

WTA 2 WDU2.5-10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

Testadapter och provkontakt används för elektriska anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning. På så sätt kan en elektrisk kontakt upprättas i kabelanslutet tillstånd och mätningarna kan göras enkelt.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Testadapter (plint), 1.5 mm ² , 250 V, 6 A
Art.nr.	1632320000
Typ	WTA 2 WDU2.5-10
GTIN (EAN)	4008190257347
Förp.	25 items

WTA 2 WDU2.5-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	83.9 mm	Byggdjup (tum)	3.3031 inch
Höjd	66.1 mm	Bygghöjd (tum)	2.6024 inch
Bredd	5 mm	Byggbredd (tum)	0.1968 inch
Nettovikt	11.19 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	100 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	fb1756cb-1941-42d9-9a81-7624ba3e17bb

Allmänt

Antal poler	1	Monteringsanvisning	Direktmontage
-------------	---	---------------------	---------------

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsriktning	på sidan	Åtdragningsmoment, max.	0.3 Nm
Åtdragningsmoment, min.	0.3 Nm	Avisoleringslängd	6 mm
Anslutningstyp	Skruvanslutning	Antal anslutningar	1
Anslutningsområde, max.	1.5 mm ²	Anslutningsområde, min.	0.5 mm ²
Klämskruv	M 2,5	Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max.	1.5 mm ²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min.	0.5 mm ²	Ledardiameter, fintrådig, max.	1.5 mm ²
Ledararea, fintrådig, min.	1 mm ²	Anslutningsarea, flertrådig, max.	1.5 mm ²
Ledararea, entrådig, max.	1.5 mm ²	Ledararea, entrådig, min.	0.5 mm ²

Märkdata

Märkarea	1.5 mm ²	Märkspänning	250 V
Märkström	6 A	Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x	1.83 mΩ
Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x	0.56 W		

Materialdata

Grundläggande material	PA 66	Färgkod	svart
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2		

Mått

Delning i mm (P)	5.00 mm	Höjd med TS 35	107.6 mm
------------------	---------	----------------	----------

WTA 2 WDU2.5-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data**Systemparametrar**

Antal potentialer	1	Antal våningar	1
-------------------	---	----------------	---

ytterligare tekniska data

med rastapp	Nej	Monteringsanvisning	Direktmontage
-------------	-----	---------------------	---------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002555	ETIM 9.0	EC002555
ETIM 10.0	EC002555	ECLASS 14.0	27-25-03-04
ECLASS 15.0	27-25-03-04		