

VQB 1.5/50 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Överkoppling (plint), skruvad, blå, 17.5 A, Antal poler: 50, Delning i mm (P): 6.20, Isolerad: Ja, Bredd: 4.2 mm
Art.nr.	1633280000
Typ	VQB 1.5/50 BL
GTIN (EAN)	4008190257743
Förp.	5 items

VOB 1.5/50 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	12.85 mm	Byggdjup (tum)	0.5059 inch
Höjd	306.1 mm	Bygghöjd (tum)	12.0512 inch
Bredd	4.2 mm	Byggbredd (tum)	0.1654 inch
Nettovikt	16.8 g		

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C Omgivningstemperatur -5 °C...40 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Antal poler	50	Monteringsanvisning	Direktmontage
-------------	----	---------------------	---------------

Märkdata

Märkström 17.5 A

Materialdata

Färgkod blå

Mått

Delning i mm (P) 6.20 mm

Systemparametrar

Utförande för rörlig överkopplingskena

Ytterligare tekniska data

Montagesätt	skruvad	Monteringsanvisning	Direktmontage
explosionstestat utförande	Nej		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		