

ESO 7 DIN A4 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Allmänna beställningsdata

Utförande	Plintmärkningar, Insats märkning, 27 x 6.3 mm, gul
Art.nr.	1634780000
Typ	ESO 7 DIN A4 GE
GTIN (EAN)	4008190273361
Förp.	10 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Sista orderdatum	2026-01-30T00:00:00+01:00
Alternativ produkt	THM ESO 7 PA GE

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	1 mm	Byggdjup (tum)	0.0394 inch
Höjd	27 mm	Bygghöjd (tum)	1.063 inch
Bredd	6.3 mm	Byggbredd (tum)	0.248 inch
Nettovikt	9.15 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning -40...80 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Materialfärg enligt motståndskod	4
Orientering av texten	horisontell och vertikal
Antal per ark	240
Bredd	6.3 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Temperaturområde för användning max.	80 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C
Färgkod	gul
Grundläggande material	Papper
Skrivna tecken	utan
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform Etikettark
Antal märkningar per kombination	1 Label sheet = Insert markers
Temperaturområde för användning	-40...80 °C

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		



WKM för inläggsskylt



Den halogenfria, transparenta fickan på WKM ger utomordentligt skydd mot miljöpåverkan. Tack vare fast fixering med buntband är den lämplig för nästan alla ledareor.

De förtryckta skyltarna skjuts helt enkelt in i WKM-hållaren och säkras med ett clip. WKM kabelmärkning är den rätta lösningen för maximal effektivitet vid märkning på plats. Din fördel när du använder WKM kablar

- Pappers- och polyesteretiketter kan skrivas ut individuellt med vanliga kontorsskrivare
- Den robusta konstruktionen i kombination med MultiCard ELS-skyltar garanterar maximalt skydd mot miljöpåverkan

Allmänna beställningsdata

Typ	WKM 8/30	Utförande
Art.nr.	1631910000	WKM, Ledar- och kabelmärkning, 7 - 115 mm, 30 x 8 mm, Ledar- och
GTIN (EAN)	4008190206666	kabelmärkningar, transparent
Förp.	50 ST	