


Produktillustration



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | Överkoppling (plint), skruvad, svart, 17.5 A, Antal poler: 50, Delning i mm (P): 6.20, Isolerad: Ja, Bredd: 4.2 mm |
| Art.nr. | 1635120000 |
| Typ | VQB 1.5/50 SW |
| GTIN (EAN) | 4008190262761 |
| Förp. | 5 items |

VOB 1.5/50 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|----------|-----------------|--------------|
| Djup | 12.85 mm | Byggdjup (tum) | 0.5059 inch |
| Höjd | 306.1 mm | Bygghöjd (tum) | 12.0512 inch |
| Bredd | 4.2 mm | Byggbredd (tum) | 0.1654 inch |
| Nettovikt | 16.7 g | | |

Temperaturer

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------------|---------------|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C | Omgivningstemperatur | -5 °C...40 °C |
|-----------------|----------------|----------------------|---------------|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Allmänt

| | | | |
|-------------|----|---------------------|---------------|
| Antal poler | 50 | Monteringsanvisning | Direktmontage |
|-------------|----|---------------------|---------------|

Märkdata

| | |
|-----------|--------|
| Märkström | 17.5 A |
|-----------|--------|

Materialdata

| | |
|---------|-------|
| Färgkod | svart |
|---------|-------|

Mått

| | |
|------------------|---------|
| Delning i mm (P) | 6.20 mm |
|------------------|---------|

Systemparametrar

| | |
|-----------|------------------------------|
| Utförande | för rörlig överkopplingskena |
|-----------|------------------------------|

Ytterligare tekniska data

| | | | |
|----------------------------|---------|---------------------|---------------|
| Montagesätt | skruvad | Monteringsanvisning | Direktmontage |
| explosionstestat utförande | Nej | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ETIM 10.0 | EC000489 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 | | |