



BLL 5.08/04/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration



Hylsdelar för krets-kortsmontering Löd-stiftlängden är optimerad för våglödning.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Krets-kortsstickanslutning, Hylslist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Löd-stiftlängd (l): 4.5 mm, förtennad, svart, Box
Art.nr.	1646050000
Typ	BLL 5.08/04/90 4.5 SN BK BX
GTIN (EAN)	4008 190285395
Förp.	90 items
Produktparametrar	IEC: 400 V / 23 A UL: 300 V / 15 A
Förpackning	Box

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr. (UR)	E60693

Mått och vikter

Nettovikt	4.23 g
-----------	--------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Packaging

Förpackning	Box	VPE-längd	348.00 mm
VPE-bredd	135.00 mm	VPE-höjd	31.00 mm

Systemparametrar

Produktfamilj	OMNIMATE Signal – serie BL/SL 5.08	Anslutningstyp	Kretskortanslutning
Montering på kretskortet	THT lödanslutning	Delning i mm (P)	5.08 mm
Delning i tum (P)	0.200 "	Anslutningsvinkel	90°
Antal poler	4	Antal lödstift per pol	2
Lödstiftlängd (l)	4.5 mm	Tolerans för stiftlängd	+0.1 / -0.3 mm
Dimensioner för lödstift	0,4 x 1,0 mm	Diameter bestyckningshål (D)	1.3 mm
Tolerans diameter bestyckningshål (D)	+ 0,1 mm	L1 i mm	15.24 mm
L1 i tum	0.600 "	Antal rader	1
Polradstal	1	Beröringsskydd enligt DIN VDE 57	beröringssäker för baksidan av handen
Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470	IP 20 ansluten	Skyddsklass	IP20
Genomgångsmotstånd (6)	≤5 mΩ	Koderbar	Ja
Stickcykler	25	Max. instickskraft/pol	5 N
Max. dragkraft/pol	5 N		

Materialdata

Isoleringsmaterial	PBT GF	Färgkod	svart
Färgtabell (jämförbar)	RAL 9011	Isoleringsmaterialgrupp	IIIa
CTI (Comparative Tracking Index)	≥ 200	Isolationsmotstånd	108 Ω
Moisture Level (MSL)		Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Kontaktmaterial	Kopparlegering	Kontaktyta	förtennad
Skiktstruktur för lödanslutningen	4...6 µm Sn hot-dip tinned	Skiktstruktur för stiftkontakten	4...6 µm Sn hot-dip tinned
Lagertemperatur, min.	-40 °C	Lagertemperatur, max.	70 °C
Driftstemperatur, min.	-50 °C	Driftstemperatur, max.	100 °C
Temperaturområde Montage, min.	-25 °C	Temperaturområde Montage, max.	100 °C

Tekniska data

Märkdata enligt CSA

Institut (CSA)	CSA	Certifikat nr. (CSA)	200039-1121690
Märkspänning (användargrupp B / CSA)	300 V	Märkspänning (användargrupp D / CSA)	300 V
Märkström (användargrupp B / CSA)	15 A	Märkström (användargrupp D / CSA)	10 A
Hänvisning till godkännandevärden	Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.		

Märkdata enligt UL 1059

Institut (UR)	UR	Certifikat nr. (UR)	E60693
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059)	300 V	Märkspänning (användargrupp D / UL 1059)	300 V
Märkström (användargrupp B / UL 1059)	15 A	Märkström (användargrupp D / UL 1059)	10 A
Hänvisning till godkännandevärden	Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.		

Märkdata enligt IEC

testad enligt standard	IEC 60664-1, IEC 61984	Märkström, min. antal poler (Tu=20°C)	23 A
Märkström, max. antal poler (Tu=20°C)	16 A	Märkström, min. antal poler (Tu=40°C)	20 A
Märkström, max. antal poler (Tu=40°C)	14 A	Märkspänning vid överspänningsk./ Nedsmutningsgrad II/2	400 V
Märkspänning vid överspänningsk./ Nedsmutningsgrad III/2	320 V	Märkspänning vid överspänningskat./ Nedsmutningsgrad III/3	250 V
Märkspänning vid överspänningsk./ Nedsmutningsgrad II/2	4 V	Märkspänning vid överspänningsk./ Nedsmutningsgrad III/2	4 kV
Märkstötspänning vid överspänningsk./ Nedsmutningsgrad III/3	4 kV	Korttidströmhållfasthet	3 x 1s mit 120 A


Viktig hänvisningstext

IPC-konformitet	Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.
Hänvisningstext	<ul style="list-style-type: none"> • Additional variants on request • Gold-plated contact surfaces on request • Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles. • P on drawing = pitch • Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards. • In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months


Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		

Produktillustration



Dimensional drawing



Exempel på användning



Kodelement



Kopplar bara vad som hör ihop: Rätt anslutning på rätt ställe.

Kodnings- och förvriddningsskyddselementen tilldelar tydligt anslutande element under tillverkningen och driften

Kodnings- och förvriddningsskyddselementen skjuts in innan bestyckningen eller under kabelkonfektioneringen. Alternativen hos Weidmüller: konfigurera enkelt och individuellt online i variantkonfiguratorn och få färdigt förkodat.

En felbestyckning på kretskortet eller felanslutning av anslutningselement är inte längre möjligt.

Fördelen: Ingen felsökning vid tillverkningen och ingen felhantering av användaren.

Allmänna beställningsdata

Typ	BLZ/SL KO BK BX	Utförande
Art.nr.	1545710000	Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Kodelement, svart, Antal poler:
GTIN (EAN)	4008190087142	1
Förp.	50 ST	
Typ	BLZ/SL KO OR BX	Utförande
Art.nr.	1573010000	Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Kodelement, orange, Antal poler: 1
GTIN (EAN)	4008190048396	
Förp.	100 ST	


BLL 5.08/04/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Motsvarighet

SLS 5.08/180B



Stiftlistor med skruvanslutning i klämygelteknik för ledaranslutning. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas.

Allmänna beställningsdata

Typ	SLS 5.08/04/180B SN OR ...	Utförande
Art.nr.	1627260000	Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°,
GTIN (EAN)	4008190199777	Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
Förp.	84 ST	

SL 5.08/135B




Stiftlistor med 135° utgångsriktning Lödstiftlängden är optimerad för våglödning. Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas.

Allmänna beställningsdata

Typ	SL 5.08/04/135B 4.5SN B...	Utförande
Art.nr.	1635520000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT
GTIN (EAN)	4008190263959	lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 135°, Lödstiftlängd (l): 4.5
Förp.	100 ST	mm, förtennad, svart, Box

SLS 5.08/180B



Stiftlistor med skruvanslutning i klämygelteknik för ledaranslutning. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas.

Allmänna beställningsdata

Typ	SLS 5.08/04/180B SN BK ...	Utförande
Art.nr.	1645250000	Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°,
GTIN (EAN)	4008190284466	Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
Förp.	84 ST	


BLL 5.08/04/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Motsvarighet

SL 5.00/90B



Stiftlistor med 90° utgångsriktning Lödstiftlängden är optimerad för våglödning. Stiftlistan har plats för märkning och kan kodas.

Allmänna beställningsdata

Typ	SL 5.00/04/90B 3.2SN DK...	Utförande
Art.nr.	1647580000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT
GTIN (EAN)	4008190289416	lödanslutning, 5.00 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm,
Förp.	100 ST	förtennad, signalgrön, Box

SLZF 5.08/90B



Stiftlist för ledaranslutning i fjäderteknik. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas.

Allmänna beställningsdata

Typ	SLZF 5.08/04/90B SN OR ...	Utförande
Art.nr.	1673570000	Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 4, 90°,
GTIN (EAN)	4008190435288	Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
Förp.	100 ST	

SLZF 5.08/270B



Stiftlist för ledaranslutning i fjäderteknik. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas.

Allmänna beställningsdata

Typ	SLZF 5.08/04/270B SN OR...	Utförande
Art.nr.	1706160000	Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 4, 270°,
GTIN (EAN)	4032248119721	Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
Förp.	100 ST	

BLL 5.08/04/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Motsvarighet

www.weidmueller.com

SLZF 5.08/180B




Stiftlist för ledaranslutning i fjäderteknik. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas.

Allmänna beställningsdata

Typ	SLZF 5.08/04/180B SN OR...	Utförande
Art.nr.	1710230000	Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°,
GTIN (EAN)	4008190319540	Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
Förp.	100 ST	
Typ	SLZF 5.08/04/180B SN BK...	Utförande
Art.nr.	1710460000	Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°,
GTIN (EAN)	4008190319779	Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
Förp.	100 ST	

SL 5.08/90B



Stiftlistor med 90° utgångsriktning Lödstitflängden är optimerad för våglödning. Stiftlistan har plats för märkning och kan kodas.

Allmänna beställningsdata

Typ	SL 5.08/04/90B 3.2SN GY...	Utförande
Art.nr.	1510500000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT
GTIN (EAN)	4008190286996	lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstitflängd (l): 3.2 mm,
Förp.	100 ST	förtennad, kiselgrå, Box
Typ	SL 5.08/04/90B 3.2SN BK...	Utförande
Art.nr.	1510510000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT
GTIN (EAN)	4008190477660	lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstitflängd (l): 3.2 mm,
Förp.	100 ST	förtennad, svart, Box
Typ	SL 5.08/04/90B 3.2SN DK...	Utförande
Art.nr.	1510550000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT
GTIN (EAN)	4008190292133	lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstitflängd (l): 3.2 mm,
Förp.	100 ST	förtennad, signalgrön, Box
Typ	SL 5.08/04/90B 3.2SN OR...	Utförande
Art.nr.	1510560000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT
GTIN (EAN)	4008190046842	lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstitflängd (l): 3.2 mm,
Förp.	100 ST	förtennad, orange, Box

BLL 5.08/04/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Motsvarighet

Typ	SL 5.08/04/90B 3.2SN BL...	Utförande
Art.nr.	1510580000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT
GTIN (EAN)	4008190287054	lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm,
Förp.	100 ST	förtennad, blå, Box
Typ	SL 5.08/04/90B 4.5SN BK...	Utförande
Art.nr.	1515110000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT
GTIN (EAN)	4008190171490	lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 4.5 mm,
Förp.	100 ST	förtennad, svart, Box
Typ	SL 5.08/04/90B 4.5SN OR...	Utförande
Art.nr.	1515160000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT
GTIN (EAN)	4008190181093	lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 4.5 mm,
Förp.	100 ST	förtennad, orange, Box

SL 5.08/180B



Stiftlistor med rak 180° utgångsriktning Lödstiftlängden är optimerad för våglödning. Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas.

Allmänna beställningsdata

Typ	SL 5.08/04/180B 3.2SN G...	Utförande
Art.nr.	1519700000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT
GTIN (EAN)	4008190298227	lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, kiselgrå, Box
Förp.	100 ST	
Typ	SL 5.08/04/180B 3.2SN B...	Utförande
Art.nr.	1519710000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT
GTIN (EAN)	4008190298210	lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
Förp.	84 ST	
Typ	SL 5.08/04/180B 3.2SN D...	Utförande
Art.nr.	1519750000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT
GTIN (EAN)	4008190291334	lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, signalgrön, Box
Förp.	100 ST	
Typ	SL 5.08/04/180B 3.2SN O...	Utförande
Art.nr.	1519760000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT
GTIN (EAN)	4008190098483	lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
Förp.	100 ST	
Typ	SL 5.08/04/180B 4.5SN B...	Utförande
Art.nr.	1524310000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT
GTIN (EAN)	4008190034030	lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 4.5 mm, förtennad, svart, Box
Förp.	100 ST	
Typ	SL 5.08/04/180B 4.5SN O...	Utförande
Art.nr.	1524360000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT
GTIN (EAN)	4008190068950	lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 4.5 mm, förtennad, orange, Box
Förp.	100 ST	

BLL 5.08/04/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Motsvarighet

www.weidmueller.com

SL 5.00/90B



Stiftlistor med 90° utgångsriktning Lödstiftlängden är optimerad för våglödning. Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas.

Allmänna beställningsdata

Typ	SL 5.00/04/90B 3.2SN OR...	Utförande
Art.nr.	1580880000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT
GTIN (EAN)	4008190044060	lödanslutning, 5.00 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm,
Förp.	100 ST	förtennad, orange, Box
Typ	SL 5.00/04/90B 4.5SN BK...	Utförande
Art.nr.	1596150000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT
GTIN (EAN)	4008190084806	lödanslutning, 5.00 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 4.5 mm,
Förp.	100 ST	förtennad, svart, Box

SL 5.08/135B



Stiftlistor med 135° utgångsriktning Lödstiftlängden är optimerad för våglödning. Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas.

Allmänna beställningsdata

Typ	SL 5.08/04/135B 3.2SN O...	Utförande
Art.nr.	1605550000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT
GTIN (EAN)	4008190051693	lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm,
Förp.	100 ST	förtennad, orange, Box
Typ	SL 5.08/04/135B 4.5SN O...	Utförande
Art.nr.	1606010000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT
GTIN (EAN)	4008190042141	lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 135°, Lödstiftlängd (l): 4.5 mm,
Förp.	100 ST	förtennad, orange, Box

BLL 5.08/04/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Motsvarighet

SLT 5.08B



Stiftlister med skruvanslutning i Top-anslutningsteknik för ledaranslutning. De har plats för märkning och kan kodas.

Allmänna beställningsdata

Typ	SLT 5.08/04/180B SN OR ...	Utförande
Art.nr.	1611730000	Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°,
GTIN (EAN)	4008190192617	TOP Anslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box
Förp.	100 ST	

SLDV-THR 5.08/180FLF



Högtemperaturlålig, tvåvånings, sidoförskjuten, stiftlist med fläns resp. lödfläns. Lödstift 1,5 mm lämpligt för reflowlödningsapplikationer. Lödstift 3,2 mm för reflow- och våglödsapplikationer Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas.

Allmänna beställningsdata

Typ	SLDV-THR 5.08/08/180FLF...	Utförande
Art.nr.	1829030000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns / lödfläns, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248335725	lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 8, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2
Förp.	36 ST	mm, förtennad, svart, Box

SLDV-THR 5.08/180F



Högtemperaturlålig, tvåvånings, sidoförskjuten, stiftlist med fläns resp. lödfläns. Lödstift 1,5 mm lämpligt för reflowlödningsapplikationer. Lödstift 3,2 mm för reflow- och våglödsapplikationer Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas.

Allmänna beställningsdata

Typ	SLDV-THR 5.08/08/180F 3...	Utförande
Art.nr.	1828790000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT/THR lödanslutning,
GTIN (EAN)	4032248335473	5.08 mm, Antal poler: 8, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,
Förp.	36 ST	svart, Box

BLL 5.08/04/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Motsvarighet

SL-SMT 5.08/180F Box



Högtemperaturlålig stiftlist med förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

Allmänna beställningsdata

Typ	SL-SMT 5.08HC/04/180F 1...	Utförande
Art.nr.	1830100000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT/THR lödanslutning,
GTIN (EAN)	4032248336210	5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad,
Förp.	60 ST	svart, Box

SLDV-THR 5.08/180F



Högtemperaturlålig, tvåvånings, sidoförskjuten, stiftlist med fläns resp. lödfläns. Lödstift 1,5 mm lämpligt för reflowlödningsapplikationer. Lödstift 3,2 mm för reflow- och våglödsapplikationer Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas.

Allmänna beställningsdata

Typ	SLDV-THR 5.08/08/180F 1...	Utförande
Art.nr.	1828910000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT/THR lödanslutning,
GTIN (EAN)	4032248335602	5.08 mm, Antal poler: 8, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad,
Förp.	36 ST	svart, Box

SLDV-THR 5.08/180FLF



Högtemperaturlålig, tvåvånings, sidoförskjuten, stiftlist med fläns resp. lödfläns. Lödstift 1,5 mm lämpligt för reflowlödningsapplikationer. Lödstift 3,2 mm för reflow- och våglödsapplikationer Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas.

Allmänna beställningsdata

Typ	SLDV-THR 5.08/08/180FLF...	Utförande
Art.nr.	1829150000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns / lödfläns, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248335848	lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 8, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5
Förp.	36 ST	mm, förtennad, svart, Box

BLL 5.08/04/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Motsvarighet

SL-SMT 5.08HC/90F Box



Högtemperaturlålig stiftlist med förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kudas. HC = högström.

Allmänna beställningsdata

Typ	SL-SMT 5.08HC/04/90F 3...	Utförande
Art.nr.	1837650000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT/THR lödanslutning,
GTIN (EAN)	4032248347469	5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,
Förp.	60 ST	svart, Box

SL-SMT 5.08/180LF Box



Högtemperaturlålig stiftlist med förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kudas. HC = högström.

Allmänna beställningsdata

Typ	SL-SMT 5.08HC/04/180LF ...	Utförande
Art.nr.	1838460000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lödfäns, THT/THR lödanslutning,
GTIN (EAN)	4032248348527	5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,
Förp.	60 ST	svart, Box

SL-SMT 5.08/180F Box



Högtemperaturlålig stiftlist med förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kudas. HC = högström.

Allmänna beställningsdata

Typ	SL-SMT 5.08HC/04/180F 3...	Utförande
Art.nr.	1837870000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT/THR lödanslutning,
GTIN (EAN)	4032248347681	5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,
Förp.	60 ST	svart, Box

BLL 5.08/04/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Motsvarighet

SL-SMT 5.00HC/90LF Box




Högtemperaturlålig stiftlist med förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

Allmänna beställningsdata

Typ	SL-SMT 5.00HC/04/90LF 3...	Utförande
Art.nr.	1840370000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lödflyns, THT/THR lödanslutning,
GTIN (EAN)	4032248351213	5.00 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,
Förp.	60 ST	svart, Box

SLS 5.08/180FI



Stiftlistor med skruvanslutning i klämygelteknik för ledaranslutning. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas.

Allmänna beställningsdata

Typ	SLS 5.08/04/180FI SN OR...	Utförande
Art.nr.	1846230000	Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°,
GTIN (EAN)	4032248362516	Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm ² , Box
Förp.	60 ST	

SLZF 5.08/180FI



Stiftlist för ledaranslutning i fjädertechnik. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas.

Allmänna beställningsdata

Typ	SLZF 5.08/04/180FI SN O...	Utförande
Art.nr.	1846530000	Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°,
GTIN (EAN)	4032248362837	Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm ² , Box
Förp.	100 ST	

BLL 5.08/04/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Motsvarighet

SLS 5.08/180F



Stiftlistor med skruvanslutning i klämygelteknik för ledaranslutning. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas.

Allmänna beställningsdata

Typ	SLS 5.08/04/180F SN OR ...	Utförande
Art.nr.	1846380000	Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°,
GTIN (EAN)	4032248362080	Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
Förp.	60 ST	

SLZF 5.08/180F



Stiftlist för ledaranslutning i fjäderteknik. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas.

Allmänna beställningsdata

Typ	SLZF 5.08/04/180F SN OR...	Utförande
Art.nr.	1846950000	Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°,
GTIN (EAN)	4032248363124	Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
Förp.	100 ST	

SLS 5.08TB RF15



Stiftlistor med skruvanslutning i klämygelteknik för ledaranslutning. Stiftlisterna monteras på montageskenorna med montagefötter. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas.

Allmänna beställningsdata

Typ	SLS 5.08/04/180TB RF15 ...	Utförande
Art.nr.	1846050000	Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°,
GTIN (EAN)	4032248362332	Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
Förp.	20 ST	

BLL 5.08/04/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Motsvarighet

SLS 5.08TB KF35



Stiftlister med skruvanslutning i klämygelteknik för ledaranslutning. Stiftlisterna monteras på montageskenorna med montagefötter. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas.

Allmänna beställningsdata

Typ	SLS 5.08/04/180TB KF SN...	Utförande
Art.nr.	1846130000	Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°,
GTIN (EAN)	4032248362417	Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
Förp.	20 ST	

SL-SMT 5.00HC/90LF Tape



Högtemperaturlålig stiftlist med förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

Allmänna beställningsdata

Typ	SL-SMT 5.00HC/04/90LF 1...	Utförande
Art.nr.	1797770000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lödflyns, THT/THR lödanslutning,
GTIN (EAN)	4032248239771	5.00 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad,
Förp.	350 ST	svart, Tape

SL-SMT 5.08HC/90LF Tape



Högtemperaturlålig stiftlist med förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

Allmänna beställningsdata

Typ	SL-SMT 5.08HC/04/90LF 1...	Utförande
Art.nr.	1775254001	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lödflyns, THT/THR lödanslutning,
GTIN (EAN)	4032248167807	5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad,
Förp.	350 ST	svart, Tape

BLL 5.08/04/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Motsvarighet

www.weidmueller.com

SL-SMT 5.08/180LF Box




Högtemperaturlålig stiftlist med förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

Allmänna beställningsdata

Typ	SL-SMT 5.08HC/04/180LF ...	Utförande
Art.nr.	1776382001	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lödflyns, THT/THR lödanslutning,
GTIN (EAN)	4032248 159 161	5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad,
Förp.	60 ST	svart, Box

SL-SMT 5.08/180LF Tape



Högtemperaturlålig stiftlist med förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

Allmänna beställningsdata

Typ	SL-SMT 5.08HC/04/180LF ...	Utförande
Art.nr.	1776384001	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lödflyns, THT/THR lödanslutning,
GTIN (EAN)	4032248 163 502	5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad,
Förp.	250 ST	svart, Tape

SL-SMT 5.08HC/90LF Box



Högtemperaturlålig stiftlist med förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

Allmänna beställningsdata

Typ	SL-SMT 5.08HC/04/90LF 1...	Utförande
Art.nr.	1775252001	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lödflyns, THT/THR lödanslutning,
GTIN (EAN)	4032248 157 235	5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad,
Förp.	60 ST	svart, Box

BLL 5.08/04/90 4.5 SN BK BX


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Motsvarighet

Typ	SL-SMT 5.08HC/04/90LF 3...	Utförande
Art.nr.	1780430000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lödflyns, THT/THR lödanslutning,
GTIN (EAN)	4032248165759	5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,
Förp.	60 ST	svart, Box

SL 5.00/90



Stiftlistor med 90° utgångsriktning Lödstiftlängden är optimerad för våglödning. Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas.

Allmänna beställningsdata

Typ	SL 5.00/04/90 4.5SN BK ...	Utförande
Art.nr.	1626010000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning,
GTIN (EAN)	4008190197315	5.00 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 4.5 mm, förtennad,
Förp.	100 ST	svart, Box

SLS 5.08/180 SN



Stiftlistor med skruvanslutning i klämygelteknik för ledaranslutning. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas.

Allmänna beställningsdata

Typ	SLS 5.08/04/180 SN OR BX	Utförande
Art.nr.	1627110000	Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°,
GTIN (EAN)	4008190199623	Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm ² , Box
Förp.	90 ST	

SLS 5.08/180T SN

BLL 5.08/04/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

Motsvarighet

Allmänna beställningsdata

Typ	SLS 5.08/04/180T SN OR ...	Utförande
Art.nr.	1627390000	Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°,
GTIN (EAN)	4008190199906	Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
Förp.	90 ST	

SLDF 5.08




Genomförings-stiftlist för montering på frontplatta med låsningsfunktion som tillval. Den interna anslutningen utförs som flatstifts- eller lödanslutning. Stiftlisterna kan märkas och kan kodas.

Allmänna beställningsdata

Typ	SLDF 5.08 L/F 4 SN BK BX	Utförande
Art.nr.	1635760000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°,
GTIN (EAN)	4008190264192	Flatstiftsanslutning, Lödanslutning, Box
Förp.	42 ST	

SLS 5.08/180 SN



Stiftlistor med skruvanslutning i klämbygelteknik för ledaranslutning. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas.

Allmänna beställningsdata

Typ	SLS 5.08/04/180 SN BK BX	Utförande
Art.nr.	1644940000	Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°,
GTIN (EAN)	4008190284152	Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
Förp.	90 ST	


BLL 5.08/04/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Motsvarighet

SL 5.00/90




Stiftlistor med 90° utgångsriktning Lödstiftlängden är optimerad för våglödning. Stiftlistan har plats för märkning och kan kodas.

Allmänna beställningsdata

Typ	SL 5.00/04/90 3.2SN GY ...	Utförande
Art.nr.	1669340000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning,
GTIN (EAN)	4008190428709	5.00 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,
Förp.	100 ST	kiselgrå, Box

SLZF 5.08/90




Stiftlist för ledaranslutning i fjäderteknik. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas.

Allmänna beställningsdata

Typ	SLZF 5.08/04/90 SN OR BX	Utförande
Art.nr.	1673110000	Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 4, 90°,
GTIN (EAN)	4008190434823	Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
Förp.	100 ST	

SLZF 5.08/180



Stiftlist för ledaranslutning i fjäderteknik. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas.

Allmänna beställningsdata

Typ	SLZF 5.08/04/180 SN OR ...	Utförande
Art.nr.	1709390000	Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°,
GTIN (EAN)	4008190395902	Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
Förp.	100 ST	

BLL 5.08/04/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Motsvarighet

Typ	SLZF 5.08/04/180 SN BK ...	Utförande
Art.nr.	1709620000	Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°,
GTIN (EAN)	4008190318925	Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
Förp.	100 ST	

SL 5.08/90




Stiftlistor med 90° utgångsriktning Lödstiftlängden är optimerad för våglödning. Stiftlistan har plats för märkning och kan kodas.

Allmänna beställningsdata

Typ	SL 5.08/04/90 3.2SN BK ...	Utförande
Art.nr.	1508210000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning,
GTIN (EAN)	4008190162528	5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,
Förp.	100 ST	svart, Box
Typ	SL 5.08/04/90 3.2SN DKG...	Utförande
Art.nr.	1508250000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning,
GTIN (EAN)	4008190104856	5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,
Förp.	100 ST	signalgrön, Box
Typ	SL 5.08/04/90 3.2SN OR ...	Utförande
Art.nr.	1508260000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning,
GTIN (EAN)	4008190021207	5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,
Förp.	100 ST	orange, Box
Typ	SL 5.08/04/90 4.5SN BK ...	Utförande
Art.nr.	1512810000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning,
GTIN (EAN)	4008190065829	5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 4.5 mm, förtennad,
Förp.	100 ST	svart, Box
Typ	SL 5.08/04/90 4.5SN OR ...	Utförande
Art.nr.	1512860000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning,
GTIN (EAN)	4008190031992	5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 4.5 mm, förtennad,
Förp.	100 ST	orange, Box

SL 5.08/180



Stiftlistor med rak 180° utgångsriktning Lödstiftlängden är optimerad för våglödning. Stiftlistan har plats för märkning och kan kodas.

BLL 5.08/04/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Motsvarighet

Allmänna beställningsdata

Typ	SL 5.08/04/180 3.2SN BK...	Utförande
Art.nr.	1517410000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning,
GTIN (EAN)	4008190192983	5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,
Förp.	100 ST	svart, Box
Typ	SL 5.08/04/180 3.2SN DK...	Utförande
Art.nr.	1517450000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning,
GTIN (EAN)	4008190044497	5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,
Förp.	100 ST	signalgrön, Box
Typ	SL 5.08/04/180 3.2SN OR...	Utförande
Art.nr.	1517460000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning,
GTIN (EAN)	4008190042011	5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,
Förp.	100 ST	orange, Box
Typ	SL 5.08/04/180 4.5SN BK...	Utförande
Art.nr.	1522010000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning,
GTIN (EAN)	4008190291549	5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 4.5 mm, förtennad,
Förp.	100 ST	svart, Box
Typ	SL 5.08/04/180 4.5SN OR...	Utförande
Art.nr.	1522060000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning,
GTIN (EAN)	4008190185084	5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 4.5 mm, förtennad,
Förp.	100 ST	orange, Box

SL 5.00/90




Stiftlistor med 90° utgångsriktning Lödstiftlängden är optimerad för våglödning. Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas.

Allmänna beställningsdata

Typ	SL 5.00/04/90 3.2SN OR ...	Utförande
Art.nr.	1571150000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning,
GTIN (EAN)	4008190107314	5.00 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,
Förp.	100 ST	orange, Box

SLDF 5.08



Genomförings-stiftlist för montering på frontplatta med låsningsfunktion som tillval. Den interna anslutningen utförs som flatstifts- eller lödanslutning. Stiftlisterna kan märkas och kan kodas.

BLL 5.08/04/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Motsvarighet

Allmänna beställningsdata

Typ	SLDF 5.08 L/F 4 SN OR BX	Utförande
Art.nr.	1599150000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°
GTIN (EAN)	4008190133627	Flatstiftsanslutning, Lödanslutning, Box
Förp.	42 ST	

SLD 5.08/90G




Tvåvånings stiftlist med parallell ijackningsriktning
Lödstiftlängden är optimerad för våglödning. Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas.

Allmänna beställningsdata

Typ	SLD 5.08/08/90G 3.2SN O...	Utförande
Art.nr.	1601810000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT
GTIN (EAN)	4008190105105	lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 8, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm,
Förp.	50 ST	förtennad, orange, Box

SLD 5.08/180G



Tvåvånings stiftlist med parallell ijackningsriktning
Lödstiftlängden är optimerad för våglödning. Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas.

Allmänna beställningsdata

Typ	SLD 5.08/08/180G 3.2SN ...	Utförande
Art.nr.	1602410000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT
GTIN (EAN)	4008190000608	lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 8, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2
Förp.	50 ST	mm, förtennad, orange, Box

BLL 5.08/04/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Motsvarighet

www.weidmueller.com

SL 5.08/135




Stiftlistor med 135° utgångsriktning Lödstiftlängden är optimerad för våglödning. Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas.

Allmänna beställningsdata

Typ	SL 5.08/04/135 3.2SN OR...	Utförande
Art.nr.	1603080000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning,
GTIN (EAN)	4008190164997	5.08 mm, Antal poler: 4, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,
Förp.	100 ST	orange, Box

SL-SMT 5.08/180G Box




Högtemperaturlålig stiftlist med förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

Allmänna beställningsdata

Typ	SL-SMT 5.08HC/04/180G 3...	Utförande
Art.nr.	1838230000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248348299	lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2
Förp.	100 ST	mm, förtennad, svart, Box

SL-SMT 5.08/180 Box



Högtemperaturlålig, rak, öppen stiftlist Förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

Allmänna beställningsdata

Typ	SL-SMT 5.08HC/04/180 3...	Utförande
Art.nr.	1838000000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248348060	lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2
Förp.	100 ST	mm, förtennad, svart, Box

BLL 5.08/04/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Motsvarighet

SL-SMT 5.08HC/90G Box



Högtemperaturlålig stiftlist med förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

Allmänna beställningsdata

Typ	SL-SMT 5.08HC/04/90G 3...	Utförande
Art.nr.	1780200000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248165520	lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm,
Förp.	100 ST	förtennad, svart, Box

SL-SMT 5.08HC/90 Tape




Högtemperaturlålig, 90° vinklad öppen stiftlist. Förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

Allmänna beställningsdata

Typ	SL-SMT 5.08HC/04/90 1.5...	Utförande
Art.nr.	1774784001	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248167678	lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm,
Förp.	350 ST	förtennad, svart, Tape

SL-SMT 5.08/180G Tape



Högtemperaturlålig stiftlist med förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

Allmänna beställningsdata

Typ	SL-SMT 5.08HC/04/180G 1...	Utförande
Art.nr.	1775944001	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248160129	lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5
Förp.	250 ST	mm, förtennad, svart, Tape


BLL 5.08/04/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Motsvarighet

SL-SMT 5.08/180G Box




Högtemperaturlålig stiftlist med förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kudas. HC = högström.

Allmänna beställningsdata

Typ	SL-SMT 5.08HC/04/180G 1...	Utförande
Art.nr.	1775942001	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248158935	lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5
Förp.	100 ST	mm, förtennad, svart, Box

SL-SMT 5.08/180 Tape



Högtemperaturlålig, rak, öppen stiftlist Förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kudas. HC = högström.

Allmänna beställningsdata

Typ	SL-SMT 5.08HC/04/180 1....	Utförande
Art.nr.	1775594001	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248159505	lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5
Förp.	250 ST	mm, förtennad, svart, Tape

SL-SMT 5.08HC/90G Tape



Högtemperaturlålig stiftlist med förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kudas. HC = högström.

Allmänna beställningsdata

Typ	SL-SMT 5.08HC/04/90G 1....	Utförande
Art.nr.	1775024001	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248167746	lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm,
Förp.	350 ST	förtennad, svart, Tape

BLL 5.08/04/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Motsvarighet

SL-SMT 5.08HC/90G Box



Högtemperaturlålig stiftlist med förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

Allmänna beställningsdata

Typ	SL-SMT 5.08HC/04/90G 1...	Utförande
Art.nr.	1775022001	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248156085	lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm,
Förp.	100 ST	förtennad, svart, Box

SL-SMT 5.08HC/90 Box




Högtemperaturlålig, 90° vinklad öppen stiftlist. Förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

Allmänna beställningsdata

Typ	SL-SMT 5.08HC/04/90 1.5...	Utförande
Art.nr.	1774782001	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248155811	lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm,
Förp.	100 ST	förtennad, svart, Box

SL-SMT 5.08/180 Box



Högtemperaturlålig, rak, öppen stiftlist Förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

Allmänna beställningsdata

Typ	SL-SMT 5.08HC/04/180 1...	Utförande
Art.nr.	1775592001	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248157563	lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5
Förp.	100 ST	mm, förtennad, svart, Box

BLL 5.08/04/90 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Motsvarighet

www.weidmueller.com

SL-SMT 5.08HC/90 Box



Högtemperaturlålig, 90° vinklad öppen stiftlist.
Förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift
optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för
reflow- och våglödning. Stiftlisten har plats för märkning
och kan kodas. HC = högström.

Allmänna beställningsdata

Typ	SL-SMT 5.08HC/04/90 3.2...	Utförande
Art.nr.	1779970000	Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT/THR
GTIN (EAN)	4032248165292	lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm,
Förp.	100 ST	förtennad, svart, Box