

HDC 10B SBU 1PG16G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 4, Skyddsklass: IP65, i ijackat tillstånd, Sockelkåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: PG 16 |
| Art.nr. | 1654370000 |
| Typ | HDC 10B SBU 1PG16G |
| GTIN (EAN) | 4008190407193 |
| Förp. | 1 items |

HDC 10B SBU 1PG16G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



| | |
|-----------------------|------------------------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat nr (cURus) | E92202 |

Mått och vikter

| | | | |
|------------------|----------|-------------------|-------------|
| Djup | 115.7 mm | Byggdjup (tum) | 4.5551 inch |
| Höjd | 57 mm | Bygghöjd (tum) | 2.2441 inch |
| Bredd | 53.5 mm | Byggbredd (tum) | 2.1063 inch |
| Montagemått höjd | 43 mm | Montagemått bredd | 82 mm |
| Nettovikt | 249.04 g | | |

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 125 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | e98b2b24-ba23-41bf-8d19-Odda3647412f |

| | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Kemikaliebeständighet | Innehåll | Aceton |
| | Kemisk beständighet | Villkorligt beständigt |
| | Innehåll | Borrolja |
| | Kemisk beständighet | Beständigt |
| | Innehåll | Diesel |
| | Kemisk beständighet | Beständigt |
| | Innehåll | Etylalkohol |
| | Kemisk beständighet | Beständigt |
| | Innehåll | Växellådsolja |
| | Kemisk beständighet | Beständigt |
| | Innehåll | Hydraulolja |
| | Kemisk beständighet | Beständigt |
| | Innehåll | Kylmedium |
| | Kemisk beständighet | Beständigt |
| | Innehåll | Petroleumbensin |
| | Kemisk beständighet | Beständigt |
| | Innehåll | Svett |
| | Kemisk beständighet | Beständigt |
| | Innehåll | Bensin premium |
| | Kemisk beständighet | Villkorligt beständigt |
| Innehåll | Vatten | |
| Kemisk beständighet | Beständigt | |
| Innehåll | UV | |
| Kemisk beständighet | Instabilt | |
| Innehåll | Ozon | |
| Kemisk beständighet | Instabilt | |

Allmänna data

| | | | |
|-----|------------|-------------|---------------------------|
| Yta | Pulverlack | Skyddsklass | IP65, i ijackat tillstånd |
|-----|------------|-------------|---------------------------|

Skapandedatum 26.02.2026 07:14:22 MEZ

Katalogversion / Ritningar

HDC 10B SBU 1PG16G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått

| | | | |
|---------------------|-------|-------------------|----------|
| Hålavstånd längd A2 | 82 mm | Kabelingång | m. gänga |
| Bredd kapsling | 43 mm | Bredd C1 - sockel | 53.5 mm |
| Längd kapsling | 73 mm | Höjd kapsling B | 57 mm |
| Höjd sockel B1 | 5 mm | | |

Utförande

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------|
| Storlek på kabelinföringar | PG 16 | Överdel/Underdel/Lock | lower part |
| Övertäckning | utan lock | Antal kabelingång uppe | 0 |
| Antal kabelingång på sidan | 1 | Utförande kapsling | Sockelkåpa |
| Utförande låssystem | Tvärförregling på underdelen | Byggform | Standard |
| Installationsstorlek | 4 | Kabelingång | m. gänga |
| Typ | Sockelkåpa | Bygelutförande | Överkopplingsbygel |
| Tätning | NBR | Gänga (inre) | PG 16 |
| Färg (RAL) | RAL 7035 | BG | 4 |
| Lämplig för ModuPlug® | Nej | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC 10B SBU 1PG16G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Stickproppskåpa, kabelingång uppe



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HDC 24D TOBU 2M20G | Utförande |
| Art.nr. | 1336600000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 4, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4050118175257 | tillstånd, Kabelingång ovsida, stickproppskåpa, Tvärförregling på |
| Förp. | 1 ST | underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: M 20 |
| Typ | HDC 10B TOBU 1PG16G | Utförande |
| Art.nr. | 1654220000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 4, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190407049 | tillstånd, Kabelingång ovsida, stickproppskåpa, Tvärförregling på |
| Förp. | 1 ST | underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: PG 16 |
| Typ | HDC 10B TOBU 1PG21G | Utförande |
| Art.nr. | 1654240000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 4, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190407063 | tillstånd, Kabelingång ovsida, stickproppskåpa, Tvärförregling på |
| Förp. | 1 ST | underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: PG 21 |
| Typ | HDC 24D TOBU 1PG29G | Utförande |
| Art.nr. | 1654320000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 4, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190407148 | tillstånd, Kabelingång ovsida, stickproppskåpa, Tvärförregling på |
| Förp. | 1 ST | underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: PG 29 |
| Typ | HDC 24D TOBU 1M32G | Utförande |
| Art.nr. | 1787290000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 4, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248204632 | tillstånd, Kabelingång ovsida, stickproppskåpa, Tvärförregling på |
| Förp. | 1 ST | underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: M 32 |
| Typ | HDC 24D TOBU 1M25G | Utförande |
| Art.nr. | 1787300000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 4, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248204649 | tillstånd, Kabelingång ovsida, stickproppskåpa, Tvärförregling på |
| Förp. | 1 ST | underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: M 25 |
| Typ | HDC 10B TOBU 1M25G | Utförande |
| Art.nr. | 1787590000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 4, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248204939 | tillstånd, Kabelingång ovsida, stickproppskåpa, Tvärförregling på |
| Förp. | 1 ST | underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: M 25 |
| Typ | HDC 10B TOBU 1M20G | Utförande |
| Art.nr. | 1787600000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 4, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248204946 | tillstånd, Kabelingång ovsida, stickproppskåpa, Tvärförregling på |
| Förp. | 1 ST | underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: M 20 |

HDC 10B SBU 1PG16G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klängenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Stickproppskåpa, kabelingång på sidan



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HDC 10B TSBU 1PG16G | Utförande |
| Art.nr. | 1654070000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 4, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190406899 | tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Tvärförregling på |
| Förp. | 1 ST | underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: PG 16 |
| Typ | HDC 10B TSBU 1PG21G | Utförande |
| Art.nr. | 1654090000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 4, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190406912 | tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Tvärförregling på |
| Förp. | 1 ST | underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: PG 21 |
| Typ | HDC 24D TSBU 1PG21G | Utförande |
| Art.nr. | 1654150000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 4, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190406974 | tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Tvärförregling på |
| Förp. | 1 ST | underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: PG 21 |
| Typ | HDC 24D TSBU 1PG29G | Utförande |
| Art.nr. | 1654170000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 4, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190406998 | tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Tvärförregling på |
| Förp. | 1 ST | underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: PG 29 |
| Typ | HDC 24D TSBU 1M32G | Utförande |
| Art.nr. | 1787230000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 4, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248204571 | tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Tvärförregling på |
| Förp. | 1 ST | underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: M 32 |
| Typ | HDC 24D TSBU 1M25G | Utförande |
| Art.nr. | 1787240000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 4, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248204588 | tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Tvärförregling på |
| Förp. | 1 ST | underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: M 25 |
| Typ | HDC 10B TSBU 1M25G | Utförande |
| Art.nr. | 1787550000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 4, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248204892 | tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Tvärförregling på |
| Förp. | 1 ST | underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: M 25 |
| Typ | HDC 10B TSBU 1M20G | Utförande |
| Art.nr. | 1787560000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 4, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248204908 | tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Tvärförregling på |
| Förp. | 1 ST | underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: M 20 |

HDC 10B SBU 1PG16G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Lock



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande.

Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HDC 10B DODQ 4B0 | Utförande |
| Art.nr. | 1665230000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 4, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190421939 | tillstånd, Lock för kapslingsunderdel, Tvärförregling på underdelen, |
| Förp. | 1 ST | Standard, Storlek på kabelinföringar: none |