

HDC 24B TSBU 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagtålighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijackat tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: PG 21 |
| Art.nr. | 1661230000 |
| Typ | HDC 24B TSBU 1PG21G |
| GTIN (EAN) | 4008190417789 |
| Förp. | 1 items |

HDC 24B TSBU 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



| | |
|-----------------------|------------------------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat nr (cURus) | E92202 |

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Höjd | 62.6 mm | Bygghöjd (tum) | 2.4646 inch |
| Bredd | 58.3 mm | Byggbredd (tum) | 2.2953 inch |
| Längd | 120 mm | Bygglängd (tum) | 4.7244 inch |
| Nettovikt | 267 g | | |

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 125 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

| | | |
|----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag | |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent | |
| Kemikaliebeständighet | Innehåll | Aceton |
| | Kemisk beständighet | Villkorligt beständigt |
| | Innehåll | Borrolja |
| | Kemisk beständighet | Beständigt |
| | Innehåll | Diesel |
| | Kemisk beständighet | Beständigt |
| | Innehåll | Etylalkohol |
| | Kemisk beständighet | Beständigt |
| | Innehåll | Växellådsolja |
| | Kemisk beständighet | Beständigt |
| | Innehåll | Hydraulolja |
| | Kemisk beständighet | Beständigt |
| | Innehåll | Kylmedium |
| | Kemisk beständighet | Beständigt |
| | Innehåll | Petroleumbensin |
| | Kemisk beständighet | Beständigt |
| | Innehåll | Svett |
| | Kemisk beständighet | Beständigt |
| | Innehåll | Bensin premium |
| | Kemisk beständighet | Villkorligt beständigt |
| Innehåll | Vatten | |
| Kemisk beständighet | Beständigt | |
| Innehåll | UV | |
| Kemisk beständighet | Instabilt | |
| Innehåll | Ozon | |
| Kemisk beständighet | Instabilt | |

Allmänna data

| | | | |
|-----|------------|-------------|--------------------------|
| Yta | Pulverlack | Skyddsklass | IP65, i jackat tillstånd |
|-----|------------|-------------|--------------------------|

HDC 24B TSBU 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått

| | | | |
|----------------|----------|-----------------|---------|
| Kabelingång | m. gänga | Bredd kapsling | 43 mm |
| Längd kapsling | 120 mm | Höjd kapsling B | 62.6 mm |

Utförande

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Storlek på kabelinföringar | PG 21 | Överdel/Underdel/Lock | upper part |
| Övertäckning | utan lock | Antal kabelingång uppe | 0 |
| Antal kabelingång på sidan | 1 | Utförande kapsling | Kabelingång på sidan, stickproppskåpa |
| Utförande låssystem | Tvärförregling på underdelen | Byggform | Standard |
| Installationsstorlek | 8 | Kabelingång | m. gänga |
| Typ | Stickkontakt | Bygelutförande | Överkopplingsbygel |
| Tätning | ingen försegling | Gänga (inre) | PG 21 |
| Färg (RAL) | RAL 7035 | BG | 8 |
| Lämplig för ModuPlug® | Nej | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC 24B TSBU 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com



HDC 24B TSBU 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Lock



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HDC 24B DMDQ 2QB | Utförande |
| Art.nr. | 1665640000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190422660 | tillstånd, Lock för kapslingsöverdel, Tvärförregling på underdelen, |
| Förp. | 1 ST | Standard, Storlek på kabelinföringar: none |
| Typ | HDC 24B DMDQ 2QB N | Utförande |
| Art.nr. | 2559760000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4050118676754 | tillstånd, Lock för kapslingsöverdel, Tvärförregling på underdelen, |
| Förp. | 1 ST | Standard, Storlek på kabelinföringar: none |

IP68-version



Förutom det omfattande sortimentet av kapslingar erbjuder Weidmüller en rad kabelförskruvningar för de mest skiftande användningsändamål.

Kabelförskruvningarna i mässing, plast och rostfritt stål uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, för att passa alla industriella kapslingar.

Beroende på kabelförskruvningarnas serie och användningsområde är kabelförskruvningarna godkända och testade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN 45545.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | VG 21-MS68 | Utförande |
| Art.nr. | 1569110000 | VG MS (standard kabelförskruvning av mässing), kabelförskruvning, |
| GTIN (EAN) | 4008190168469 | Rak, PG 21, 7.2 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, |
| Förp. | 25 ST | IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K, Mässing, förnicklad |
| Typ | VG 21-K68 | Utförande |
| Art.nr. | 1569020000 | VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, PG 21, 11 |
| GTIN (EAN) | 4008190032234 | mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 |
| Förp. | 25 ST | min.), Polyamid 6 |

HDC 24B TSBU 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Motsvarighet

Chassikåpa



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | HDC 24B ABU | Utförande |
| Art.nr. | 1212400000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i |
| GTIN (EAN) | 4008190083939 | ijacket tillstånd, Chassikåpa, Tvärförregling på underdelen, |
| Förp. | 1 ST | Överkopplingsbygel inte utbytbar, Standard, Storlek på kabelinföringar: none |
| Typ | HDC 24B ABU N | Utförande |
| Art.nr. | 2488600000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4050118541533 | tillstånd, Chassikåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard, Storlek |
| Förp. | 1 ST | på kabelinföringar: none |

Kopplingskåpa



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HDC 24B KBU 1M25G | Utförande |
| Art.nr. | 1787920000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248205363 | tillstånd, Kopplingskåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard, |
| Förp. | 1 ST | Storlek på kabelinföringar: M 25 |
| Typ | HDC 24B KBU 1PG21G | Utförande |
| Art.nr. | 1661720000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190418274 | tillstånd, Kopplingskåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard, |
| Förp. | 1 ST | Storlek på kabelinföringar: PG 21 |

HDC 24B TSBU 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Motsvarighet

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HDC 24B KBU 1PG29G | Utförande |
| Art.nr. | 1661730000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190418281 | tillstånd, Kopplingskåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard, |
| Förp. | 1 ST | Storlek på kabelinföringar: PG 29 |
| Typ | HDC 64D KBU 1M32G | Utförande |
| Art.nr. | 1786960000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248204205 | tillstånd, Kopplingskåpa, Tvärförregling på underdelen, hög, Storlek på |
| Förp. | 1 ST | kabelinföringar: M 32 |
| Typ | HDC 64D KBU 1PG29G | Utförande |
| Art.nr. | 1661810000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190418359 | tillstånd, Kopplingskåpa, Tvärförregling på underdelen, hög, Storlek på |
| Förp. | 1 ST | kabelinföringar: PG 29 |

Sockelkåpa



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | HDC 24B SBU 1M25G | Utförande |
| Art.nr. | 1901150000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248521258 | tillstånd, Sockelkåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard, Storlek |
| Förp. | 1 ST | på kabelinföringar: M 25 |
| Typ | HDC 24B SBU 1M25G N | Utförande |
| Art.nr. | 2560960000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4050118673227 | tillstånd, Sockelkåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard, Storlek |
| Förp. | 1 ST | på kabelinföringar: M 25 |
| Typ | HDC 24B SBU 1PG21G | Utförande |
| Art.nr. | 1661510000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190418069 | tillstånd, Sockelkåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard, Storlek |
| Förp. | 1 ST | på kabelinföringar: PG 21 |
| Typ | HDC 24B SBU 1PG21G N | Utförande |
| Art.nr. | 2560750000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4050118676747 | tillstånd, Sockelkåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard, Storlek |
| Förp. | 1 ST | på kabelinföringar: M 25 |
| Typ | HDC 24B SBU 2M25G | Utförande |
| Art.nr. | 1787870000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248205318 | tillstånd, Sockelkåpa, Tvärförregling på underdelen, Standard, Storlek |
| Förp. | 1 ST | på kabelinföringar: M 25 |

HDC 24B TSBU 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Motsvarighet

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | HDC 24B SBU 2PG21G | Utförande |
| Art.nr. | 1661520000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190418076 | tillstånd, Sockelkäpa, Tvärförregling på underdelen, Standard, Storlek |
| Förp. | 1 ST | på kabelinföringar: PG 21 |
| Typ | HDC 24B SBU 2M25G N | Utförande |
| Art.nr. | 2560970000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4050118676730 | tillstånd, Sockelkäpa, Tvärförregling på underdelen, Standard, Storlek |
| Förp. | 1 ST | på kabelinföringar: M 25 |
| Typ | HDC 64D SBU 1M25G | Utförande |
| Art.nr. | 1904340000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248585601 | tillstånd, Sockelkäpa, Tvärförregling på underdelen, hög, Storlek på |
| Förp. | 1 ST | kabelinföringar: M 25 |
| Typ | HDC 64D SBU 1M32G | Utförande |
| Art.nr. | 1904350000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248585298 | tillstånd, Sockelkäpa, Tvärförregling på underdelen, hög, Storlek på |
| Förp. | 1 ST | kabelinföringar: M 32 |
| Typ | HDC 64D SBU 1M32G N | Utförande |
| Art.nr. | 2561050000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4050118680195 | tillstånd, Sockelkäpa, Tvärförregling på underdelen, hög, Storlek på |
| Förp. | 1 ST | kabelinföringar: M 32 |
| Typ | HDC 64D SBU 2M25G | Utförande |
| Art.nr. | 1786890000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248204137 | tillstånd, Sockelkäpa, Tvärförregling på underdelen, hög, Storlek på |
| Förp. | 1 ST | kabelinföringar: M 25 |
| Typ | HDC 64D SBU 2M25G N | Utförande |
| Art.nr. | 2561060000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4050118680508 | tillstånd, Sockelkäpa, Tvärförregling på underdelen, hög, Storlek på |
| Förp. | 1 ST | kabelinföringar: M 32 |
| Typ | HDC 64D SBU 2M32G | Utförande |
| Art.nr. | 1786880000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248204120 | tillstånd, Sockelkäpa, Tvärförregling på underdelen, hög, Storlek på |
| Förp. | 1 ST | kabelinföringar: M 32 |
| Typ | HDC 64D SBU 2M32G N | Utförande |
| Art.nr. | 2550540000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4064675005087 | tillstånd, Sockelkäpa, Tvärförregling på underdelen, hög, Storlek på |
| Förp. | 1 ST | kabelinföringar: M 32 |
| Typ | HDC 64D SBU 2PG21G | Utförande |
| Art.nr. | 1661590000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190418144 | tillstånd, Sockelkäpa, Tvärförregling på underdelen, hög, Storlek på |
| Förp. | 1 ST | kabelinföringar: PG 21 |
| Typ | HDC 64D SBU 2PG29G | Utförande |
| Art.nr. | 1661630000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190418182 | tillstånd, Sockelkäpa, Tvärförregling på underdelen, hög, Storlek på |
| Förp. | 1 ST | kabelinföringar: PG 29 |
| Typ | HDC 64D SBU 2PG29G N | Utförande |
| Art.nr. | 2560790000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4050118894103 | tillstånd, Sockelkäpa, Tvärförregling på underdelen, hög, Storlek på |
| Förp. | 1 ST | kabelinföringar: M 32 |