

HDC 64D TSBO 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

Utförande	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijackat tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Tvärförregling på överdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: PG 21
Art.nr.	1661940000
Typ	HDC 64D TSBO 1PG21G
GTIN (EAN)	4008190418472
Förp.	1 items

HDC 64D TSBO 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E92202

Mått och vikter

Höjd	76 mm	Bygghöjd (tum)	2.9921 inch
Bredd	55 mm	Byggbredd (tum)	2.1654 inch
Nettovikt	364.32 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 125 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag	
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3	
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f	
Kemikaliebeständighet	Innehåll	Aceton
	Kemisk beständighet	Villkorligt beständigt
	Innehåll	Borrolja
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Diesel
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Etylalkohol
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Växellådsolja
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Hydraulolja
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Kylmedium
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Petroleumbensin
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Svett
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Bensin premium
	Kemisk beständighet	Villkorligt beständigt
Innehåll	Vatten	
Kemisk beständighet	Beständigt	
Innehåll	UV	
Kemisk beständighet	Instabilt	
Innehåll	Ozon	
Kemisk beständighet	Instabilt	

Allmänna data

Yta	Pulverlack	Skyddsklass	IP65, i jackat tillstånd
-----	------------	-------------	--------------------------

HDC 64D TSBO 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått

Kabelingång	m. gänga	Bredd kapsling	43 mm
Längd kapsling	120 mm	Höjd kapsling B	76 mm

Utförande

Storlek på kabelinföringar	PG 21	Överdel/Underdel/Lock	upper part
Övertäckning	utan lock	Antal kabelingång uppe	0
Antal kabelingång på sidan	1	Utförande kapsling	Kabelingång på sidan, stickproppskåpa
Utförande låssystem	Tvärförregling på överdelen	Byggform	hög
Installationsstorlek	8	Kabelingång	m. gänga
Typ	Stickkontakt	Bygelutförande	Överkopplingsbygel
Tätning	ingen försegling	Gänga (inre)	PG 21
Färg (RAL)	RAL 7035	BG	8
Lämplig för ModuPlug®	Ja		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 64D TSBO 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com



HDC 64D TSBO 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Sockelkåpa



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagålgighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 24B SDBO 2PG21G	Utförande
Art.nr.	1662180000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4008190418700	tillstånd, Sockelkåpa, Tvärförregling på överdelen, Standard, med lock,
Förp.	1 ST	Storlek på kabelinföringar: PG 21
Typ	HDC 64D SDBO 1PG29G	Utförande
Art.nr.	1662280000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4008190418809	tillstånd, Sockelkåpa, Tvärförregling på överdelen, hög, med lock,
Förp.	1 ST	Storlek på kabelinföringar: PG 29
Typ	HDC 64D SDBO 2M32G	Utförande
Art.nr.	1786920000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4032248204168	tillstånd, Sockelkåpa, Tvärförregling på överdelen, hög, med lock,
Förp.	1 ST	Storlek på kabelinföringar: M 32
Typ	HDC 64D SDBO 1M32G	Utförande
Art.nr.	1904400000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4032248585236	tillstånd, Sockelkåpa, Tvärförregling på överdelen, hög, med lock,
Förp.	1 ST	Storlek på kabelinföringar: M 32

Chassikåpa



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagålgighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

HDC 64D TSBO 1PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör**Allmänna beställningsdata**

Typ	HDC 24B ADBO	Utförande
Art.nr.	1213300000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4008190871147	tillstånd, Chassikåpa, Tvärförregling på överdelen, Standard, med lock,
Förp.	1 ST	Storlek på kabelinföringar: none
Typ	HDC 24B ABO	Utförande
Art.nr.	1967910000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4032248780785	tillstånd, Chassikåpa, Tvärförregling på överdelen, Standard, Storlek på
Förp.	1 ST	kabelinföringar: none