

HDC 64D TOLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

Utförande	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijackat tillstånd, Kabelingång ovsida, stickproppskåpa, Längsbygel på underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: PG 29
Art.nr.	1662630000
Typ	HDC 64D TOLU 1PG29G
GTIN (EAN)	4008190419158
Förp.	1 items

HDC 64D TOLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E92202

Mått och vikter

Höjd	76 mm	Bygghöjd (tum)	2.9921 inch
Bredd	45.5 mm	Byggbredd (tum)	1.7913 inch
Nettovikt	319 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 125 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag	
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent	
Kemikaliebeständighet	Innehåll	Aceton
	Kemisk beständighet	Villkorligt beständigt
	Innehåll	Borrolja
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Diesel
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Etylalkohol
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Växellådsolja
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Hydraulolja
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Kylmedium
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Petroleumbensin
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Svett
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Bensin premium
	Kemisk beständighet	Villkorligt beständigt
Innehåll	Vatten	
Kemisk beständighet	Beständigt	
Innehåll	UV	
Kemisk beständighet	Instabilt	
Innehåll	Ozon	
Kemisk beständighet	Instabilt	

Allmänna data

Yta	Pulverlack	Skyddsklass	IP65, i ijackat tillstånd
-----	------------	-------------	---------------------------

HDC 64D TOLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått

Kabelingång	m. gänga	Bredd kapsling	43 mm
Längd kapsling	120 mm	Höjd kapsling B	76 mm

Utförande

Storlek på kabelinföringar	PG 29	Överdel/Underdel/Lock	upper part
Övertäckning	utan lock	Antal kabelingång uppe	1
Antal kabelingång på sidan	0	Utförande kapsling	Kabelingång ovansida, stickproppskåpa
Utförande låssystem	Längsbygel på underdelen	Byggform	hög
Installationsstorlek	8	Kabelingång	m. gänga
Typ	Stickkontakt	Bygelutförande	Längsbygel
Tätning	ingen försegling	Gänga (inre)	PG 29
Färg (RAL)	RAL 7035	BG	8
Lämplig för ModuPlug®	Ja		

Klassificeringar


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 64D TOLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com



HDC 64D TOLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Sockelkåpa



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 24B SDLU 2PG21G	Utförande
Art.nr.	1214500000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4008190153021	tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, med lock,
Förp.	1 ST	Storlek på kabelinföringar: PG 21
Typ	HDC 24B SLU 2PG21G	Utförande
Art.nr.	1662720000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4008190419240	tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, Storlek på
Förp.	1 ST	kabelinföringar: PG 21
Typ	HDC 64D SDLU 2PG29G	Utförande
Art.nr.	1663040000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4008190419561	tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, hög, med lock,
Förp.	1 ST	Storlek på kabelinföringar: PG 29
Typ	HDC 64D SLU 2M32G	Utförande
Art.nr.	1786900000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4032248204144	tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, hög, Storlek på
Förp.	1 ST	kabelinföringar: M 32
Typ	HDC 64D SLU 2M25G	Utförande
Art.nr.	1786910000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4032248204151	tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, hög, Storlek på
Förp.	1 ST	kabelinföringar: M 25
Typ	HDC 64D SDLU 2M32G	Utförande
Art.nr.	1786940000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4032248204182	tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, hög, med lock,
Förp.	1 ST	Storlek på kabelinföringar: M 32
Typ	HDC 64D SDLU 2M25G	Utförande
Art.nr.	1786950000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4032248204199	tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, hög, med lock,
Förp.	1 ST	Storlek på kabelinföringar: M 25
Typ	HDC 24B SLU 2M25G	Utförande
Art.nr.	1787880000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4032248205325	tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, Storlek på
Förp.	1 ST	kabelinföringar: M 25
Typ	HDC 24B SDLU 2M25G	Utförande
Art.nr.	1787900000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4032248205349	tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, med lock,
Förp.	1 ST	Storlek på kabelinföringar: M 25

HDC 64D TOLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	HDC 24B SDLU 1M25G	Utförande
Art.nr.	1901480000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4032248521364	tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, med lock,
Förp.	1 ST	Storlek på kabelinföringar: M 25
Typ	HDC 24B SLU 1M25G	Utförande
Art.nr.	1901560000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4032248521395	tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, Storlek på
Förp.	1 ST	kabelinföringar: M 25
Typ	HDC 64D SDLU 1M25G	Utförande
Art.nr.	1904430000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4032248585106	tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, hög, med lock,
Förp.	1 ST	Storlek på kabelinföringar: M 25
Typ	HDC 64D SDLU 1M32G	Utförande
Art.nr.	1904440000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4032248585212	tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, hög, med lock,
Förp.	1 ST	Storlek på kabelinföringar: M 32
Typ	HDC 64D SLU 1M25G	Utförande
Art.nr.	1904480000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4032248585090	tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, hög, Storlek på
Förp.	1 ST	kabelinföringar: M 25
Typ	HDC 64D SLU 1M32G	Utförande
Art.nr.	1904490000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4032248585618	tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, hög, Storlek på
Förp.	1 ST	kabelinföringar: M 32

Chassikåpa



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 24B ALU	Utförande
Art.nr.	1213900000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4008190176303	tillstånd, Chassikåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, Storlek på
Förp.	1 ST	kabelinföringar: none
Typ	HDC 24B ADLU	Utförande
Art.nr.	1214300000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4008190083090	tillstånd, Chassikåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, med lock,
Förp.	1 ST	Storlek på kabelinföringar: none

HDC 64D TOLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Kopplingskåpa



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 24B KLU 1M25G	Utförande
Art.nr.	1968340000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4032248689378	tillstånd, Kopplingskåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, Storlek
Förp.	1 ST	på kabelinföringar: M 25