

HDC 24B SLU 2PG21G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijackat tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: PG 21 |
| Art.nr. | 1662720000 |
| Typ | HDC 24B SLU 2PG21G |
| GTIN (EAN) | 4008190419240 |
| Förp. | 1 items |

HDC 24B SLU 2PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

UL File Number Search [UL-webbplats](#)

Certifikat nr (cURus) E92202

Mått och vikter

| | | | |
|------------------|---------|-------------------|-------------|
| Höjd | 64 mm | Bygghöjd (tum) | 2.5197 inch |
| Bredd | 76.8 mm | Byggbredd (tum) | 3.0236 inch |
| Montagemått höjd | 45 mm | Montagemått bredd | 132 mm |
| Nettovikt | 402 g | | |

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 125 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
 REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
 SCIP e98b2b24-ba23-41bf-8d19-Odda3647412f

Kemikaliebeständighet

| | |
|---------------------|------------------------|
| Innehåll | Aceton |
| Kemisk beständighet | Villkorligt beständigt |
| Innehåll | Borrolja |
| Kemisk beständighet | Beständigt |
| Innehåll | Diesel |
| Kemisk beständighet | Beständigt |
| Innehåll | Etylalkohol |
| Kemisk beständighet | Beständigt |
| Innehåll | Växellådsolja |
| Kemisk beständighet | Beständigt |
| Innehåll | Hydraulolja |
| Kemisk beständighet | Beständigt |
| Innehåll | Kylmedium |
| Kemisk beständighet | Beständigt |
| Innehåll | Petroleumbensin |
| Kemisk beständighet | Beständigt |
| Innehåll | Svett |
| Kemisk beständighet | Beständigt |
| Innehåll | Bensin premium |
| Kemisk beständighet | Villkorligt beständigt |
| Innehåll | Vatten |
| Kemisk beständighet | Beständigt |
| Innehåll | UV |
| Kemisk beständighet | Instabilt |
| Innehåll | Ozon |
| Kemisk beständighet | Instabilt |

Allmänna data

| | | | |
|-----|------------|-------------|---------------------------|
| Yta | Pulverlack | Skyddsklass | IP65, i ijackat tillstånd |
|-----|------------|-------------|---------------------------|

HDC 24B SLU 2PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått

| | | | |
|---------------------|--------|-------------------|----------|
| Hålavstånd längd A2 | 132 mm | Kabelingång | m. gänga |
| Bredd kapsling | 43 mm | Bredd C1 - sockel | 57.5 mm |
| Längd kapsling | 120 mm | Höjd kapsling B | 64 mm |
| Höjd sockel B1 | 5 mm | | |

Utförande

| | | | |
|----------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| Storlek på kabelinföringar | PG 21 | Överdel/Underdel/Lock | lower part |
| Övertäckning | utan lock | Antal kabelingång uppe | 0 |
| Antal kabelingång på sidan | 2 | Utförande kapsling | Sockelkåpa |
| Utförande låssystem | Längsbygel på underdelen | Byggform | Standard |
| Installationsstorlek | 8 | Kabelingång | m. gänga |
| Typ | Sockelkåpa | Bygelutförande | Längsbygel |
| Tätning | NBR | Gänga (inre) | PG 21 |
| Färg (RAL) | RAL 7035 | BG | 8 |
| Lämplig för ModuPlug® | Nej | | |

Klassificeringar


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC 24B SLU 2PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com



HDC 24B SLU 2PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

XXL kabelkåpa, kabelgång på sidan



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HDC 64D TSLU 1M50G | Utförande |
| Art.nr. | 1111150000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248100118 | tillstånd, Kabelgång på sidan, stickproppskåpa, Längsbygel på |
| Förp. | 1 ST | underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: M 50 |

Stickproppskåpa, kabelinföring på sidan



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HDC 24B TSLU 1PG21G | Utförande |
| Art.nr. | 1662390000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190418915 | tillstånd, Kabelgång på sidan, stickproppskåpa, Längsbygel på |
| Förp. | 1 ST | underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: PG 21 |
| Typ | HDC 24B TSLU 1PG29G | Utförande |
| Art.nr. | 1662410000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190418939 | tillstånd, Kabelgång på sidan, stickproppskåpa, Längsbygel på |
| Förp. | 1 ST | underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: PG 29 |
| Typ | HDC 64D TSLU 1PG21G | Utförande |
| Art.nr. | 1662470000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190418991 | tillstånd, Kabelgång på sidan, stickproppskåpa, Längsbygel på |
| Förp. | 1 ST | underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: PG 21 |

HDC 24B SLU 2PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HDC 64D TSLU 1PG29G | Utförande |
| Art.nr. | 1662490000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190419011 | tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Längsbygel på |
| Förp. | 1 ST | underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: PG 29 |
| Typ | HDC 64D TSLU 1M32G | Utförande |
| Art.nr. | 1786810000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248204052 | tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Längsbygel på |
| Förp. | 1 ST | underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: M 32 |
| Typ | HDC 24B TSLU 1M32G | Utförande |
| Art.nr. | 1787790000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248205233 | tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Längsbygel på |
| Förp. | 1 ST | underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: M 32 |
| Typ | HDC 24B TSLU 1M25G | Utförande |
| Art.nr. | 1787800000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248205240 | tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Längsbygel på |
| Förp. | 1 ST | underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: M 25 |
| Typ | HDC 64D TSLU 1M40G | Utförande |
| Art.nr. | 1804610000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248267538 | tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Längsbygel på |
| Förp. | 1 ST | underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: M 40 |

XXL kabelkåpa, kabelingång upp till



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industriåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HDC 64D TOLU 1M50G | Utförande |
| Art.nr. | 1111170000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248100125 | tillstånd, Kabelingång ovsida, stickproppskåpa, Längsbygel på |
| Förp. | 1 ST | underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: M 50 |

HDC 24B SLU 2PG21G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klängenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Stickproppskåpa, kabelinföring uppe



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering.

För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HDC 24B TOLU 1PG21G | Utförande |
| Art.nr. | 1662540000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190419066 | tillstånd, Kabelingång ovsida, stickproppskåpa, Längsbygel på |
| Förp. | 1 ST | underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: PG 21 |
| Typ | HDC 24B TOLU 1PG29G | Utförande |
| Art.nr. | 1662550000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190419073 | tillstånd, Kabelingång ovsida, stickproppskåpa, Längsbygel på |
| Förp. | 1 ST | underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: PG 29 |
| Typ | HDC 64D TOLU 1PG21G | Utförande |
| Art.nr. | 1662610000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190419134 | tillstånd, Kabelingång ovsida, stickproppskåpa, Längsbygel på |
| Förp. | 1 ST | underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: PG 21 |
| Typ | HDC 64D TOLU 1PG29G | Utförande |
| Art.nr. | 1662630000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190419158 | tillstånd, Kabelingång ovsida, stickproppskåpa, Längsbygel på |
| Förp. | 1 ST | underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: PG 29 |
| Typ | HDC 64D TOLU 1M32G | Utförande |
| Art.nr. | 1786860000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248204106 | tillstånd, Kabelingång ovsida, stickproppskåpa, Längsbygel på |
| Förp. | 1 ST | underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: M 32 |
| Typ | HDC 64D TOLU 1M25G | Utförande |
| Art.nr. | 1786870000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248204113 | tillstånd, Kabelingång ovsida, stickproppskåpa, Längsbygel på |
| Förp. | 1 ST | underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: M 25 |
| Typ | HDC 24B TOLU 1M32G | Utförande |
| Art.nr. | 1787850000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248205295 | tillstånd, Kabelingång ovsida, stickproppskåpa, Längsbygel på |
| Förp. | 1 ST | underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: M 32 |
| Typ | HDC 24B TOLU 1M25G | Utförande |
| Art.nr. | 1787860000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248205301 | tillstånd, Kabelingång ovsida, stickproppskåpa, Längsbygel på |
| Förp. | 1 ST | underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: M 25 |
| Typ | HDC 64D TOLU 1M40G | Utförande |
| Art.nr. | 1983470000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248687916 | tillstånd, Kabelingång ovsida, stickproppskåpa, Längsbygel på |
| Förp. | 1 ST | underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: M 40 |