

HDC 10A ADLU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagtålighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

Utförande	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 2, Skyddsklass: IP65, i ijackat tillstånd, Chassikåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, med lock, Storlek på kabelinföringar: none
Art.nr.	1664060000
Typ	HDC 10A ADLU
GTIN (EAN)	4008190420758
Förp.	1 items

HDC 10A ADLU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E92202

Mått och vikter

Djup	84 mm	Byggdjup (tum)	3.3071 inch
Höjd	26 mm	Bygghöjd (tum)	1.0236 inch
Bredd	76 mm	Byggbredd (tum)	2.9921 inch
Montagemått höjd	18 mm	Montagemått bredd	70 mm
Nettovikt	139 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 125 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

Kemikaliebeständighet	Innehåll	Aceton
	Kemisk beständighet	Villkorligt beständigt
	Innehåll	Borrolja
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Diesel
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Etylalkohol
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Växellådsolja
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Hydraulolja
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Kylmedium
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Petroleumbensin
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Svett
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Bensin premium
	Kemisk beständighet	Villkorligt beständigt
Innehåll	Vatten	
Kemisk beständighet	Beständigt	
Innehåll	UV	
Kemisk beständighet	Instabilt	
Innehåll	Ozon	
Kemisk beständighet	Instabilt	

HDC 10A ADLU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Allmänna data

Åtdragningsmoment	0.5 Nm	Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods
Yta	Pulverlack	Skyddsklass	IP65, i ijackat tillstånd
Anmärkning skyddsklass	Skyddsklass med låst lock: IP 65	EMC-kapslingar	Nej
Material låselement	Rostfritt stål		

Mått

Hålavstånd längd A2	70 mm	Kabelingång	Nej
Bredd kapsling	30 mm	Bredd C1 - sockel	32 mm
Längd kapsling	63 mm	Höjd kapsling B	26 mm
Höjd sockel B1	5 mm		

Utförande

Storlek på kabelinföringar	none	Överdel/Underdel/Lock	lower part
Övertäckning	med lock	Åtdragningsmoment	0.5 Nm
Antal kabelingång på sidan	0	Utförande lock	med lock
Utförande kapsling	Chassikåpa	Utförande låssystem	Längsbygel på underdelen
Byggform	Standard	Installationsstorlek	2
Kabelingång	Nej	Typ	Chassi (genomföring)
Bygelutförande	Längsbygel	Tätning	NBR
Färg (RAL)	RAL 7035	BG	2
Lämplig för ModuPlug®	Nej		

Viktig hänvisningstext

Produktinformation	När du monterar kapslingarna, se till att den platta packningen sitter korrekt.
--------------------	---

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 10A ADLU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

