

## HDC 24B DMDQ 4B0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande.

Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

### Allmänna beställningsdata

Utförande	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijackat tillstånd, Lock för kapslingsöverdel, Tvärförregling på överdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: none
Art.nr.	<a href="#">1665650000</a>
Typ	HDC 24B DMDQ 4B0
GTIN (EAN)	4008190422677
Förp.	1 items

## HDC 24B DMDQ 4B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat nr (cURus)	E92202

## Mått och vikter

Höjd	22.5 mm	Bygghöjd (tum)	0.8858 inch
Bredd	43 mm	Byggbredd (tum)	1.6929 inch
Nettovikt	87 g		

## Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 125 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag	
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent	
Kemikaliebeständighet	Innehåll	Aceton
	Kemisk beständighet	Villkorligt beständigt
	Innehåll	Borrolja
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Diesel
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Etylalkohol
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Växellådsolja
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Hydraulolja
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Kylmedium
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Petroleumbensin
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Svett
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Bensin premium
	Kemisk beständighet	Villkorligt beständigt
Innehåll	Vatten	
Kemisk beständighet	Beständigt	
Innehåll	UV	
Kemisk beständighet	Instabilt	
Innehåll	Ozon	
Kemisk beständighet	Instabilt	

## Allmänna data

Yta	Pulverlack	Skyddsklass	IP65, i ijackat tillstånd
-----	------------	-------------	---------------------------

## HDC 24B DMDQ 4B0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått


Kabelingång	För kapslingsöverdelar	Bredd kapsling	43 mm
Längd kapsling	120 mm	Höjd kapsling B	22 mm

## Utförande

Storlek på kabelinföringar	none	Överdel/Underdel/Lock	Lock
Övertäckning	med lock	Antal kabelingång på sidan	0
Utförande kapsling	Lock för kapslingsöverdel	Utförande låssystem	Tvärförregling på överdelen
Byggform	Standard	Installationsstorlek	8
Kabelingång	För kapslingsöverdelar	Typ	Lock
Bygelutförande	Överkopplingsbygel	Tätning	NBR
Färg (RAL)	RAL 7035	BG	8
Lämplig för ModuPlug®	Ja		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		



## HDC 24B DMDQ 4B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Stickproppskåpa, kabelinföring på sidan



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

## Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 24B TSBO 1PG21G	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1661860000</a>	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4008190418397	tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Tvärförregling på
Förp.	1 ST	överdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: PG 21
Typ	HDC 24B TSBO 1PG29G	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1661880000</a>	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4008190418410	tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Tvärförregling på
Förp.	1 ST	överdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: PG 29
Typ	HDC 64D TSBO 1PG21G	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1661940000</a>	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4008190418472	tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Tvärförregling på
Förp.	1 ST	överdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: PG 21
Typ	HDC 64D TSBO 1PG29G	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1661960000</a>	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4008190418496	tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Tvärförregling på
Förp.	1 ST	överdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: PG 29
Typ	HDC 64D TSBO 1M32G	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1786790000</a>	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4032248204038	tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Tvärförregling på
Förp.	1 ST	överdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: M 32
Typ	HDC 64D TSBO 1M25G	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1786800000</a>	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4032248204045	tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Tvärförregling på
Förp.	1 ST	överdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: M 25
Typ	HDC 24B TSBO 1M32G	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1787770000</a>	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4032248205219	tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Tvärförregling på
Förp.	1 ST	överdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: M 32
Typ	HDC 24B TSBO 1M25G	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1787780000</a>	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4032248205226	tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Tvärförregling på
Förp.	1 ST	överdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: M 25

## HDC 24B DMDQ 4B0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

## Stickproppskåpa, kabelinföring uppe



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

## Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 24B TOBO 1PG29G	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1662020000</a>	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4008190418540	tillstånd, Kabelingång ovansida, stickproppskåpa, Tvärförregling på
Förp.	1 ST	överdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: PG 29
Typ	HDC 64D TOBO 1PG21G	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1662080000</a>	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4008190418601	tillstånd, Kabelingång ovansida, stickproppskåpa, Tvärförregling på
Förp.	1 ST	överdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: PG 21
Typ	HDC 64D TOBO 1PG29G	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1662100000</a>	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4008190418625	tillstånd, Kabelingång ovansida, stickproppskåpa, Tvärförregling på
Förp.	1 ST	överdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: PG 29
Typ	HDC 24B TOBO 1M32G	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1787830000</a>	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 8, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4032248205271	tillstånd, Kabelingång ovansida, stickproppskåpa, Tvärförregling på
Förp.	1 ST	överdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: M 32