

HDC 16A DODL 1LB


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande.

Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

Utförande	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 5, Skyddsklass: IP65, i ijackat tillstånd, Lock för kapslingsunderdel, Längsbygel på underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: none
Art.nr.	1665900000
Typ	HDC 16A DODL 1LB
GTIN (EAN)	4008190422936
Förp.	1 items

HDC 16A DODL 1LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E92202

Mått och vikter

Djup	90 mm	Byggdjup (tum)	3.5433 inch
Höjd	12.5 mm	Bygghöjd (tum)	0.4921 inch
Bredd	29.5 mm	Byggbredd (tum)	1.1614 inch
Längd	90 mm	Bygglängd (tum)	3.5433 inch
Nettovikt	79 g		

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 125 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

Kemikaliebeständighet	Innehåll	Aceton
	Kemisk beständighet	Villkorligt beständigt
	Innehåll	Borrolja
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Diesel
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Etylalkohol
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Växellådsolja
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Hydraulolja
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Kylmedium
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Petroleumbensin
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Svett
	Kemisk beständighet	Beständigt
	Innehåll	Bensin premium
	Kemisk beständighet	Villkorligt beständigt
Innehåll	Vatten	
Kemisk beständighet	Beständigt	
Innehåll	UV	
Kemisk beständighet	Instabilt	
Innehåll	Ozon	
Kemisk beständighet	Instabilt	

HDC 16A DODL 1LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Allmänna data

Åtdragningsmoment	0.5 Nm	Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods
Yta	Pulverlack	Skyddsklass	IP65, i ijackat tillstånd
EMC-kapslingar	Nej	Material låselement	Rostfritt stål

Mått

Kabelingång	För kapslingsöverdelar	Bredd kapsling	29.5 mm
Längd kapsling	90 mm	Höjd kapsling B	19.5 mm

Utförande

Storlek på kabelinföringar	none	Överdel/Underdel/Lock	Lock
Övertäckning	med lock	Åtdragningsmoment	0.5 Nm
Antal kabelingång på sidan	0	Utförande kapsling	Lock för kapslingsunderdel
Utförande låssystem	Längsbygel på underdelen	Byggform	Standard
Installationsstorlek	5	Kabelingång	För kapslingsöverdelar
Typ	Lock	Bygelutförande	Längsbygel
Tätning	ingen försegling	Färg (RAL)	RAL 7035
BG	5	Lämplig för ModuPlug®	Nej

Klassificeringar


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 16A DODL 1LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com



HDC 16A DODL 1LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Stickproppskåpa, kabelinföring uppe



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 16A TOLU 1M25G	Utförande
Art.nr.	1788750000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 5, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4032248206292	tillstånd, Kabelingång ovasida, stickproppskåpa, Längsbygel på
Förp.	1 ST	underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: M 25
Typ	HDC 16A TOLU 1PG16G	Utförande
Art.nr.	1664810000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 5, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4008190421519	tillstånd, Kabelingång ovasida, stickproppskåpa, Längsbygel på
Förp.	1 ST	underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: PG 16
Typ	HDC 25A TOLU 1M20G	Utförande
Art.nr.	1788710000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 5, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4032248206254	tillstånd, Kabelingång ovasida, stickproppskåpa, Längsbygel på
Förp.	1 ST	underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: M 20
Typ	HDC 25A TOLU 1M25G	Utförande
Art.nr.	1788700000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 5, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4032248206247	tillstånd, Kabelingång ovasida, stickproppskåpa, Längsbygel på
Förp.	1 ST	underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: M 25
Typ	HDC 25A TOLU 1PG21G	Utförande
Art.nr.	1664870000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 5, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4008190421571	tillstånd, Kabelingång ovasida, stickproppskåpa, Längsbygel på
Förp.	1 ST	underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: PG 21

HDC 16A DODL 1LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Stickproppskåpa, kabelinföring på sidan



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering.

För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC 16A TSLU 1M20G	Utförande
Art.nr.	1041760000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 5, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4032248771011	tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Längsbygel på
Förp.	1 ST	underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: M 20
Typ	HDC 16A TSLU 1M25G	Utförande
Art.nr.	1788740000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 5, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4032248206285	tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Längsbygel på
Förp.	1 ST	underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: M 25
Typ	HDC 16A TSLU 1PG16G	Utförande
Art.nr.	1664690000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 5, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4008190421397	tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Längsbygel på
Förp.	1 ST	underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: PG 16
Typ	HDC 25A TSLU 1M20G	Utförande
Art.nr.	1788680000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 5, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4032248206223	tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Längsbygel på
Förp.	1 ST	underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: M 20
Typ	HDC 25A TSLU 1M25G	Utförande
Art.nr.	1788690000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 5, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4032248206230	tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Längsbygel på
Förp.	1 ST	underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: M 25
Typ	HDC 25A TSLU 1PG16G	Utförande
Art.nr.	1664730000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 5, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4008190421434	tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Längsbygel på
Förp.	1 ST	underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: PG 16
Typ	HDC 25A TSLU 1PG21G	Utförande
Art.nr.	1664750000	HDC - kapsling, Installationsstorlek: 5, Skyddsklass: IP65, i ijacket
GTIN (EAN)	4008190421458	tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Längsbygel på
Förp.	1 ST	underdelen, hög, Storlek på kabelinföringar: PG 21