

HDC 48A TSLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagtålighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 9, Skyddsklass: IP65, i ijackat tillstånd, Kabelingång på sidan, stickproppskåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, Storlek på kabelinföringar: PG 29 |
| Art.nr. | 1666710000 |
| Typ | HDC 48A TSLU 1PG29G |
| GTIN (EAN) | 4008190448127 |
| Förp. | 1 items |

HDC 48A TSLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



| | |
|-----------------------|------------------------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat nr (cURus) | E92202 |

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Höjd | 79 mm | Bygghöjd (tum) | 3.1102 inch |
| Bredd | 82.5 mm | Byggbredd (tum) | 3.248 inch |
| Nettovikt | 414 g | | |

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 125 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

| | | |
|----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag | |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent | |
| Kemikaliebeständighet | Innehåll | Aceton |
| | Kemisk beständighet | Villkorligt beständigt |
| | Innehåll | Borrolja |
| | Kemisk beständighet | Beständigt |
| | Innehåll | Diesel |
| | Kemisk beständighet | Beständigt |
| | Innehåll | Etylalkohol |
| | Kemisk beständighet | Beständigt |
| | Innehåll | Växellådsolja |
| | Kemisk beständighet | Beständigt |
| | Innehåll | Hydraulolja |
| | Kemisk beständighet | Beständigt |
| | Innehåll | Kylmedium |
| | Kemisk beständighet | Beständigt |
| | Innehåll | Petroleumbensin |
| | Kemisk beständighet | Beständigt |
| | Innehåll | Svett |
| | Kemisk beständighet | Beständigt |
| | Innehåll | Bensin premium |
| | Kemisk beständighet | Villkorligt beständigt |
| Innehåll | Vatten | |
| Kemisk beständighet | Beständigt | |
| Innehåll | UV | |
| Kemisk beständighet | Instabilt | |
| Innehåll | Ozon | |
| Kemisk beständighet | Instabilt | |

Allmänna data

| | | | |
|-----|------------|-------------|---------------------------|
| Yta | Pulverlack | Skyddsklass | IP65, i ijackat tillstånd |
|-----|------------|-------------|---------------------------|

HDC 48A TSLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått

| | | | |
|----------------|----------|-----------------|---------|
| Kabelingång | m. gänga | Bredd kapsling | 82.5 mm |
| Längd kapsling | 94 mm | Höjd kapsling B | 78 mm |

Utförande

| | | | |
|----------------------------|--|----------------------------|--------------------------|
| Storlek på kabelinföringar | PG 29 | Överdel/Underdel/Lock | upper part |
| Övertäckning | utan lock | Åtdragningsmoment | 2 Nm |
| Antal kabelingång uppe | 0 | Antal kabelingång på sidan | 1 |
| Utförande kapsling | Kabelingång på sidan, stickproppskåpa | Utförande låssystem | Längsbygel på underdelen |
| Byggform | Standard | Installationsstorlek | 9 |
| Kabelingång | m. gänga | Typ | Stickkontakt |
| Bygelutförande | Längsbygel | Tätning | ingen försegling |
| Gänga (inre) | PG 29 | Färg (RAL) | RAL 7035 |
| BG | 9 | Lämplig för ModuPlug® | Nej |

Klassificeringar


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC 48A TSLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com



HDC 48A TSLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Sockelkåpa



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HDC 48A SLU 1PG29G | Utförande |
| Art.nr. | 1666770000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 9, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190423889 | tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, Storlek på |
| Förp. | 1 ST | kabelinföringar: PG 29 |
| Typ | HDC 48A SDLU 1PG29G | Utförande |
| Art.nr. | 1666810000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 9, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190423926 | tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, med lock, |
| Förp. | 1 ST | Storlek på kabelinföringar: PG 29 |
| Typ | HDC 48A SLU 2M32G | Utförande |
| Art.nr. | 1788570000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 9, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4032248206100 | tillstånd, Sockelkåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, Storlek på |
| Förp. | 1 ST | kabelinföringar: M 32 |

Chassikåpa



HDC-kapslingarna är perfekt skyddade tack vare en speciell pressgjutningslegering och en flerstegsförsegling av ytan.

Det avancerade låssystemet tillverkas konsekvent i rostfritt stål. Det innebär lång livslängd, hög beständighet mot korrosion och slagåtlighet.

Låsningen av kapslingarna ger inbyggd säkerhet. Vårt unika, patenterade fjädersystem ger kapslingens låsning ett säkert fäste och skyddar mot oavsiktligt öppnande. Lasermärkningen möjliggör snabb och enkel identifiering. För att omedelbart kunna identifiera varje produkt är kapslingarna permanent märkta med laser.

Weidmüller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X är ditt förstahandsval när det handlar om industrikåpor i skyddsklass IP65.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HDC 48A ALU | Utförande |
| Art.nr. | 1666740000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 9, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190423858 | tillstånd, Chassikåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, Storlek på |
| Förp. | 1 ST | kabelinföringar: none |

HDC 48A TSLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HDC 48A ADLU | Utförande |
| Art.nr. | 1666750000 | HDC - kapsling, Installationsstorlek: 9, Skyddsklass: IP65, i ijacket |
| GTIN (EAN) | 4008190423865 | tillstånd, Chassikåpa, Längsbygel på underdelen, Standard, med lock, |
| Förp. | 1 ST | Storlek på kabelinföringar: none |