

## ZBW 1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Produktillustration



ZBW 1 166962



Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

## Allmänna beställningsdata

Utförande	Z-Serie, Montageverktyg
Art.nr.	<a href="#">1669620000</a>
Typ	ZBW 1
GTIN (EAN)	4008190429126
Förp.	1 items

## ZBW 1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	23.75 mm	Byggdjup (tum)	0.935 inch
Höjd	147 mm	Bygghöjd (tum)	5.7874 inch
Bredd	27.76 mm	Byggbredd (tum)	1.0929 inch
Nettovikt	14.96 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-40 °C...55 °C
Varaktig driftstemperatur, min.	-40 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	100 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänt

Monteringsanvisning	Direktmontage
---------------------	---------------

## Materialdata

Grundläggande material	POM	Färgkod	orange
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB		

## Systemparametrar

Utförande	Montageverktyg
-----------	----------------

## Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	Direktmontage	explosionstestat utförande	Nej
---------------------	---------------	----------------------------	-----

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		