

ZBW 1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

ZBW 1 166962



Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|----------------------------|
| Utförande | Z-Serie, Montageverktyg |
| Art.nr. | 1669620000 |
| Typ | ZBW 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190429126 |
| Förp. | 1 items |

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|----------|-----------------|-------------|
| Djup | 23.75 mm | Byggdjup (tum) | 0.935 inch |
| Höjd | 147 mm | Bygghöjd (tum) | 5.7874 inch |
| Bredd | 27.76 mm | Byggbredd (tum) | 1.0929 inch |
| Nettovikt | 14.96 g | | |

Temperaturer

| | | | |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C | Omgivningstemperatur | -40 °C...55 °C |
| Varaktig driftstemperatur, min. | -40 °C | Varaktig driftstemperatur, max. | 100 °C |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Allmänt

| | |
|---------------------|---------------|
| Monteringsanvisning | Direktmontage |
|---------------------|---------------|

Materialdata

| | | | |
|--------------------------------|-----|---------|--------|
| Grundläggande material | POM | Färgkod | orange |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB | | |

Systemparametrar

| | |
|-----------|----------------|
| Utförande | Montageverktyg |
|-----------|----------------|

Ytterligare tekniska data

| | | | |
|---------------------|---------------|----------------------------|-----|
| Monteringsanvisning | Direktmontage | explosionstestat utförande | Nej |
|---------------------|---------------|----------------------------|-----|

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000149 | ETIM 9.0 | EC000149 |
| ETIM 10.0 | EC000149 | ECLASS 14.0 | 21-04-50-03 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-50-03 | | |