Datablad

ESO 7 P DIN A4 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

Allmänna beställningsdata

Utförande	Plintmärkningar, Insats märkning, 27 x 6.3 mm, vit
Art.nr.	1670390000
Typ	ESO 7 P DIN A4 WS
GTIN (EAN)	4008190430719
Förp.	10 items

ESO 7 P DIN A4 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	1 mm	Byggdjup (tum)	0.0394 inch
Höjd	27 mm	Bygghöjd (tum)	1.063 inch
Bredd	6.3 mm	Byggbredd (tum)	0.248 inch
Nettovikt	11.35 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40…80 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Materialfärg enligt motståndskod	9		
Orientering av texten	horisontell och vertikal		
Antal per ark	240		
Bredd	6.3 mm		
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB		
Temperaturområde för användning max.	80 °C		
Temperaturområde för användning min.	-40 °C		
Färgkod	vit		
Grundläggande material	Polyester, PVC fri		
Skrivna tecken	utan		
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	Etikettark	
Antal märkningar per kombination	1 Label sheet = Insert markers		
Temperaturområde för användning	-40…80 °C		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

ESO 7 P DIN A4 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

ESO 7 P DIN A4 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

WKM för inläggsskylt

Den halogenfria, transparenta fickan på WKM ger utomordentligt skydd mot miljöpåverkan. Tack vare fast fixering med buntband är den lämplig för nästan alla ledarareor.
De förtryckta skyltarna skjuts helt enkelt in i WKM-hållaren och säkras med ett clip. WKM kabelmärkning är den rätta lösningen för maximal effektivitet vid märkning på plats. Din fördel när du använder WKM kablar
• Pappers- och polyesteretiketter kan skrivas ut individuellt med vanliga kontorsskrivare
• Den robusta konstruktionen i kombination med MultiCard ELS-skyltar garanterar maximalt skydd mot miljöpåverkan

Allmänna beställningsdata

Typ	WKM 8/30	Utförande
Art.nr.	1631910000	WKM, Ledar- och kabelmärkning, 7 - 115 mm, 30 x 8 mm, Ledar- och
GTIN (EAN)	4008190206666	kabelmärkningar, transparent
Förp.	50 ST	