

Produktillustration



För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmärkning och möjligheten att förvara teststickkontakter.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Z-Serie, Skenhållare
Art.nr.	1678680000
Typ	ZST
GTIN (EAN)	4008 190466770
Förp.	10 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	27.5 mm	Byggdjup (tum)	1.0827 inch
Höjd	61.1 mm	Bygghöjd (tum)	2.4055 inch
Bredd	10 mm	Byggbredd (tum)	0.3937 inch
Nettovikt	5.1 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-50 °C...75 °C
Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	120 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Monteringsanvisning	Direktmontage	Montageskena obestyckad	TS 35
---------------------	---------------	-------------------------	-------

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningstyp	övriga
----------------	--------

Materialdata

Grundläggande material	Wemid	Färgkod	mörkbeige
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

Systemparametrar

Utförande	till montageskenor	Ändplatta krävs	Ja
Montageskena obestyckad	TS 35		


Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	Direktmontage
---------------------	---------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

Ritningar



S 2/46 Foto3

Överkopplingar



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplinter genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingsystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

Typ	ZQV 2.5/10	Utförande
Art.nr.	1608940000	Tillbehör, Överkoppling, 24 A
GTIN (EAN)	4008190099060	
Förp.	20 ST	
Typ	ZQV 2.5/10 RT	Utförande
Art.nr.	2714770000	Z-Serie, Överkoppling, för plintar, Antal poler: 10
GTIN (EAN)	4050118765106	
Förp.	20 ST	
Typ	ZQV 2.5/11	Utförande
Art.nr.	1859080000	Z-Serie, Överkoppling, för plintar, Antal poler: 11
GTIN (EAN)	4032248411047	
Förp.	20 ST	
Typ	ZQV 2.5/2	Utförande
Art.nr.	1608860000	Z-Serie, Överkoppling, 24 A
GTIN (EAN)	4008190123680	
Förp.	60 ST	
Typ	ZQV 2.5/2 RT	Utförande
Art.nr.	2714780000	Z-Serie, Överkoppling, för plintar, Antal poler: 2
GTIN (EAN)	4050118765014	
Förp.	60 ST	
Typ	ZQV 2.5/20 RT	Utförande
Art.nr.	2714860000	Z-Serie, Överkoppling, för plintar, Antal poler: 20
GTIN (EAN)	4050118764383	
Förp.	20 ST	
Typ	ZQV 2.5/20	Utförande
Art.nr.	1908960000	Z-Serie, Överkoppling, för plintar, Antal poler: 20
GTIN (EAN)	4032248535293	
Förp.	20 ST	
Typ	ZQV 2.5/3	Utförande
Art.nr.	1608870000	Tillbehör, Överkoppling, 24 A
GTIN (EAN)	4008190061630	
Förp.	60 ST	
Typ	ZQV 2.5/3 RT	Utförande
Art.nr.	2714790000	Z-Serie, Överkoppling, för plintar, Antal poler: 3
GTIN (EAN)	4050118764390	
Förp.	60 ST	
Typ	ZQV 2.5/4	Utförande
Art.nr.	1608880000	Tillbehör, Överkoppling, 24 A
GTIN (EAN)	4008190082208	
Förp.	60 ST	

Tillbehör

Typ	ZQV 2.5/4 RT	Utförande
Art.nr.	2714800000	Z-Serie, Överkoppling, för plintar, Antal poler: 4
GTIN (EAN)	4050118765007	
Förp.	60 ST	
Typ	ZQV 2.5/5	Utförande
Art.nr.	1608890000	Tillbehör, Överkoppling, 24 A
GTIN (EAN)	4008190065713	
Förp.	20 ST	
Typ	ZQV 2.5/5 RT	Utförande
Art.nr.	2714810000	Z-Serie, Överkoppling, för plintar, Antal poler: 5
GTIN (EAN)	4050118764994	
Förp.	20 ST	
Typ	ZQV 2.5/50	Utförande
Art.nr.	1697540000	Tillbehör, Överkoppling, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883256	
Förp.	10 ST	
Typ	ZQV 2.5/6	Utförande
Art.nr.	1608900000	Tillbehör, Överkoppling, 24 A
GTIN (EAN)	4008190149840	
Förp.	20 ST	
Typ	ZQV 2.5/6 RT	Utförande
Art.nr.	2714820000	Z-Serie, Överkoppling, för plintar, Antal poler: 6
GTIN (EAN)	4050118764987	
Förp.	20 ST	
Typ	ZQV 2.5/7	Utförande
Art.nr.	1608910000	Tillbehör, Överkoppling, 24 A
GTIN (EAN)	4008190159665	
Förp.	20 ST	
Typ	ZQV 2.5/7 RT	Utförande
Art.nr.	2714830000	Z-Serie, Överkoppling, för plintar, Antal poler: 7
GTIN (EAN)	4050118764970	
Förp.	20 ST	
Typ	ZQV 2.5/8	Utförande
Art.nr.	1608920000	Tillbehör, Överkoppling, 24 A
GTIN (EAN)	4008190061531	
Förp.	20 ST	
Typ	ZQV 2.5/8 RT	Utförande
Art.nr.	2714840000	Z-Serie, Överkoppling, för plintar, Antal poler: 8
GTIN (EAN)	4050118762198	
Förp.	20 ST	
Typ	ZQV 2.5/9	Utförande
Art.nr.	1608930000	Tillbehör, Överkoppling, 24 A
GTIN (EAN)	4008190117009	
Förp.	20 ST	
Typ	ZQV 2.5/9 RT	Utförande
Art.nr.	2714850000	Z-Serie, Överkoppling, för plintar, Antal poler: 9
GTIN (EAN)	4050118764963	
Förp.	20 ST	
Typ	ZQV 4/10 GE	Utförande
Art.nr.	1609030000	Tillbehör, Överkoppling, 32 A
GTIN (EAN)	4008190263300	
Förp.	20 ST	

Tillbehör

Typ	ZQV 4/2 GE	Utförande
Art.nr.	1608950000	Tillbehör, Överkoppling, 32 A
GTIN (EAN)	4008190263225	
Förp.	60 ST	
Typ	ZQV 4/20 GE	Utförande
Art.nr.	1909010000	Z-Serie, Överkoppling, för plintar, Antal poler: 20
GTIN (EAN)	4032248535637	
Förp.	20 ST	
Typ	ZQV 4/3 GE	Utförande
Art.nr.	1608960000	Tillbehör, Överkoppling, 32 A
GTIN (EAN)	4008190263232	
Förp.	60 ST	
Typ	ZQV 4/4 GE	Utförande
Art.nr.	1608970000	Tillbehör, Överkoppling, 32 A
GTIN (EAN)	4008190263249	
Förp.	60 ST	
Typ	ZQV 4/5 GE	Utförande
Art.nr.	1608980000	Tillbehör, Överkoppling, 32 A
GTIN (EAN)	4008190263256	
Förp.	20 ST	
Typ	ZQV 4/6 GE	Utförande
Art.nr.	1608990000	Tillbehör, Överkoppling, 32 A
GTIN (EAN)	4008190263263	
Förp.	20 ST	
Typ	ZQV 4/7 GE	Utförande
Art.nr.	1609000000	Tillbehör, Överkoppling, 32 A
GTIN (EAN)	4008190263270	
Förp.	20 ST	
Typ	ZQV 4/8 GE	Utförande
Art.nr.	1609010000	Tillbehör, Överkoppling, 32 A
GTIN (EAN)	4008190263287	
Förp.	20 ST	
Typ	ZQV 4/9 GE	Utförande
Art.nr.	1609020000	Tillbehör, Överkoppling, 32 A
GTIN (EAN)	4008190263294	
Förp.	20 ST	

Testadapter och testuttag



Testadapter och provkontakt används för elektriska anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning. På så sätt kan en elektrisk kontakt upprättas i kabelanslutet tillstånd och mätningarna kan göras enkelt.

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

Typ	PS 2.3 RT	Utförande
Art.nr.	0180400000	Testadapter (plint), 230 V, 20 mA
GTIN (EAN)	4008190060121	
Förp.	20 ST	
Typ	PS 4 F.STB 4	Utförande
Art.nr.	0299600000	Testadapter (plint), 230 V
GTIN (EAN)	4008190074043	
Förp.	20 ST	

Säkring



Som tillbehör för vår stora portfölj med produkter i säkring- och kopplingsplintar erbjuder vi också lämpliga säkringar. Portföljen omfattar säkringar för enhetskydd (minisäkring) från 5 x 20 mm till 10 x 38 mm, E 14 till E 18 säkringar samt fordonssäkring och automatiska brytare. Mätstickor för de säkringshållare avrundar hela portföljen.

Allmänna beställningsdata

Typ	G 20/0.10A/F	Utförande
Art.nr.	0430300000	Finsäkring, snabb, 0.1 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190077174	
Förp.	10 ST	
Typ	G 20/0.20A/F	Utförande
Art.nr.	0430400000	Finsäkring, snabb, 0.2 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190152383	
Förp.	10 ST	
Typ	G 20/0.25A/F	Utförande
Art.nr.	0430500000	Finsäkring, snabb, 0.25 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190153991	
Förp.	10 ST	
Typ	G 20/0.50A/F	Utförande
Art.nr.	0430600000	Finsäkring, snabb, 0.5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190046835	
Förp.	10 ST	
Typ	G 20/0.63A/F	Utförande
Art.nr.	0439000000	Finsäkring, snabb, 0.63 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190131210	
Förp.	10 ST	
Typ	G 20/1.60A/F	Utförande
Art.nr.	0430800000	Finsäkring, snabb, 1.6 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190031503	
Förp.	10 ST	
Typ	G 20/1.00A/F	Utförande
Art.nr.	0430700000	Finsäkring, snabb, 1 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190093877	
Förp.	10 ST	

Tillbehör

Typ	G 20/2.00A/F	Utförande
Art.nr.	0430900000	Finsäkring, snabb, 2 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190123567	
Förp.	10 ST	
Typ	G 20/2.50A/F	Utförande
Art.nr.	0431000000	Finsäkring, snabb, 2.5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190085513	
Förp.	10 ST	
Typ	G 20/3.15A/F	Utförande
Art.nr.	0431100000	Finsäkring, snabb, 3.15 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190012977	
Förp.	10 ST	
Typ	G 20/4.00A/F	Utförande
Art.nr.	0431200000	Finsäkring, snabb, 4 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190022983	
Förp.	10 ST	
Typ	G 20/5.00A/F	Utförande
Art.nr.	0431300000	Finsäkring, snabb, 5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190185381	
Förp.	10 ST	
Typ	G 20/6.30A/F	Utförande
Art.nr.	0431400000	Finsäkring, snabb, 6.3 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190086053	
Förp.	10 ST	
Typ	G 25/0.25A/M GE	Utförande
Art.nr.	0546900000	Finsäkring, medeltrög, 0.25 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190097370	
Förp.	10 ST	
Typ	G 25/0.80A/M GR	Utförande
Art.nr.	0646400000	Finsäkring, medeltrög, 0.8 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190060794	
Förp.	10 ST	
Typ	G 25/0.50A/M WS	Utförande
Art.nr.	0510300000	Finsäkring, medeltrög, 0.5 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190018368	
Förp.	10 ST	
Typ	G 25/1.00A/M RT	Utförande
Art.nr.	0265800000	Finsäkring, medeltrög, 1 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190141660	
Förp.	10 ST	
Typ	G 25/10.0A/M RT	Utförande
Art.nr.	0193100000	Finsäkring, medeltrög, 10 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190023799	
Förp.	10 ST	
Typ	G 25/2.00A/F BL	Utförande
Art.nr.	0192700000	Finsäkring, snabb, 2 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190176402	
Förp.	10 ST	
Typ	G 25/4.00A/F BR	Utförande
Art.nr.	0192800000	Finsäkring, snabb, 4 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190115319	
Förp.	10 ST	

Tillbehör

Typ	G 25/6.30A/F GN	Utförande
Art.nr.	0192900000	Finsäkring, snabb, 6.3 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190135461	
Förp.	10 ST	
Typ	GZ 0.5A/F	Utförande
Art.nr.	1460580000	Finsäkring, snabb, 0.5 A, G-Si. 6,3 x 32
GTIN (EAN)	4050118266603	
Förp.	10 ST	
Typ	GZ 1.0A/F	Utförande
Art.nr.	1460590000	Finsäkring, snabb, 1 A, G-Si. 6,3 x 32
GTIN (EAN)	4050118266634	
Förp.	10 ST	
Typ	GZ 10.0A/F	Utförande
Art.nr.	1460640000	Finsäkring, snabb, 10 A, G-Si. 6,3 x 32
GTIN (EAN)	4050118266801	
Förp.	10 ST	
Typ	GZ 12.5A/F	Utförande
Art.nr.	1460650000	Finsäkring, snabb, 12.5 A, G-Si. 6,3 x 32
GTIN (EAN)	4050118266627	
Förp.	10 ST	
Typ	GZ 2.0A/F	Utförande
Art.nr.	1460600000	Finsäkring, snabb, 2 A, G-Si. 6,3 x 32
GTIN (EAN)	4050118266719	
Förp.	10 ST	
Typ	GZ 3.0A/F	Utförande
Art.nr.	1460610000	Finsäkring, snabb, 3 A, G-Si. 6,3 x 32
GTIN (EAN)	4050118266702	
Förp.	10 ST	
Typ	GZ 5.0A/F	Utförande
Art.nr.	1460620000	Finsäkring, snabb, 5 A, G-Si. 6,3 x 32
GTIN (EAN)	4050118266610	
Förp.	10 ST	
Typ	GZ 7.0A/F	Utförande
Art.nr.	1460630000	Finsäkring, snabb, 7 A, G-Si. 6,3 x 32
GTIN (EAN)	4050118266726	
Förp.	10 ST	