

HDC-CR6-2B**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ramarna i det modulära systemet ConCept möjliggör montage av ConCept-moduler. Ramarna är dimensionerade för byggstorlekarna 3, 4, 6 och 8.

Ramarna har plats för 2 till 7 moduler och gör det möjligt för användaren att individuellt sätta samman sitt kontaktdon.

Såsom basutförande har användaren tillgång till de robusta modulramarna i en del, antingen i polykarbonat eller i pressgjuten zink.

Endast ramar i samma storlek och i samma material är kompatibla.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Mångpoliga kontaktdon, HDC - Kontakt, ConCept ramar
Art.nr.	1682190000
Typ	HDC-CR6-2B
GTIN (EAN)	4008190473921
Förp.	5 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	51 mm	Byggdjup (tum)	2.0079 inch
Höjd	35 mm	Bygghöjd (tum)	1.378 inch
Bredd	34 mm	Byggbredd (tum)	1.3386 inch
Nettovikt	35.4 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a

ConCept pneumatikmoduler

Färgkod	svart
---------	-------

Allmänna data

Installationsstorlek	3	Färgkod	svart
Typ	Hylsa	Grundläggande material	Polyamid, glasfiberförstärkt
Serie	ConCept ramar	Halogenfri	false
Låg rökutveckling enligt DIN EN 45545-2	Ja	BG	3

Mått

Bredd	34 mm	Längd sockel	51 mm
Höjd hylsa	35 mm		

Anslutningsdata PE

Anslutningstyp PE	Skruvanslutning	Tightening torque, max. PE connection	1.5 Nm
Tightening torque, min. PE connection	1.2 Nm		

Utförande

Installationsstorlek	3	Grundläggande material	Polyamid, glasfiberförstärkt
BG	3		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ETIM 10.0	EC002312	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC-CR6-2B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Moduldemonteringsverktyg



Weidmüller erbjuder ett stort antal crimpverktyg, kontaktlossningsverktyg och LWL-bearbetningsverktyg.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC-DW-M0D	Utförande
Art.nr.	1688200000	Verktyg övriga, Kontaktlösgöringsverktyg
GTIN (EAN)	4008190857189	
Förp.	1 ST	

Spår-Skruvmejsel




VDE-isolerad spårskruvmejsel, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1, SoftFinish-handtag

Allmänna beställningsdata

Typ	SDIS 0.6X3.5X100	Utförande
Art.nr.	9008390000	Skruvmejsel, Skruvmejsel
GTIN (EAN)	4032248056354	
Förp.	1 ST	
Typ	SDS 0.6X3.5X100	Utförande
Art.nr.	9008330000	Skruvmejsel, Skruvmejsel
GTIN (EAN)	4032248056286	
Förp.	1 ST	
Typ	SDIS 0.8X4.0X100	Utförande
Art.nr.	9008400000	Skruvmejsel, Skruvmejsel
GTIN (EAN)	4032248056361	
Förp.	1 ST	
Typ	SDS 0.8X4.0X100	Utförande
Art.nr.	9008340000	Skruvmejsel, Skruvmejsel
GTIN (EAN)	4032248056293	
Förp.	1 ST	

HDC-CR6-2B**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör**Krysspårskruvmejsel, typ Pozidriv**

VDE-isolerad kryssmejsel, Typ Pozidriv, SDIK PZ DIN 7438, ISO 8764/2-PZ, klingprofil enligt ISO 8764-PZ, SoftFinish-handtag

Allmänna beställningsdata

Typ	SDIK PZ 1	Utförande
Art.nr.	9008900000	Skruvmejsel, Skruvmejsel
GTIN (EAN)	4032248266685	
Förp.	1 ST	
Typ	SDK PZ 1	Utförande
Art.nr.	9008530000	Skruvmejsel, Skruvmejsel
GTIN (EAN)	4032248056521	
Förp.	1 ST	