


HDC-C-M3-BM6.0AG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Crimpning är en elektrisk och mekaniskt säker och pålitlig anslutning mellan ledare och kontakt. En idealisk crimpkontakt är gastät och korrosionstålig.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Mångpoliga kontakdon, Crimpkontakt, CM 3, Hylsa, Ledardiameter, max.: 6, svarvade, Kopparlegering
Art.nr.	1682290000
Typ	HDC-C-M3-BM6.0AG
GTIN (EAN)	4008190474027
Förp.	100 items

HDC-C-M3-BM6.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E92202

Mått och vikter

Diameter	6.1 mm	Nettovikt	3.05 g
----------	--------	-----------	--------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40


Allmänna uppgifter

Kontaktdiameter stift Ø	3.6 mm	Avisoleringslängd nominellt	10 mm
Anslutningstyp	Crimpanslutning	Utförande insats	CM 3
Genomgångsmotstånd (6)	≤1 mΩ	Ledardiameter, max.	6 mm ²
Ledardiameter, min.	6 mm ²	Yta	Silver
Stickcykler	≥ 500	Typ	Hylsa
Grundläggande material	Kopparlegering	Tillverkningsmetod	svarvade
Ledararea	6 - 6 mm ²	Kontaktmaterial	Kopparlegering


Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

Ritningar



Leiterquerschnitt	Abisolierlänge	
1,50 mm ²	AWG 16	10 mm
2,50 mm ²	AWG 14	10 mm
4,00 mm ²	AWG 12	10 mm
6,00 mm ²	AWG 10	10 mm
10,00 mm ²	AWG 7	10 mm



HDC-C-M3-BM6.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Crimping tools



Pressverktyg för svarvade kontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna

Allmänna beställningsdata

Typ	CTIN CM 1.6/2.5	Utförande
Art.nr.	9205430000	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.14mm², 6mm², 4-Indent-
GTIN (EAN)	4032248733446	Crimp
Förp.	1 ST	
Typ	CTX CM 3.6	Utförande
Art.nr.	9018480000	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 4mm², 10mm², W-Crimp
GTIN (EAN)	4008190884581	
Förp.	1 ST	
Typ	CTIN CM 3.6	Utförande
Art.nr.	9205440000	Crimpverktyg för kontakter, 1.5mm², 10mm², 4-Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4032248734146	
Förp.	1 ST	

Kontaktborttagningsverktyg



Weidmüller erbjuder en mängd olika crimpverktyg, kontaktborttagningsverktyg och fiberoptiska verktyg.

Allmänna beställningsdata

Typ	REMOVAL TOOL CM 3	Utförande
Art.nr.	1866710000	Verktyg, Kontaktlösgöringsverktyg
GTIN (EAN)	4032248437030	
Förp.	1 ST	