


HDC-C-M3-SM10.0AG
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com


Crimpning är en elektrisk och mekaniskt säker och pålitlig anslutning mellan ledare och kontakt. En idealisk crimp-kontakt är gastät och korrosionstålig.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Mångpoliga kontakdon, Crimpkontakt, CM 3, Hane, Ledardiameter, max.: 10, svarvade, Kopparlegering
Art.nr.	1682300000
Typ	HDC-C-M3-SM10.0AG
GTIN (EAN)	4008190474034
Förp.	100 items

HDC-C-M3-SM10.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

UL File Number Search [UL-webbplats](#)

Certifikat nr (cURus) E92202

Mått och vikter

Diameter	6.1 mm	Nettovikt	2.16 g
----------	--------	-----------	--------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1


SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Allmänna uppgifter


Kontaktdiameter stift Ø	3.6 mm	Avisoleringslängd nominellt	10 mm
Anslutningstyp	Crimpanslutning	Utförande insats	CM 3
Genomgångsmotstånd (6)	≤1 mΩ	Ledardiameter, max.	10 mm ²
Ledardiameter, min.	10 mm ²	Yta	Silver
Stickcykler	≥ 500	Typ	Hane
Grundläggande material	Kopparlegering	Tillverkningsmetod	svarvade
Ledararea	10 - 10 mm ²	Kontaktmaterial	Kopparlegering

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		



Leiterquerschnitt	Abisolierlänge	
1,50 mm ²	AWG 16	10 mm
2,50 mm ²	AWG 14	10 mm
4,00 mm ²	AWG 12	10 mm
6,00 mm ²	AWG 10	10 mm
10,00 mm ²	AWG 7	10 mm



HDC-C-M3-SM10.0AG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tillbehör****Crimping tools**

Pressverktyg för svarvade kontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna

Allmänna beställningsdata

Typ	CTX CM 3.6	Utförande
Art.nr.	9018480000	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 4mm², 10mm², W-Crimp
GTIN (EAN)	4008190884581	
Förp.	1 ST	
Typ	CTIN CM 3.6	Utförande
Art.nr.	9205440000	Crimpverktyg för kontakter, 1.5mm², 10mm², 4-Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4032248734146	
Förp.	1 ST	

Kontaktborttagningsverktyg

Weidmüller erbjuder en mängd olika crimpverktyg, kontaktborttagningsverktyg och fiberoptiska verktyg.

Allmänna beställningsdata

Typ	REMOVAL TOOL CM 3	Utförande
Art.nr.	1866710000	Verktyg, Kontaktlösgöringsverktyg
GTIN (EAN)	4032248437030	
Förp.	1 ST	