

HDC-C-M20-BCG0.08-0.2AU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Crimpning är en elektrisk och mekaniskt säker och pålitlig anslutning mellan ledare och kontakt. En idealisk crimp-kontakt är gastät och korrosionstålig.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Mångpoliga kontakdon, Crimpkontakt, CM 20, Hylsa, Ledardiameter, max.: 0.2, stansad, Kopparlegering
Art.nr.	1682430000
Typ	HDC-C-M20-BCG0.08-0.2AU
GTIN (EAN)	4008190859954
Förp.	500 items

HDC-C-M20-BCG0.08-0.2AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Nettovikt	0.22 g
-----------	--------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna uppgifter

Kontaktdiameter stift Ø	1 mm	Avisoleringslängd nominellt	2.5 mm
Anslutningstyp	Crimpslutning	Utförande insats	CM 20
Genomgångsmotstånd (6)	≤5 mΩ	Ledardiameter, max.	0.2 mm ²
Ledardiameter, min.	0.08 mm ²	Yta	Guld
Stickcykler	≥ 500	Typ	Hylsa
Grundläggande material	Kopparlegering	Tillverkningsmetod	stansad
Ledararea	0.08 - 0.2 mm ²	Kontaktmaterial	Kopparlegering

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

HDC-C-M20-BCG0.08-0.2AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar




Leiterquerschnitt

Abisolierlänge

0,08 - 0,20 mm² AWG 28-24 2,5+0,5 mm

0,20 - 0,52 mm² AWG 24-20 2,5+0,5 mm



HDC-C-M20-BCG0.08-0.2AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Spår-Skruvmejsel



Spårskruvmejsel med rundklinga, SD DIN 5265, ISO 2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1, Spets krom top, SoftFinish-handtag

Allmänna beställningsdata

Typ	SDS 0.6X3.5X100	Utförande
Art.nr.	9008330000	Skruvmejsel, Skruvmejsel
GTIN (EAN)	4032248056286	
Förp.	1 ST	

... för SUB-D-kontakter



Pressverktyg för SUB-D-kontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna

Allmänna beställningsdata

Typ	HTF SUB-D	Utförande
Art.nr.	9013260000	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, FoderBcrimp
GTIN (EAN)	4008190056896	
Förp.	1 ST	