

**HDC-C-M20-BCG0.2-0.52AU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Crimping är en elektrisk och mekaniskt säker och pålitlig anslutning mellan ledare och kontakt. En idealisk crimpkontakt är gastät och korrosionstålig.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Mångpoliga kontakdon, Crimpkontakt, CM 20, Hylsa, Ledardiameter, max.: 0.52, stansad, Kopparlegering
Art.nr.	<a href="#">1682450000</a>
Typ	HDC-C-M20-BCG0.2-0.52AU
GTIN (EAN)	4008 19085996 1
Förp.	500 items

## HDC-C-M20-BCG0.2-0.52AU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

### Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

### Mått och vikter

Nettovikt	0.23 g
-----------	--------

### Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

### Allmänna uppgifter

Kontaktdiameter stift Ø	1 mm	Avisoleringslängd nominellt	2.5 mm
Anslutningstyp	Crimpanslutning	Utförande insats	CM 20
Genomgångsmotstånd (6)	≤5 mΩ	Ledardiameter, max.	0.52 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, min.	0.2 mm <sup>2</sup>	Yta	Guld
Stickcykler	≥ 500	Typ	Hylsa
Grundläggande material	Kopparlegering	Tillverkningsmetod	stansad
Ledararea	0.2 - 0.52 mm <sup>2</sup>	Kontaktmaterial	Kopparlegering

### Klassificeringar


ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

## HDC-C-M20-BCG0.2-0.52AU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


## Ritningar

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Leiterquerschnitt      Abisolierlänge

0,08 - 0,20 mm <sup>2</sup> AWG 28-24	2,5+0,5 mm
0,20 - 0,52 mm <sup>2</sup> AWG 24-20	2,5+0,5 mm



**HDC-C-M20-BCG0.2-0.52AU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Tillbehör**

www.weidmueller.com

**Spår-Skruvmejsel**

Spårskruvmejsel med rundklinga, SD DIN 5265, ISO 2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1, Spets krom top, SoftFinish-handtag

**Allmänna beställningsdata**

Typ	SDS 0.6X3.5X100	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9008330000</a>	Skruvmejsel, Skruvmejsel
GTIN (EAN)	4032248056286	
Förp.	1 ST	