



**BLL 5.08/04/180B 3.2SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Produktillustration**



Hylsdelar för kretskortsmontering Lödstiftlängden är optimerad för våglödning.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |  |
|-------------------|--|
| Utförande         | Kretskortsstickanslutning, Hylslist, Laxspår för montageblock, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box |
| Art.nr.           | <a href="#">1682750000</a>   |
| Typ               | BLL 5.08/04/180B 3.2SN OR BX   |
| GTIN (EAN)        | 4008190474515  |
| Förp.             | 84 items   |
| Produktparametrar | IEC: 400 V / 23 A<br>UL: 300 V / 15 A  |
| Förpackning       | Box  |

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| ROHS                  | Uppfyllelse                  |
| UL File Number Search | <a href="#">UL-webbplats</a> |
| Certifikat nr. (UR)   | E60693                       |

## Mått och vikter

|           |        |
|-----------|--------|
| Nettovikt | 4.47 g |
|-----------|--------|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Packaging

|             |           |           |           |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Förpackning | Box       | VPE-längd | 351.00 mm |
| VPE-bredd   | 141.00 mm | VPE-höjd  | 32.00 mm  |

## Systemparametrar

|                                       |                                    |                                  |                                       |
|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Produktfamilj                         | OMNIMATE Signal – serie BL/SL 5.08 | Anslutningstyp                   | Kretskortanslutning                   |
| Montering på kretskortet              | THT lödanslutning                  | Delning i mm (P)                 | 5.08 mm                               |
| Delning i tum (P)                     | 0.200 "                            | Anslutningsvinkel                | 180°                                  |
| Antal poler                           | 4                                  | Antal lödstift per pol           | 2                                     |
| Lödstiftlängd (l)                     | 3.2 mm                             | Tolerans för stiftlängd          | +0.1 / -0.3 mm                        |
| Dimensioner för lödstift              | 0,4 x 1,0 mm                       | Diameter bestyckningshål (D)     | 1.3 mm                                |
| Tolerans diameter bestyckningshål (D) | + 0,1 mm                           | L1 i mm                          | 15.24 mm                              |
| L1 i tum                              | 0.600 "                            | Antal rader                      | 1                                     |
| Polradstal                            | 1                                  | Beröringsskydd enligt DIN VDE 57 | beröringssäker för baksidan av handen |
| Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470    | IP 20 ansluten                     | Skyddsklass                      | IP20                                  |
| Genomgångsmotstånd (6)                | ≤5 mΩ                              | Koderbar                         | Ja                                    |
| Stickcykler                           | 25                                 | Max. instickskraft/pol           | 5 N                                   |
| Max. dragkraft/pol                    | 5 N                                |                                  |                                       |

## Materialdata

|                                   |                            |                                  |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Isoleringsmaterial                | PBT GF                     | Färgkod                          | orange                     |
| Färgtabell (jämförbar)            | RAL 2000                   | Isoleringsmaterialgrupp          | Illa                       |
| CTI (Comparative Tracking Index)  | ≥ 200                      | Isolationsmotstånd               | 108 Ω                      |
| Moisture Level (MSL)              |                            | Brännbarhetsklass enligt UL 94   | V-0                        |
| Kontaktmaterial                   | Kopparlegering             | Kontaktyta                       | förtennad                  |
| Skiktstruktur för lödanslutningen | 4...6 µm Sn hot-dip tinned | Skiktstruktur för stiftkontakten | 4...6 µm Sn hot-dip tinned |
| Lagertemperatur, min.             | -40 °C                     | Lagertemperatur, max.            | 70 °C                      |
| Driftstemperatur, min.            | -50 °C                     | Driftstemperatur, max.           | 100 °C                     |
| Temperaturområde Montage, min.    | -25 °C                     | Temperaturområde Montage, max.   | 100 °C                     |

## BLL 5.08/04/180B 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Märkdata enligt CSA

|                                      |   |                                      |                |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|----------------|
| Institut (CSA)                       | CSA   | Certifikat nr. (CSA)                 | 200039-1121690 |
| Märkspänning (användargrupp B / CSA) | 300 V   | Märkspänning (användargrupp D / CSA) | 300 V          |
| Märkström (användargrupp B / CSA)    | 15 A  | Märkström (användargrupp D / CSA)    | 10 A           |
| Hänvisning till godkännandevärden    | Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg. |                                      |                |

## Märkdata enligt UL 1059

|  |   |  |        |
|--|---|--|--------|
| Institut (UR)                            | UR  | Certifikat nr. (UR)                      | E60693 |
| Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) | 300 V   | Märkspänning (användargrupp D / UL 1059) | 300 V  |
| Märkström (användargrupp B / UL 1059)    | 15 A  | Märkström (användargrupp D / UL 1059)    | 10 A   |
| Hänvisning till godkännandevärden        | Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg. |  |        |

## Märkdata enligt IEC

|  |                        |  |                  |
|--|------------------------|--|------------------|
| testad enligt standard                                       | IEC 60664-1, IEC 61984 | Märkström, min. antal poler (Tu=20°C)                      | 23 A             |
| Märkström, max. antal poler (Tu=20°C)                        | 16 A                   | Märkström, min. antal poler (Tu=40°C)                      | 20 A             |
| Märkström, max. antal poler (Tu=40°C)                        | 14 A                   | Märkspänning vid överspänningsk./ Nedsmutningsgrad II/2    | 400 V            |
| Märkspänning vid överspänningsk./ Nedsmutningsgrad III/2     | 320 V                  | Märkspänning vid överspänningskat./ Nedsmutningsgrad III/3 | 250 V            |
| Märkspänning vid överspänningsk./ Nedsmutningsgrad II/2      | 4 V                    | Märkspänning vid överspänningsk./ Nedsmutningsgrad III/2   | 4 kV             |
| Märkstötspänning vid överspänningsk./ Nedsmutningsgrad III/3 | 4 kV                   | Korttidströmhållfasthet                                    | 3 x 1s mit 120 A |


## Viktig hänvisningstext

|                 |  |
|-----------------|--|
| IPC-konformitet | Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.  |
| Hänvisningstext | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional variants on request</li> <li>• Gold-plated contact surfaces on request</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>• In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load</li> <li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul> |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002637    | ETIM 9.0    | EC002637    |
| ETIM 10.0   | EC002637    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-01 |             |             |

**Produktillustration**




**Dimensional drawing**



**Exempel på användning**



**Exempel på användning**



## Tillbehör

## fastsättningsblock



Liten komponent, stor effekt:

Fastrastreringsbara infästningselement ökar den mekaniska belastningsbarheten hos hela stickanslutningen genom

- att fästa hankontakterna på kretskortet
- vibrationssäker förskruvning av hylsorna och hankontakterna

Påastreringsbar (tillval) eller färdigt förmonterad - alltid den passande lösningen:

- stabil, passnoggrann laxstjärt-rastrering
- Metallgänginsatser för hög belastning
- kan användas för alla utgångsriktningar

Så mycket stabilitet som krävs, så litet tidsåtgång som möjligt:

- hög belastbarhet för frekvent förskruvning
- komplett set för enkelt urval

Resultatet: Mer bortfallssäkerhet för lödställena och hela komponentgruppen vid mekanisk stress, som t.ex. vibrationer och dragbelastning.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | SLA BB 12R SW              | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1626880000</a> | Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Montageblock, svart, Antal poler: |
| GTIN (EAN) | 4008190198213              | 0   |
| Förp.      | 100 ST                     |   |
| Typ        | SLA BB 11R SW              | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1692340000</a> | Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Montageblock, svart, Antal poler: |
| GTIN (EAN) | 4008190864965              | 0   |
| Förp.      | 20 ST                      |   |
| Typ        | SLA BB 1R OR               | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1723430000</a> | Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Montageblock, orange, Antal       |
| GTIN (EAN) | 4008190365981              | poler: 0  |
| Förp.      | 20 ST                      |   |
| Typ        | SLA BB2R OR                | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1723440000</a> | Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Montageblock, orange, Antal       |
| GTIN (EAN) | 4008190365998              | poler: 0  |
| Förp.      | 20 ST                      |   |
| Typ        | SLA BB5R OR                | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1723460000</a> | Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Montageblock, orange, Antal       |
| GTIN (EAN) | 4008190366018              | poler: 0  |
| Förp.      | 20 ST                      |   |
| Typ        | SLA BB6R OR                | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1723470000</a> | Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Montageblock, orange, Antal       |
| GTIN (EAN) | 4008190366025              | poler: 0  |
| Förp.      | 20 ST                      |   |
| Typ        | SLA BB 1R SW               | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1723480000</a> | Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Montageblock, svart, Antal poler: |
| GTIN (EAN) | 4008190366032              | 0   |
| Förp.      | 20 ST                      |   |
| Typ        | SLA BB2R SW                | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1723490000</a> | Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Montageblock, svart, Antal poler: |
| GTIN (EAN) | 4008190366049              | 0   |
| Förp.      | 20 ST                      |   |

## BLL 5.08/04/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | SLA BB5R SW                | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1723510000</a> | Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Montageblock, svart, Antal poler: |
| GTIN (EAN) | 4008190366063              | 0   |
| Förp.      | 20 ST                      |   |
| Typ        | SLA BB6R SW                | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1723520000</a> | Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Montageblock, svart, Antal poler: |
| GTIN (EAN) | 4008190366070              | 0   |
| Förp.      | 20 ST                      |   |

## Kodelement



Kopplar bara vad som hör ihop: Rätt anslutning på rätt ställe.

Kodnings- och förvriddningsskyddselementen tilldelar tydligt anslutande element under tillverkningen och driften

Kodnings- och förvriddningsskyddselementen skjuts in innan bestyckningen eller under kabelkonfektioneringen. Alternativen hos Weidmüller: konfigurera enkelt och individuellt online i variantkonfiguratorn och få färdigt förkodat.

En felbestyckning på kretskortet eller felanslutning av anslutningselement är inte längre möjligt.

Fördelen: Ingen felsökning vid tillverkningen och ingen felhantering av användaren.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | BLZ/SL KO BK BX            | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1545710000</a> | Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Kodelement, svart, Antal poler:    |
| GTIN (EAN) | 4008190087142              | 1  |
| Förp.      | 50 ST                      |  |
| Typ        | BLZ/SL KO OR BX            | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1573010000</a> | Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Kodelement, orange, Antal poler: 1 |
| GTIN (EAN) | 4008190048396              |  |
| Förp.      | 100 ST                     |  |

**fastsättningsblock**



Liten komponent, stor effekt:

Fastrastreringsbara infästningselement ökar den mekaniska belastningsbarheten hos hela stickanslutningen genom

- att fästa hankontakterna på kretskortet
- vibrationssäker förskruvning av hylsorna och hankontakterna

Påastreringsbar (tillval) eller färdigt förmonterad - alltid den passande lösningen:

- stabil, passnoggrann laxstjärt-rastrering
- Metallgänginsatser för hög belastning
- kan användas för alla utgångsriktningar

Så mycket stabilitet som krävs, så litet tidsåtgång som möjligt:

- hög belastbarhet för frekvent förskruvning
- komplett set för enkelt urval

Resultatet: Mer bortfallssäkerhet för lödställena och hela komponentgruppen vid mekanisk stress, som t.ex. vibrationer och dragbelastning.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | SLA BB 12R OR              | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1593450000</a> | Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Montageblock, orange, Antal |
| GTIN (EAN) | 4008190122164              | poler: 0  |
| Förp.      | 100 ST                     |   |
| Typ        | SLA BB 11R OR              | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1604120000</a> | Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Montageblock, orange, Antal |
| GTIN (EAN) | 4008190182977              | poler: 0  |
| Förp.      | 20 ST                      |   |

## BLL 5.08/04/180B 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## SLDF 5.08




Genomförings-stiftlist för montering på frontplatta med låsningsfunktion som tillval. Den interna anslutningen utförs som flatstifts- eller lödanslutning. Stiftlisterna kan märkas och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | SLDF 5.08 L/F 4 SN BK BX   | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1635760000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180° |
| GTIN (EAN) | 4008190264192              | Flatstiftsanslutning, Lödanslutning, Box                            |
| Förp.      | 42 ST                      |   |
| Typ        | SLDF 5.08 L/F 4 SN OR BX   | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1599150000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180° |
| GTIN (EAN) | 4008190133627              | Flatstiftsanslutning, Lödanslutning, Box                            |
| Förp.      | 42 ST                      |   |

## SL 5.08/135



Stiftlistor med 135° utgångsriktning Lödstiftlängden är optimerad för våglödning. Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | SL 5.08/04/135 3.2SN OR... | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1603080000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4008190164997              | 5.08 mm, Antal poler: 4, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,     |
| Förp.      | 100 ST                     | orange, Box  |

## SL 5.08/135B



Stiftlistor med 135° utgångsriktning Lödstiftlängden är optimerad för våglödning. Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas.

**BLL 5.08/04/180B 3.2SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Motsvarighet****Allmänna beställningsdata**


|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | SL 5.08/04/135B 3.2SN O... | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1605550000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT  |
| GTIN (EAN) | 4008190051693              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.2 |
| Förp.      | 100 ST                     | mm, förtennad, orange, Box   |

**SL 5.08/180**

Stiftlistor med rak 180° utgångsriktning Lödstiftlängden är optimerad för våglödning. Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | SL 5.08/04/180 3.2SN OR... | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1517460000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4008190042011              | 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,     |
| Förp.      | 100 ST                     | orange, Box  |

**SL 5.08/180B**

Stiftlistor med rak 180° utgångsriktning Lödstiftlängden är optimerad för våglödning. Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | SL 5.08/04/180B 3.2SN O... | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1519760000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT  |
| GTIN (EAN) | 4008190098483              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 |
| Förp.      | 100 ST                     | mm, förtennad, orange, Box   |

## BLL 5.08/04/180B 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## SL 5.08/90



Stiftlistor med 90° utgångsriktning Lödstiftlängden är optimerad för våglödning. Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | SL 5.08/04/90 3.2SN OR ... | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1508260000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4008190021207              | 5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,      |
| Förp.      | 100 ST                     | orange, Box  |

## SL 5.08/90B




Stiftlistor med 90° utgångsriktning Lödstiftlängden är optimerad för våglödning. Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | SL 5.08/04/90B 3.2SN OR... | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1510560000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT     |
| GTIN (EAN) | 4008190046842              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, |
| Förp.      | 100 ST                     | förtennad, orange, Box  |

## SL 5.08HC/180



Stiftlistor i glasfiberförstärkt plast med rak utgångsriktning optimerade för våglödning. Flänsvarianten (F) kan skruvas på respektive motdel eller kretskortet. Genom att använda lödfälsvänsvarianten (LF) behövs ingen extra skruv för låsning mot kretskortet. Samtidigt skyddas lödställena mot mekanisk påfrestning. Stiftlisterna kan kodas manuellt eller beställas förkodade. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | SL 5.08HC/04/180 3.2SN ... | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1148140000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4032248934478              | 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,     |
| Förp.      | 100 ST                     | svart, Box   |

## BLL 5.08/04/180B 3.2SN OR BX


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | SL 5.08HC/04/180 3.2SN ... | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1146380000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4032248933327              | 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,     |
| Förp.      | 100 ST                     | orange, Box  |

## SL 5.08HC/180B




Stiftlistor i glasfiberförstärkt plast med rak utgångsriktning optimerade för våglödning. Flänsvarianten (F) kan skruvas på respektive motdel eller kretskortet. Genom att använda lödfälsvänsvarianten (LF) behövs ingen extra skruv för låsning mot kretskortet. Samtidigt skyddas lödställena mot mekanisk påfrestning. Stiftlisterna kan kodas manuellt eller beställas förkodade. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | SL 5.08HC/04/180B 3.2SN... | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1149470000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT  |
| GTIN (EAN) | 4032248935383              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 |
| Förp.      | 100 ST                     | mm, förtennad, svart, Box  |
| Typ        | SL 5.08HC/04/180B 3.2SN... | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1147360000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT  |
| GTIN (EAN) | 4032248934058              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 |
| Förp.      | 100 ST                     | mm, förtennad, orange, Box   |

## SL 5.08HC/180G



Stiftlistor i glasfiberförstärkt plast med rak utgångsriktning optimerade för våglödning. Flänsvarianten (F) kan skruvas på respektive motdel eller kretskortet. Genom att använda lödfälsvänsvarianten (LF) behövs ingen extra skruv för låsning mot kretskortet. Samtidigt skyddas lödställena mot mekanisk påfrestning. Stiftlisterna kan kodas manuellt eller beställas förkodade. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | SL 5.08HC/04/180G 3.2SN... | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1148700000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT           |
| GTIN (EAN) | 4032248934188              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 |
| Förp.      | 100 ST                     | mm, förtennad, svart, Box  |
| Typ        | SL 5.08HC/04/180G 3.2SN... | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1146780000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT           |
| GTIN (EAN) | 4032248108664              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 |
| Förp.      | 100 ST                     | mm, förtennad, orange, Box   |

## BLL 5.08/04/180B 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Motsvarighet

www.weidmueller.com

## SL 5.08HC/90




Stiftlistor i glasfiberförstärkt plast med 90° utgångsriktning optimerade för våglödning. Flänsvarianten (F) kan skruvas på respektive motdel eller kretskortet. Genom att använda lödfälsvänsvarianten (LF) behövs ingen extra skruv för låsning mot kretskortet. Samtidigt skyddas lödställena mot mekanisk påfrestning. Stiftlisterna kan kodas manuellt eller beställas förkodade. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | SL 5.08HC/04/90 3.2SN B... | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1155050000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4050118050790              | 5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,      |
| Förp.      | 100 ST                     | svart, Box   |
| Typ        | SL 5.08HC/04/90 3.2SN O... | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1146770000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4050118051483              | 5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,      |
| Förp.      | 100 ST                     | orange, Box  |

## SL 5.08HC/90B



Stiftlistor i glasfiberförstärkt plast med 90° utgångsriktning optimerade för våglödning. Flänsvarianten (F) kan skruvas på respektive motdel eller kretskortet. Genom att använda lödfälsvänsvarianten (LF) behövs ingen extra skruv för låsning mot kretskortet. Samtidigt skyddas lödställena mot mekanisk påfrestning. Stiftlisterna kan kodas manuellt eller beställas förkodade. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | SL 5.08HC/04/90B 3.2SN ... | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1155600000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT     |
| GTIN (EAN) | 4050118050332              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, |
| Förp.      | 100 ST                     | förtennad, svart, Box   |
| Typ        | SL 5.08HC/04/90B 3.2SN ... | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1148100000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT     |
| GTIN (EAN) | 4050118051025              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, |
| Förp.      | 100 ST                     | förtennad, orange, Box  |

## BLL 5.08/04/180B 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Motsvarighet

www.weidmueller.com

## SL 5.08HC/90G




Stiftlistor i glasfiberförstärkt plast med 90° utgångsriktning optimerade för våglödning. Flänsvarianten (F) kan skruvas på respektive motdel eller kretskortet. Genom att använda lödfälsvarianten (LF) behövs ingen extra skruv för låsning mot kretskortet. Samtidigt skyddas lödställena mot mekanisk påfrestning. Stiftlisterna kan kodas manuellt eller beställas förkodade. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | SL 5.08HC/04/90G 3.2SN ... | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1155340000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT              |
| GTIN (EAN) | 4050118050561              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, |
| Förp.      | 100 ST                     | förtennad, svart, Box   |
| Typ        | SL 5.08HC/04/90G 3.2SN ... | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1147340000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT              |
| GTIN (EAN) | 4050118051254              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, |
| Förp.      | 100 ST                     | förtennad, orange, Box  |

## SLDV 5.08/180




Stiftlistor med optimerad lödstiftslängd för våglödningsanvändning. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | SLD 5.08V/08/180 3.2SN ... | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1725670000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4032248061969              | 5.08 mm, Antal poler: 8, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,     |
| Förp.      | 50 ST                      | orange, Box  |

## SLDV 5.08/180B



Stiftlistor med optimerad lödstiftslängd för våglödningsanvändning. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

**BLL 5.08/04/180B 3.2SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Motsvarighet**

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | SLD 5.08V/08/180B 3.2SN... | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1726760000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT  |
| GTIN (EAN) | 4032248062645              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 8, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 |
| Förp.      | 50 ST                      | mm, förtennad, orange, Box   |

**SLDV 5.08/90**




Stiftlistor med optimerad lödstiftslängd för våglödningsanvändning. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | SLD 5.08V/08/90 3.2 SN ... | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1725190000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4032248060597              | 5.08 mm, Antal poler: 8, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,      |
| Förp.      | 50 ST                      | orange, Box  |

**SLDV 5.08/90B**



Stiftlistor med optimerad lödstiftslängd för våglödningsanvändning. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | SLD 5.08V/08/90B 3.2 SN... | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1726300000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT     |
| GTIN (EAN) | 4032248061273              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 8, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, |
| Förp.      | 50 ST                      | förtennad, orange, Box  |

## BLL 5.08/04/180B 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## SL-SMT 5.08/180 Box



Högtemperaturlålig, rak, öppen stiftlist Förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kudas. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/04/180 1...  | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1775592001</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT/THR        |
| GTIN (EAN) | 4032248157563              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 |
| Förp.      | 100 ST                     | mm, förtennad, svart, Box  |
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/04/180 3...  | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1838000000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT/THR        |
| GTIN (EAN) | 4032248348060              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 |
| Förp.      | 100 ST                     | mm, förtennad, svart, Box  |

## SL-SMT 5.08/180 Tape



Högtemperaturlålig, rak, öppen stiftlist Förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kudas. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/04/180 1...  | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1775594001</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT/THR        |
| GTIN (EAN) | 4032248159505              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 |
| Förp.      | 250 ST                     | mm, förtennad, svart, Tape   |

## SL-SMT 5.08/180G Box



Högtemperaturlålig stiftlist med förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kudas. HC = högström.

## BLL 5.08/04/180B 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


## Motsvarighet

www.weidmueller.com

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/04/180G 1... | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1775942001</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR       |
| GTIN (EAN) | 4032248158935              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 |
| Förp.      | 100 ST                     | mm, förtennad, svart, Box  |
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/04/180G 3... | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1838230000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR       |
| GTIN (EAN) | 4032248348299              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 |
| Förp.      | 100 ST                     | mm, förtennad, svart, Box  |

## SL-SMT 5.08/180G Tape



Högtemperaturlålig stiftlist med förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kudas. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/04/180G 1... | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1775944001</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR       |
| GTIN (EAN) | 4032248160129              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 |
| Förp.      | 250 ST                     | mm, förtennad, svart, Tape   |

## SL-SMT 5.08/270GH Box



Högtemperaturlålig, rak, öppen stiftlist Förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kudas. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/04/270GH ... | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1877390000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR       |
| GTIN (EAN) | 4032248468027              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 270°, Lödstiftlängd (l): 3.2 |
| Förp.      | 100 ST                     | mm, förtennad, svart, Box  |

## BLL 5.08/04/180B 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Motsvarighet

www.weidmueller.com

## SL-SMT 5.08/270GH Tape



Högtemperaturlålig, rak, öppen stiftlist Förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/04/270GH ... | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1877610000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR       |
| GTIN (EAN) | 4032248468201              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 270°, Lödstiftlängd (l): 1.5 |
| Förp.      | 335 ST                     | mm, förtennad, svart, Tape   |
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/04/270GH ... | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1877830000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR       |
| GTIN (EAN) | 4032248468485              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 270°, Lödstiftlängd (l): 3.2 |
| Förp.      | 225 ST                     | mm, förtennad, svart, Tape   |

## SL-SMT 5.08/270GL Box



Högtemperaturlålig, rak, öppen stiftlist Förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/04/270GL ... | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1877140000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR       |
| GTIN (EAN) | 4032248467594              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 270°, Lödstiftlängd (l): 1.5 |
| Förp.      | 100 ST                     | mm, förtennad, svart, Box  |
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/04/270GL ... | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1877510000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR       |
| GTIN (EAN) | 4032248468133              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 270°, Lödstiftlängd (l): 3.2 |
| Förp.      | 100 ST                     | mm, förtennad, svart, Box  |

## BLL 5.08/04/180B 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## SL-SMT 5.08/270GL Tape



Högtemperaturlålig, rak, öppen stiftlist Förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/04/270GL ... | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1877760000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR       |
| GTIN (EAN) | 4032248468416              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 270°, Lödstiftlängd (l): 1.5 |
| Förp.      | 350 ST                     | mm, förtennad, svart, Tape   |

## SL-SMT 5.08HC/90 Box



Högtemperaturlålig, 90° vinklad öppen stiftlist. Förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/04/90 1.5... | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1774782001</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT/THR           |
| GTIN (EAN) | 4032248155811              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, |
| Förp.      | 100 ST                     | förtennad, svart, Box   |
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/04/90 3.2... | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1779970000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT/THR           |
| GTIN (EAN) | 4032248165292              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, |
| Förp.      | 100 ST                     | förtennad, svart, Box   |

## SL-SMT 5.08HC/90 Tape



Högtemperaturlålig, 90° vinklad öppen stiftlist. Förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

## BLL 5.08/04/180B 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/04/90 1.5... | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1774784001</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT/THR           |
| GTIN (EAN) | 4032248167678              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, |
| Förp.      | 350 ST                     | förtennad, svart, Tape  |
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/04/90 2.1... | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1410050000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT/THR           |
| GTIN (EAN) | 4050118210965              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 2.1 mm, |
| Förp.      | 350 ST                     | förtennad, svart, Tape  |

## SL-SMT 5.08HC/90G Box



Högtemperaturlålig stiftlist med förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan koda. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/04/90G 1.... | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1775022001</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR          |
| GTIN (EAN) | 4032248156085              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, |
| Förp.      | 100 ST                     | förtennad, svart, Box   |
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/04/90G 3.... | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1780200000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR          |
| GTIN (EAN) | 4032248165520              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, |
| Förp.      | 100 ST                     | förtennad, svart, Box   |

## SL-SMT 5.08HC/90G Tape



Högtemperaturlålig stiftlist med förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan koda. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/04/90G 1.... | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1775024001</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR          |
| GTIN (EAN) | 4032248167746              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, |
| Förp.      | 350 ST                     | förtennad, svart, Tape  |

## BLL 5.08/04/180B 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Motsvarighet

www.weidmueller.com

## SLF 5.08/180 SN




Hankontakt i PUSH IN-anlutningsteknik med rak utgångsriktning, tillsammans med BLF 5.08HC som Wire-to-Wire applikation som väggenomföring. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | SLF 5.08/04/180 SN BK BX   | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1335580000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , |
| GTIN (EAN) | 4050118138481              | PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> ,   |
| Förp.      | 90 ST                      | Box  |
| Typ        | SLF 5.08/04/180 SN OR BX   | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1335350000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , |
| GTIN (EAN) | 4050118138856              | PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> ,   |
| Förp.      | 90 ST                      | Box  |

## SLF 5.08/180B SN



Hankontakt i PUSH IN-anlutningsteknik med rak utgångsriktning, tillsammans med BLF 5.08HC som Wire-to-Wire applikation som väggenomföring. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | SLF 5.08/04/180B SN BK ... | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1335810000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , |
| GTIN (EAN) | 4050118139082              | PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> ,   |
| Förp.      | 78 ST                      | Box  |
| Typ        | SLF 5.08/04/180B SN OR ... | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1335460000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , |
| GTIN (EAN) | 4050118138849              | PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> ,   |
| Förp.      | 78 ST                      | Box  |

## BLL 5.08/04/180B 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## SLF 5.08/180DF SN




Hankontakt i PUSH IN-anlutningsteknik med rak utgångsriktning, tillsammans med BLF 5.08HC som Wire-to-Wire applikation som väggenomföring. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | SLF 5.08/04/180DF SN OR... | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1353600000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, |
| GTIN (EAN) | 4050118156348              | PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm²,           |
| Förp.      | 42 ST                      | Box   |

## SLT 5.08/180DF SN




Stiftlistor med skruvanslutning i Top-anlutningsteknik för ledaranslutning. De har plats för märkning och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | SLT 5.08/04/180DF SN OR... | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1353380000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, |
| GTIN (EAN) | 4050118156140              | TOP Anslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box                  |
| Förp.      | 42 ST                      |   |

## SLT 5.08B



Stiftlistor med skruvanslutning i Top-anlutningsteknik för ledaranslutning. De har plats för märkning och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | SLT 5.08/04/180B SN OR ... | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1611730000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, |
| GTIN (EAN) | 4008190192617              | TOP Anslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box                  |
| Förp.      | 100 ST                     |   |


## BLL 5.08/04/180B 3.2SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## SLS 5.08/180 SN




Stiftlistor med skruvanslutning i klämygelteknik för ledaranslutning. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | SLS 5.08/04/180 SN OR BX   | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1627110000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°,  |
| GTIN (EAN) | 4008190199623              | Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box |
| Förp.      | 90 ST                      |  |

## SLS 5.08/180B




Stiftlistor med skruvanslutning i klämygelteknik för ledaranslutning. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | SLS 5.08/04/180B SN OR ... | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1627260000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°,  |
| GTIN (EAN) | 4008190199777              | Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box |
| Förp.      | 84 ST                      |  |

## SLS 5.08/180DF SN



Stiftlistor med skruvanslutning i klämygelteknik för ledaranslutning. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | SLS 5.08/04/180DF SN OR... | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1353490000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°,  |
| GTIN (EAN) | 4050118156270              | Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box |
| Förp.      | 42 ST                      |  |

## BLL 5.08/04/180B 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Motsvarighet

www.weidmueller.com

### SLS 5.08TB KF35



Stiftlistor med skruvanslutning i klämygelteknik för ledaranslutning. Stiftlisterna monteras på montageskenorna med montagefötter. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas.

#### Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | SLS 5.08/04/180TB KF SN... | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1846130000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°,  |
| GTIN (EAN) | 4032248362417              | Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box |
| Förp.      | 20 ST                      |  |

### SLS 5.08TB RF15



Stiftlistor med skruvanslutning i klämygelteknik för ledaranslutning. Stiftlisterna monteras på montageskenorna med montagefötter. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas.

#### Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | SLS 5.08/04/180TB RF15 ... | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1846050000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°,  |
| GTIN (EAN) | 4032248362332              | Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box |
| Förp.      | 20 ST                      |  |