


**ZAP/TW 4 GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktillustration**

Skiljeplattor och ändplattor är viktiga tillbehör för plintar. Skiljeplattor erbjuder optisk och elektrisk separation av olika potentialer och funktionsgrupper, vilket ökar säkerheten och säkerställer en tydlig struktur inuti kopplings-skåpet. Ändplattor stänger plintraden på sidorna, skyddar mot kontakt med spänningsförande delar och säkerställer ett rent, stabilt avslut. Båda komponenter är exakt anpassade till de olika plintserierna från Weidmüller, vilket bidrar till en säker, överensstämmande och professionell ledningsdragning.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Utförande  | Z-Serie, Ändplatta, Sektionsplatta |
| Art.nr.    | <a href="#">1683920000</a>         |
| Typ        | ZAP/TW 4 GN                        |
| GTIN (EAN) | 4008 1904 77738                    |
| Förp.      | 50 items                           |

## ZAP/TW 4 GN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

|           |         |                 |             |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup      | 34.8 mm | Byggdjup (tum)  | 1.3701 inch |
| Höjd      | 62 mm   | Bygghöjd (tum)  | 2.4409 inch |
| Bredd     | 2 mm    | Byggbredd (tum) | 0.0787 inch |
| Nettovikt | 2.96 g  |                 |             |

## Temperaturer

|                                 |                |                                 |                |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| Lagertemperatur                 | -25 °C...55 °C | Omgivningstemperatur            | -50 °C...75 °C |
| Varaktig driftstemperatur, min. | -50 °C         | Varaktig driftstemperatur, max. | 120 °C         |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                             |                                |                 |  |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|--|
| RoHS-kompatibilitetsstatus  | Kompatibel utan undantag       |                 |  |
| REACH SVHC                  | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |                 |  |
| Produktens koldioxidavtryck | Vagga till grind               | 0.031 kg CO2eq. |  |

## Allmänt

Monteringsanvisning Direktmontage

## Materialdata

|                                |       |         |      |
|--------------------------------|-------|---------|------|
| Grundläggande material         | Wemid | Färgkod | grön |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0   |         |      |

## Systemparametrar

Utförande Änd- och mellanplatta

## Ytterligare tekniska data

|         |    |                     |               |
|---------|----|---------------------|---------------|
| rastbar | Ja | Monteringsanvisning | Direktmontage |
|---------|----|---------------------|---------------|

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000886    | ETIM 9.0    | EC000886    |
| ETIM 10.0   | EC000886    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 |             |             |