



Avbildning liknande



PageTab är vävda tygetiketter i arkform. Förutom varianten 8x20 är alla etiketter försedda med en svart ram.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Apparitmärkning, Apparitmärkning, 9 x 15 mm, gul
Art.nr.	1686160000
Typ	PAGETAB 15/9
GTIN (EAN)	4008190492533
Förp.	25 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	0.08 mm	Byggdjup (tum)	0.0031 inch
Höjd	9 mm	Bygghöjd (tum)	0.3543 inch
Bredd	15 mm	Byggbredd (tum)	0.5906 inch
Nettovikt	10 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-29...93 °C
---------------------------------	-------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Limma	beständig Acrylcopolymer	
Materialfärg enligt motståndskod	4	
Antal per ark	310	
Utförande	självhäftande	
Bredd	15 mm	
Temperaturområde för användning max.	93 °C	
Temperaturområde för användning min.	-29 °C	
Färgkod	gul	
Grundläggande material	Väv akrylbelagd	
Skrivna tecken	utan	
Antal märkningar per förpackningsenhet	7750	
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	Etikettark
	Antal kombinationer per förpackningsenhet	25
	Antal märkningar per kombination	310
Antal märkningar per kombination	1 Label sheet = 310 Device markers	
Temperaturområde för användning	-29...93 °C	
Impressum	Neutral	

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

