



Abbildung liknande



PageTab är vävda tygetiketter i arkform. Förutom varianten 8x20 är alla etiketter försedda med en svart ram.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Apparatmärkning, Apparatmärkning, 11 x 19 mm, gul
Art.nr.	<a href="#">1686170000</a>
Typ	PAGETAB 19/11
GTIN (EAN)	4008190492564
Förp.	25 items

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	0.08 mm	Byggdjup (tum)	0.0031 inch
Höjd	11 mm	Bygghöjd (tum)	0.4331 inch
Bredd	19 mm	Byggbredd (tum)	0.748 inch
Nettovikt	8.62 g		

## Temperaturer

Temperaturområde för användning -29...93 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Limma	beständig Acrylcopolymer	
Materialfärg enligt motståndskod	4	
Antal per ark	200	
Utförande	självhäftande	
Bredd	19 mm	
Temperaturområde för användning max.	93 °C	
Temperaturområde för användning min.	-29 °C	
Färgkod	gul	
Grundläggande material	Väv akrylbelagd	
Skrivna tecken	utan	
Antal märkningar per förpackningsenhet	5000	
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	Etikettark
	Antal kombinationer per förpackningsenhet	25
	Antal märkningar per kombination	200
Antal märkningar per kombination	1 Label sheet = 200 Device markers	
Temperaturområde för användning	-29...93 °C	
Impressum	Neutral	

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

