


PAGETAB 60/35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Avbildning liknande



PageTab är vävda tygetiketter i arkform. Förutom varianten 8x20 är alla etiketter försedda med en svart ram.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Apparatmärkning, Apparatmärkning, 35 x 60 mm, gul
Art.nr.	1686220000
Typ	PAGETAB 60/35
GTIN (EAN)	4008190492656
Förp.	25 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	0.08 mm	Byggdjup (tum)	0.0031 inch
Höjd	35 mm	Bygghöjd (tum)	1.378 inch
Bredd	60 mm	Byggbredd (tum)	2.3622 inch
Nettovikt	8.88 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning -29...93 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Limma	beständig Acrylcopolymer	
Materialfärg enligt motståndskod	4	
Antal per ark	16	
Utförande	självhäftande	
Bredd	60 mm	
Temperaturområde för användning max.	93 °C	
Temperaturområde för användning min.	-29 °C	
Färgkod	gul	
Grundläggande material	Väv akrylbelagd	
Skrivna tecken	utan	
Antal märkningar per förpackningsenhet	400	
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	Etikettark
	Antal kombinationer per förpackningsenhet	25
	Antal märkningar per kombination	16
Antal märkningar per kombination	1 Label sheet = 16 Device markers	
Temperaturområde för användning	-29...93 °C	
Impressum	Neutral	

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

