


**LM MT300 15/6 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Avbildning liknande



- Klisteretiketter i polyester
- lämpliga för DIN A4 laserskrivare,
- friktionstålig
- hög värmetålighet
- för märkning av kopplingsdon och moduler av alla typer,
- även skrivbar med kulspetspenna eller märkpena STI

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	LaserMark, Apparatmärkning, 6 x 15.2 mm, vit
Art.nr.	<a href="#">1686361044</a>
Typ	LM MT300 15/6 WS
GTIN (EAN)	4008 190493844
Förp.	10 items

## LM MT300 15/6 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	0.08 mm	Byggdjup (tum)	0.0031 inch
Höjd	6 mm	Bygghöjd (tum)	0.2362 inch
Bredd	15.2 mm	Byggbredd (tum)	0.5984 inch
Nettovikt	11.2 g		

## Temperaturer

Temperaturområde för användning -40...150 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Limma	Akrylatlim		
Materialfärg enligt motståndskod	9		
Antal per ark	484		
Märkningsmetod	Laserutskrift		
Utförande	självhäftande		
Bredd	15.2 mm		
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB		
Temperaturområde för användning max.	150 °C		
Temperaturområde för användning min.	-40 °C		
Färgkod	vit		
Halogener	Nej		
Grundläggande material	Polyester, PVC fri		
Skrivna tecken	utan		
Antal märkningar per förpackningsenhet	4840		
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	Etikettark	
	Antal kombinationer per förpackningsenhet	10	
	Antal märkningar per kombination	484	
Godkännande enligt UL 969	Ja		
Antal märkningar per kombination	1 Label sheet = 484 Device markers		
Temperaturområde för användning	-40...150 °C		

## Apparatmärkning

Halogener Nej

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

