


LM MT300 20/8 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



- Klisteretiketter i polyester
- lämpliga för DIN A4 laserskrivare,
- friktionstålig
- hög värmetålighet
- för märkning av kopplingsdon och moduler av alla typer,
- även skrivbar med kulspetspenna eller märkpena STI

Allmänna beställningsdata

Utförande	LaserMark, Apparatmärkning, 8 x 20.3 mm, vit
Art.nr.	1686381044
Typ	LM MT300 20/8 WS
GTIN (EAN)	4008 190493936
Förp.	10 items

LM MT300 20/8 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	0.08 mm	Byggdjup (tum)	0.0031 inch
Höjd	8 mm	Bygghöjd (tum)	0.315 inch
Bredd	20.3 mm	Byggbredd (tum)	0.7992 inch
Nettovikt	9.94 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning -40...150 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Limma	Akrylatlim		
Materialfärg enligt motståndskod	9		
Antal per ark	264		
Märkningsmetod	Laserutskrift		
Utförande	självhäftande		
Bredd	20.3 mm		
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB		
Temperaturområde för användning max.	150 °C		
Temperaturområde för användning min.	-40 °C		
Färgkod	vit		
Halogener	Nej		
Grundläggande material	Polyester, PVC fri		
Skrivna tecken	utan		
Antal märkningar per förpackningsenhet	2640		
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	Etikettark	
	Antal kombinationer per förpackningsenhet	10	
	Antal märkningar per kombination	264	
Godkännande enligt UL 969	Ja		
Antal märkningar per kombination	1 Label sheet = 264 Device markers		
Temperaturområde för användning	-40...150 °C		

Apparatmärkning

Halogener Nej

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

