

**LM MT300 25.4/12.7 SI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

- Klisteretiketter i polyester
- lämpliga för DIN A4 laserskrivare,
- friktionstålig
- hög värmetålighet
- för märkning av kopplingsdon och moduler av alla typer,
- även skrivbar med kulspetspenna eller märkpena STI

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	LaserMark, Apparatmärkning, 12.7 x 25.4 mm, Silver
Art.nr.	<a href="#">1686390001</a>
Typ	LM MT300 25.4/ 12.7 SI
GTIN (EAN)	4008 190493967
Förp.	10 items

## LM MT300 25.4/12.7 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	0.08 mm	Byggdjup (tum)	0.0031 inch
Höjd	12.7 mm	Bygghöjd (tum)	0.5 inch
Bredd	25.4 mm	Byggbredd (tum)	1 inch
Nettovikt	11.5 g		

## Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...150 °C
---------------------------------	--------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Limma	Akrylatlim	
Antal per ark	147	
Märkningsmetod	Laserutskrift	
Utförande	självhäftande	
Bredd	25.4 mm	
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB	
Temperaturområde för användning max.	150 °C	
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	
Färgkod	Silver	
Halogener	Nej	
Grundläggande material	Polyester, PVC fri	
Skrivna tecken	utan	
Antal märkningar per förpackningsenhet	1470	
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	Etikettark
	Antal kombinationer per förpackningsenhet	10
	Antal märkningar per kombination	147
Godkännande enligt UL 969	Ja	
Antal märkningar per kombination	1 Label sheet = 147 Device markers	
Temperaturområde för användning	-40...150 °C	

## Apparatmärkning

Halogener	Nej
-----------	-----

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

