

**LM MT300 60/36 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Avbildning liknande



- Klisteretiketter i polyester
- lämpliga för DIN A4 laserskrivare,
- friktionstålig
- hög värmetålighet
- för märkning av kopplingsdon och moduler av alla typer,
- även skrivbar med kulspetspenna eller märkpena STI

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	LaserMark, Apparatmärkning, 36 x 60 mm, vit
Art.nr.	<a href="#">1686431044</a>
Typ	LM MT300 60/36 WS
GTIN (EAN)	4008 190494131
Förp.	10 items

## LM MT300 60/36 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	0.08 mm	Byggdjup (tum)	0.0031 inch
Höjd	36 mm	Bygghöjd (tum)	1.4173 inch
Bredd	60 mm	Byggbredd (tum)	2.3622 inch
Nettovikt	11.5 g		

## Temperaturer

Temperaturområde för användning -40...150 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Limma	Akrylatlim	
Materialfärg enligt motståndskod	9	
Antal per ark	21	
Märkningsmetod	Laserutskrift	
Utförande	självhäftande	
Bredd	60 mm	
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB	
Temperaturområde för användning max.	150 °C	
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	
Färgkod	vit	
Halogener	Nej	
Grundläggande material	Polyester, PVC fri	
Skrivna tecken	utan	
Antal märkningar per förpackningsenhet	210	
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	Etikettark
	Antal kombinationer per förpackningsenhet	10
	Antal märkningar per kombination	21
Godkännande enligt UL 969	Ja	
Antal märkningar per kombination	1 Label sheet = 21 Device markers	
Temperaturområde för användning	-40...150 °C	

## Apparatmärkning

Halogener Nej

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

