

ZSI 2.5 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration



Säkringsplintar och komponentplintblock gör det möjligt att integrera skydds- och funktionselement direkt i plintraden. Säkringsplintar har inbyggda säkringshållare för att på ett tillförlitligt sätt skydda elektriska kretsar mot överlast – perfekt för kontroll- och fördelarlistsystem. Komponentplintblock gör det möjligt att inkorporera elektroniska komponenter som dioder, motstånd, eller lysdioder direkt i ledningsdragningen. Detta möjliggör ett platssparande och tydligt arrangemang för implementering av kopplingsfunktioner och signalseparation. Båda typer av plintar garanterar högre säkerhet, enkelt underhåll och en kompakt, funktionsinriktad installation.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|--|
| Utförande | Z-Serie, Säkringsradplint, Märkarea: 2.5 mm ² , Fjäderanslutning, Direktmontage |
| Art.nr. | 1686470000 |
| Typ | ZSI 2.5 OR |
| GTIN (EAN) | 4008190854157 |
| Förp. | 50 items |

ZSI 2.5 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

Godkännanden



| | |
|-----------------------|------------------------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
| UL File Number Search | UL-webbplats |
| Certifikat nr. (UR) | E60693 |

Mått och vikter

| | | | |
|-----------------------------|-------------|----------------|------------|
| Djup | 73 mm | Byggdjup (tum) | 2.874 inch |
| Byggdjup inkl. montageskena | 74 mm | Höjd | 79.5 mm |
| Bygghöjd (tum) | 3.1299 inch | Bredd | 7.9 mm |
| Byggbredd (tum) | 0.311 inch | Nettovikt | 18.13 g |

Temperaturer

| | | | |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C | Omgivningstemperatur | -50 °C...75 °C |
| Varaktig driftstemperatur, min. | -50 °C | Varaktig driftstemperatur, max. | 120 °C |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Allmänt

| | | | |
|--------------------------|--------|---------------------|---------------|
| Ledardiameter, AWG, max | AWG 12 | Monteringsanvisning | Direktmontage |
| Ledardiameter, AWG, min. | AWG 26 | Normer | IEC 60947-7-3 |
| Montageskena obestyckad | TS 35 | | |

Klämbara ledare (Märkanslutning)

| | | | |
|--|----------------------|---|----------------------|
| Tolkdorn enligt 60 947-1 | A3 | Ledardiameter, AWG, max | AWG 12 |
| Anslutningsriktning | Iutande | Avisoleringslängd | 10 mm |
| Anslutningstyp 2 | Fjäderanslutning | Anslutningstyp | Fjäderanslutning |
| Antal anslutningar | 2 | Anslutningsområde, max. | 4 mm ² |
| Anslutningsområde, min. | 0.13 mm ² | Klingmått | 6 x 3,5 mm |
| Ledardiameter, AWG, min. | AWG 26 | Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. | 2.5 mm ² |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. | 0.13 mm ² | Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. | 2.5 mm ² |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min. | 0.13 mm ² | Ledardiameter, fintrådig, max. | 4 mm ² |
| Ledararea, fintrådig, min. | 0.13 mm ² | Anslutningsarea, flertrådig, max. | 4 mm ² |
| Anslutningsarea, flertrådig, min. | 0.13 mm ² | Ledararea, entrådlig, max. | 4 mm ² |
| Ledararea, entrådlig, min. | 0.13 mm ² | Anslutningsarea, fintrådig, min. | 0.13 mm ² |

ZSI 2.5 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

| | | | |
|---|------------------|---|---------------------|
| Anslutningsriktning, ytterligare anslutning | övre | Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, ytterligare anslutning, max. | 2.5 mm ² |
| Anslutningstyp, ytterligare anslutning | Fjäderanslutning | | |

Märkdata

| | | | |
|--------------------------------|---------------------|---|---------|
| Märkarea | 2.5 mm ² | Märkspänning | 500 V |
| Märkspänning till grannklämman | 500 V | Märkspänning DC | 500 V |
| Märkström | 6.3 A | Ström med max. ledare | 6.3 A |
| Normer | IEC 60947-7-3 | Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x | 1.33 mΩ |
| Märkstötspänning | 6 kV | Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x | 0.77 W |
| Nedsmutningsgrad | 3 | | |

Märkdata enligt CSA

| | | | |
|------------------------|--------|------------------------|----------------|
| Ledararea max. (CSA) | 12 AWG | Spänning grupp C (CSA) | 600 V |
| Ström Gr C (CSA) | 15 A | Certifikat nr. (CSA) | 200039-1152892 |
| Spänning grupp B (CSA) | 600 V | Ström Gr B (CSA) | 15 A |
| Spänning grupp D (CSA) | 150 V | Ström Gr D (CSA) | 15 A |
| Ledararea min. (CSA) | 26 AWG | | |

Märkdata enligt UL

| | | | |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| Ledarstorlek Factory wiring max (UR) | 12 AWG | Ström Gr C (UR) | 10 A |
| Spänning grupp C (UR) | 300 V | Ledarstorlek Factory wiring min (UR) | 26 AWG |
| Certifikat nr. (UR) | E60693 | Ledarstorlek Field wiring min (UR) | 26 AWG |
| Ledarstorlek Field wiring max (UR) | 12 AWG | | |

Materialdata

| | | | |
|--------------------------------|-------|---------|--------|
| Grundläggande material | Wemid | Färgkod | orange |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 | | |

Systemparametrar

| | | | |
|-------------------------------|---|------------------------------|-----|
| Utförande | Fjäderanslutning, Säkringselement, utan LED, för jackbar överkoppling, öppen på en sida | Ändplatta krävs | Ja |
| Antal potentialer | 1 | Antal våningar | 1 |
| Antal klämställena per våning | 2 | Antal potentialer per våning | 1 |
| Nivåer internt överkopplade | Nej | PE-anslutning | Nej |
| Montageskena obestyckad | TS 35 | N-Funktion | Nej |
| PE-Funktion | Nej | PEN-Funktion | Nej |

ytterligare tekniska data

| | | | |
|---------------------|---------------|----------------------------|-----|
| Öppna sidor | höger | Antal likadana plintar | 1 |
| Monteringsanvisning | Direktmontage | explosionstestat utförande | Nej |
| Monteringstyp | ihakad | | |

ZSI 2.5 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Technical data**Viktig hänvisningstext**

Produktinformation Spänningen beror på det valda säkringselementet eller den valda indikatorlampan

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000899 | ETIM 9.0 | EC000899 |
| ETIM 10.0 | EC000899 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-13 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-13 | | |

Drawings



ZSI 2.5 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Överkopplingar



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplintar genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingsystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Typ | ZQV 6/2 GE | Utförande |
| Art.nr. | 1627850000 | Tillbehör, Överkoppling, 41 A |
| GTIN (EAN) | 4008190200428 | |
| Förp. | 60 ST | |
| Typ | ZQV 6/3 GE | Utförande |
| Art.nr. | 1627860000 | Tillbehör, Överkoppling, 41 A |
| GTIN (EAN) | 4008190200435 | |
| Förp. | 60 ST | |
| Typ | ZQV 6/4 GE | Utförande |
| Art.nr. | 1627870000 | Tillbehör, Överkoppling, 41 A |
| GTIN (EAN) | 4008190200442 | |
| Förp. | 60 ST | |
| Typ | ZQV 6/24 GE | Utförande |
| Art.nr. | 1908990000 | Tillbehör, Överkoppling, 41 A |
| GTIN (EAN) | 4032248535309 | |
| Förp. | 10 ST | |
| Typ | ZQV 6/32 GE | Utförande |
| Art.nr. | 1733640000 | Tillbehör, Överkoppling, 41 A |
| GTIN (EAN) | 4008190994334 | |
| Förp. | 10 ST | |

Ändplattor och skiljeplattor



Skiljeplattor och ändplattor är viktiga tillbehör för plintar. Skiljeplattor erbjuder optisk och elektrisk separation av olika potentialer och funktionsgrupper, vilket ökar säkerheten och säkerställer en tydlig struktur inuti kopplingskåpet. Ändplattor stänger plintraden på sidorna, skyddar mot kontakt med spänningsförande delar och säkerställer ett rent, stabilt avslut. Båda komponenter är exakt anpassade till de olika plintserierna från Weidmüller, vilket bidrar till en säker, överensstämmande och professionell ledningsdragning.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | ZAP/TW 3 | Utförande |
| Art.nr. | 1608800000 | Z-Serie, Tillbehör, Ändplatta, Sektionsplatta |
| GTIN (EAN) | 4008190190927 | |
| Förp. | 50 ST | |

ZSI 2.5 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| Typ | ZAP/TW 3 BL | Utförande |
| Art.nr. | 1608810000 | Z-Serie, Ändplatta, Sektionsplatta |
| GTIN (EAN) | 4008190190934 | |
| Förp. | 50 ST | |
| Typ | ZAP/TW 3 GN | Utförande |
| Art.nr. | 1683840000 | Z-Serie, Ändplatta, Sektionsplatta |
| GTIN (EAN) | 4008190477561 | |
| Förp. | 50 ST | |
| Typ | ZAP/TW 3 GR | Utförande |
| Art.nr. | 1683870000 | Z-Serie, Ändplatta, Sektionsplatta |
| GTIN (EAN) | 4008190477592 | |
| Förp. | 50 ST | |
| Typ | ZAP/TW 3 OR | Utförande |
| Art.nr. | 1608820000 | Z-Serie, Ändplatta, Sektionsplatta |
| GTIN (EAN) | 4008190190941 | |
| Förp. | 50 ST | |
| Typ | ZAP/TW 3 RT | Utförande |
| Art.nr. | 1683820000 | Z-Serie, Ändplatta, Sektionsplatta |
| GTIN (EAN) | 4008190477547 | |
| Förp. | 50 ST | |
| Typ | ZAP/TW 3 SW | Utförande |
| Art.nr. | 1683890000 | Z-Serie, Ändplatta, Sektionsplatta |
| GTIN (EAN) | 4008190477615 | |
| Förp. | 50 ST | |
| Typ | ZAP/TW 3 WS | Utförande |
| Art.nr. | 1683880000 | Z-Serie, Ändplatta, Sektionsplatta |
| GTIN (EAN) | 4008190477608 | |
| Förp. | 50 ST | |

Testadapter och testuttag



Testadapter och provkontakt används för elektriska anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning. På så sätt kan en elektrisk kontakt upprättas i kabelanslutet tillstånd och mätningarna kan göras enkelt.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ | ZTA 1 | Utförande |
| Art.nr. | 1609040000 | Tillbehör, Testadapter, 9 A |
| GTIN (EAN) | 4008190196851 | |
| Förp. | 25 ST | |
| Typ | ZTA 1/ZA | Utförande |
| Art.nr. | 1609050000 | Tillbehör, Testadapter, 9 A |
| GTIN (EAN) | 4008190206543 | |
| Förp. | 25 ST | |

ZSI 2.5 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Accessories

www.weidmueller.com

Säkring



Som tillbehör för vår stora portfölj med produkter i säkring- och kopplingsplintar erbjuder vi också lämpliga säkringar. Portföljen omfattar säkringar för enhetskydd (minisäkring) från 5 x 20 mm till 10 x 38 mm, E 14 till E 18 säkringar samt fordonssäkring och automatiska brytare. Mätstickor för de säkringshållare avrundar hela portföljen.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | G 20/0.10A/F | Utförande |
| Art.nr. | 0430300000 | Finsäkring, snabb, 0.1 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190077174 | |
| Förp. | 10 ST | |
| Typ | G 20/0.20A/F | Utförande |
| Art.nr. | 0430400000 | Finsäkring, snabb, 0.2 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190152383 | |
| Förp. | 10 ST | |
| Typ | G 20/0.25A/F | Utförande |
| Art.nr. | 0430500000 | Finsäkring, snabb, 0.25 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190153991 | |
| Förp. | 10 ST | |
| Typ | G 20/0.50A/F | Utförande |
| Art.nr. | 0430600000 | Finsäkring, snabb, 0.5 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190046835 | |
| Förp. | 10 ST | |
| Typ | G 20/0.63A/F | Utförande |
| Art.nr. | 0439000000 | Finsäkring, snabb, 0.63 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190131210 | |
| Förp. | 10 ST | |
| Typ | G 20/1.00A/F | Utförande |
| Art.nr. | 0430700000 | Finsäkring, snabb, 1 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190093877 | |
| Förp. | 10 ST | |
| Typ | G 20/1.60A/F | Utförande |
| Art.nr. | 0430800000 | Finsäkring, snabb, 1.6 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190031503 | |
| Förp. | 10 ST | |
| Typ | G 20/2.00A/F | Utförande |
| Art.nr. | 0430900000 | Finsäkring, snabb, 2 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190123567 | |
| Förp. | 10 ST | |
| Typ | G 20/2.50A/F | Utförande |
| Art.nr. | 0431000000 | Finsäkring, snabb, 2.5 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190085513 | |
| Förp. | 10 ST | |
| Typ | G 20/3.15A/F | Utförande |
| Art.nr. | 0431100000 | Finsäkring, snabb, 3.15 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190012977 | |
| Förp. | 10 ST | |

ZSI 2.5 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | G 20/4.00A/F | Utförande |
| Art.nr. | 0431200000 | Finsäkring, snabb, 4 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190022983 | |
| Förp. | 10 ST | |
| Typ | G 20/5.00A/F | Utförande |
| Art.nr. | 0431300000 | Finsäkring, snabb, 5 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190185381 | |
| Förp. | 10 ST | |
| Typ | G 20/6.30A/F | Utförande |
| Art.nr. | 0431400000 | Finsäkring, snabb, 6.3 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190086053 | |
| Förp. | 10 ST | |

Neutral



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | DEK 5/5 MC NE WS | Utförande |
| Art.nr. | 1609801044 | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111 | Weidmueller, vit |
| Förp. | 1000 ST | |
| Typ | WS 12/5 MC NE WS | Utförande |
| Art.nr. | 1609860000 | WS, Plintmärkning, 12 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190203481 | Allen-Bradley, vit |
| Förp. | 720 ST | |

STR transparenta remsor



ZSI 2.5 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

Accessories

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | STR 7 F.SCHT 7 | Utförande |
| Art.nr. | 0515300000 | Plintmärkningar, Skyddskåpa, 27 x 6.3 mm, transparent |
| GTIN (EAN) | 4008190182175 | |
| Förp. | 20 ST | |

Neutral




ZS-märkning – i beprövat MultiCard-format – har utvecklats specifikt för Z-serien. De erbjuder en stor märkyta. Den ledade mekanismen ger t.o.m. tillgång till överkopplingar, utan demontering. Det snabba montaget säkerställs genom de enskilda skyltarna, som kan snäppas på i remsor. De enskilda skyltarna är lätt separerbara.

- Vikbar märkyta
- Monteringsbar i remsor eller enskilt
- Märkning i beprövat MultiCard-format För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märknings-specifikationer.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | ZS 15/5 MC NE WS | Utförande |
| Art.nr. | 1646630000 | ZS, Plintmärkning, 15 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190401214 | Allen-Bradley, vit |
| Förp. | 480 ST | |

ZGB Svängbart gruppskylthållare



ZGB 15 är en ledad gruppskylthållare. Skylthållaren kan hålla dekafix 5, WS 12/5 plintmärkning eller insticks skylten ESO 15.

ZGB 30 är en ledad gruppskylthållare. Skylthållaren kan hålla dekafix 5, WS 12/5 plintmärkning eller insticks skylten ESO 7.

Insticks skyltar och skyddsremsor finns under tillbehör.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | ZGB 15 | Utförande |
| Art.nr. | 1636530000 | Plintmärkningar, Plintmärkning, 15 x 7 mm, Delning i mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190297053 | Weidmueller, vit |
| Förp. | 20 ST | |
| Typ | ZGB 30 | Utförande |
| Art.nr. | 1611930000 | Plintmärkningar, Plintmärkning, 32 x 7 mm, Delning i mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190002251 | Weidmueller, vit |
| Förp. | 20 ST | |
| Typ | ZGB 30/3.5 | Utförande |
| Art.nr. | 1778290000 | Plintmärkningar, Plintmärkning, 32 x 7 mm, Delning i mm (P): 3.50 vit |
| GTIN (EAN) | 4032248161065 | |
| Förp. | 20 ST | |

ZSI 2.5 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Ändplattor och skiljeplattor



Skiljeplattor och ändplattor är viktiga tillbehör för plintar. Skiljeplattor erbjuder optisk och elektrisk separation av olika potentialer och funktionsgrupper, vilket ökar säkerheten och säkerställer en tydlig struktur inuti kopplingskåpet. Ändplattor stänger plintraden på sidorna, skyddar mot kontakt med spänningsförande delar och säkerställer ett rent, stabilt avslut. Båda komponenter är exakt anpassade till de olika plintserierna från Weidmüller, vilket bidrar till en säker, överensstämmande och professionell ledningsdragning.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Typ | ZAP TNHE/ZSI2.5 | Utförande |
| Art.nr. | 1610840000 | Z-Serie, Ändplatta |
| GTIN (EAN) | 4008190263379 | |
| Förp. | 25 ST | |

Märkningshållare



Märkningshållaren ger möjlighet till ytterligare montering av standardmärkning med en delning på 5 eller 5,1 mm. De vinklade hållarna kan köpas som tillval och kan monteras i alla standardmärkningskanaler i Klippon® modulära anslutningsplintar. Kopplingar för märkningstyper kan hittas bland respektive tillbehör för avsedda märkningshållare.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ | BZT 1 WS 10/5 | Utförande |
| Art.nr. | 1805490000 | Tillbehör, Märkningshållare |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| Förp. | 100 ST | |
| Typ | BZT 1 ZA WS 10/5 | Utförande |
| Art.nr. | 1805520000 | Tillbehör, Märkningshållare |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| Förp. | 100 ST | |

ZSI 2.5 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Accessories

www.weidmueller.com

WS 12/5



WS/DEK

MultiMark plintmärkning använder ett innovativt kompositmaterial, tillverkat av två komponenter. Märkningens hårda sockel snäpper säkert in i kontaktdonet. Den elastiska ytbehandlingen ger enkel montering av märkningen. Detta särskilt stansade material gör att remsorna kan sträckas för att anpassas till de små variationer i mellanrum som tenderar att adderas, särskilt vid långa plintrader. En annan fördel: ytmaterialets utmärkta tryckbarhet säkerställer en hållbar och slitstark märkning. En upplösning på 300 dpi ger en tydlig, lätt läsbar skrift.


Dina fördelar med MultiMark

- Kompatibel med Weidmüllers modulplintar
- Fast montage och hållbara utskrifter
- Kontinuerliga remsor sparar installationstid
- Enkelt montage tack vare ett innovativt kompositmaterial
- Stort märkningsfält för bästa möjliga läsbarhet
- Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | WS 12/5 MM WS | Utförande |
| Art.nr. | 2007190000 | WS, Plintmärkning, 12 x 5 mm, Weidmueller, vit |
| GTIN (EAN) | 4050118392036 | |
| Förp. | 800 ST | |

Ändstöd



För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmarkning och möjligheten att förvara teststickkontakter.


Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Typ | ZST 1 | Utförande |
| Art.nr. | 1269070000 | Tillbehör, Skenhållare |
| GTIN (EAN) | 4050118094091 | |
| Förp. | 25 ST | |

ZSI 2.5 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Spårskruvmejsel**

VDE isolerad skruvmejsel för arbeten på delar som står under spänning på upp till AC 1000 V och DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Testad säkerhet GS, individuellt testad Klinga av höglegerat krom- vanadium - molybdenstål, genomgående härdad, brunerad

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | SDIS SLIM 0.6X3.5X100 | Utförande |
| Art.nr. | 2749610000 | Montageverktyg, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klinglängd: 100 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118896350 | Klingtjocklek: 0.6 mm |
| Förp. | 1 ST | |