



**BLL 5.08/04/180 3.2 SN GY BX**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**Produktillustration**


Hylsdelar för kretskortsmontering Lödstiftlängden är optimerad för våglödnings.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utförande         | Kretskortsstickanslutning, Hylslist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, kiselgrå, Box |
| Art.nr.           | <a href="#">1687580000</a>                                                                                                                                  |
| Typ               | BLL 5.08/04/180 3.2 SN GY BX                                                                                                                                |
| GTIN (EAN)        | 4008190853662                                                                                                                                               |
| Förp.             | 90 items                                                                                                                                                    |
| Produktparametrar | IEC: 400 V / 23 A<br>UL: 300 V / 15 A                                                                                                                       |
| Förpackning       | Box                                                                                                                                                         |

## BLL 5.08/04/180 3.2 SN GY BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| ROHS                  | Uppfyllelse                  |
| UL File Number Search | <a href="#">UL-webbplats</a> |
| Certifikat nr. (UR)   | E60693                       |

## Mått och vikter

|           |        |
|-----------|--------|
| Nettovikt | 4.34 g |
|-----------|--------|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Packaging

|             |           |           |           |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Förpackning | Box       | VPE-längd | 350.00 mm |
| VPE-bredd   | 135.00 mm | VPE-höjd  | 30.00 mm  |

## Systemparametrar

|                                       |                                    |                                  |                                       |
|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| Produktfamilj                         | OMNIMATE Signal – serie BL/SL 5.08 | Anslutningstyp                   | Kretskortanslutning                   |
| Montering på kretskortet              | THT lödanslutning                  | Delning i mm (P)                 | 5.08 mm                               |
| Delning i tum (P)                     | 0.200 "                            | Anslutningsvinkel                | 180°                                  |
| Antal poler                           | 4                                  | Antal lödstift per pol           | 2                                     |
| Lödstiftlängd (l)                     | 3.2 mm                             | Tolerans för stiftlängd          | +0.1 / -0.3 mm                        |
| Dimensioner för lödstift              | 0,4 x 1,0 mm                       | Diameter bestyckningshål (D)     | 1.3 mm                                |
| Tolerans diameter bestyckningshål (D) | + 0,1 mm                           | L1 i mm                          | 15.24 mm                              |
| L1 i tum                              | 0.600 "                            | Antal rader                      | 1                                     |
| Polradstal                            | 1                                  | Beröringsskydd enligt DIN VDE 57 | beröringssäker för baksidan av handen |
| Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470    | IP 20 ansluten                     | Skyddsklass                      | IP20                                  |
| Genomgångsmotstånd (6)                | ≤5 mΩ                              | Koderbar                         | Ja                                    |
| Stickcykler                           | 25                                 | Max. instickskraft/pol           | 5 N                                   |
| Max. dragkraft/pol                    | 5 N                                |                                  |                                       |

## Materialdata

|                                   |                            |                                  |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Isoleringsmaterial                | PBT GF                     | Färgkod                          | kiselgrå                   |
| Färgtabell (jämförbar)            | RAL 7032                   | Isoleringsmaterialgrupp          | IIIa                       |
| CTI (Comparative Tracking Index)  | ≥ 200                      | Isolationsmotstånd               | 108 Ω                      |
| Moisture Level (MSL)              |                            | Brännbarhetsklass enligt UL 94   | V-0                        |
| Kontaktmaterial                   | Kopparlegering             | Kontakttyta                      | förtennad                  |
| Skiktstruktur för lödanslutningen | 4...6 µm Sn hot-dip tinned | Skiktstruktur för stiftkontakten | 4...6 µm Sn hot-dip tinned |
| Lagertemperatur, min.             | -40 °C                     | Lagertemperatur, max.            | 70 °C                      |
| Driftstemperatur, min.            | -50 °C                     | Driftstemperatur, max.           | 100 °C                     |
| Temperaturområde Montage, min.    | -25 °C                     | Temperaturområde Montage, max.   | 100 °C                     |

## Tekniska data

## Märkdata enligt CSA

|                                      |                                                                           |                                      |                |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Institut (CSA)                       | CSA                                                                       | Certifikat nr. (CSA)                 | 200039-1121690 |
| Märkspänning (användargrupp B / CSA) | 300 V                                                                     | Märkspänning (användargrupp D / CSA) | 300 V          |
| Märkström (användargrupp B / CSA)    | 15 A                                                                      | Märkström (användargrupp D / CSA)    | 10 A           |
| Hänvisning till godkännandevärden    | Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg. |                                      |                |

## Märkdata enligt UL 1059

|                                          |                                                                           |                                          |        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|
| Institut (UR)                            | UR                                                                        | Certifikat nr. (UR)                      | E60693 |
| Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) | 300 V                                                                     | Märkspänning (användargrupp D / UL 1059) | 300 V  |
| Märkström (användargrupp B / UL 1059)    | 15 A                                                                      | Märkström (användargrupp D / UL 1059)    | 10 A   |
| Hänvisning till godkännandevärden        | Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg. |                                          |        |

## Märkdata enligt IEC

|                                                              |                        |                                                          |                   |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| testad enligt standard                                       | IEC 60664-1, IEC 61984 | Märkström, min. antal poler (Tu=20°C)                    | 23 A              |
| Märkström, max. antal poler (Tu=20°C)                        | 16 A                   | Märkström, min. antal poler (Tu=40°C)                    | 20 A              |
| Märkström, max. antal poler (Tu=40°C)                        | 14 A                   | Märkspänning vid överspänningsk./ Nedsmutningsgrad II/2  | 400 V             |
| Märkspänning vid överspänningsk./ Nedsmutningsgrad III/2     | 320 V                  | Märkspänning vid överspänningsk./ Nedsmutningsgrad III/3 | 250 V             |
| Märkspänning vid överspänningsk./ Nedsmutningsgrad II/2      | 4 V                    | Märkspänning vid överspänningsk./ Nedsmutningsgrad III/2 | 4 kV              |
| Märkstötspänning vid överspänningsk./ Nedsmutningsgrad III/3 | 4 kV                   | Korttidströmhållfasthet                                  | 3 x 1 s mit 120 A |

## Viktig hänvisningstext


|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| IPC-konformitet | Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| Hänvisningstext | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional variants on request</li> <li>• Gold-plated contact surfaces on request</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>• In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load</li> <li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul> |  |  |

## Klassificeringar


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002637    | ETIM 9.0    | EC002637    |
| ETIM 10.0   | EC002637    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-01 |             |             |

## Ritningar


### Produktillustration



### Dimensional drawing




### Exempel på användning



## Tillbehör

## Kodelement



Kopplar bara vad som hör ihop: Rätt anslutning på rätt ställe.

Kodnings- och förvridningsskyddselementen tilldelar tydligt anslutande element under tillverkningen och driften

Kodnings- och förvridningsskyddselementen skjuts in innan bestyckningen eller under kabelkonfektioneringen. Alternativen hos Weidmüller: konfigurera enkelt och individuellt online i variantkonfiguratorn och få färdigt förkodat.

En felbestyckning på kretskortet eller felanslutning av anslutningselement är inte längre möjligt.

Fördelen: Ingen felsökning vid tillverkningen och ingen felhantering av användaren.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | BLZ/SL KO BK BX            | Utförande                                                             |
| Art.nr.    | <a href="#">1545710000</a> | Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Kodelement, svart, Antal poler: |
| GTIN (EAN) | 4008190087142              | 1                                                                     |
| Förp.      | 50 ST                      |                                                                       |
| Typ        | BLZ/SL KO OR BX            | Utförande                                                             |
| Art.nr.    | <a href="#">1573010000</a> | Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, Kodelement, orange, Antal       |
| GTIN (EAN) | 4008190048396              | poler: 1                                                              |
| Förp.      | 100 ST                     |                                                                       |


**BLL 5.08/04/180 3.2 SN GY BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Motsvarighet****SLS 5.08/180B**

Stiftlister med skruvanslutning i klämbyggeteknik för ledaranslutning. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas.

**Allmänna beställningsdata**


|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLS 5.08/04/180B SN OR ... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1627260000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, |
| GTIN (EAN) | 4008190199777              | Klämbyggeanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box            |
| Förp.      | 84 ST                      |                                                                         |

**SL 5.08/135B**

Stiftlister med 135° utgångsriktning Lödstiftlängden är optimerad för våglödning. Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 5.08/04/135B 4.5SN B... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1635520000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT  |
| GTIN (EAN) | 4008190263959              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 135°, Lödstiftlängd (l): 4.5 |
| Förp.      | 100 ST                     | mm, förtennad, svart, Box                                            |

**SLS 5.08/180B**

Stiftlister med skruvanslutning i klämbyggeteknik för ledaranslutning. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLS 5.08/04/180B SN BK ... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1645250000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, |
| GTIN (EAN) | 4008190284466              | Klämbyggeanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box            |
| Förp.      | 84 ST                      |                                                                         |

## BLL 5.08/04/180 3.2 SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## SL 5.00/90B



Stiftlister med 90° utgångsriktning Lödstiftlängden är optimerad för våglödning. Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 5.00/04/90B 3.2SN DK... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1647580000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT     |
| GTIN (EAN) | 4008190289416              | lödanslutning, 5.00 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, |
| Förp.      | 100 ST                     | förtennad, signalgrön, Box                                              |

## SLZF 5.08/90B



Stiftlist för ledaranslutning i fjäderteknik. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                        |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLZF 5.08/04/90B SN OR ... | Utförande                                                              |
| Art.nr.    | <a href="#">1673570000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, |
| GTIN (EAN) | 4008190435288              | Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box              |
| Förp.      | 100 ST                     |                                                                        |

## SLZF 5.08/270B



Stiftlist för ledaranslutning i fjäderteknik. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLZF 5.08/04/270B SN OR... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1706160000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 4, 270°, |
| GTIN (EAN) | 4032248119721              | Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box               |
| Förp.      | 100 ST                     |                                                                         |

## BLL 5.08/04/180 3.2 SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## SLZF 5.08/180B

Stiftlist för ledaranslutning i fjäderteknik. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas.




## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLZF 5.08/04/180B SN OR... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1710230000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, |
| GTIN (EAN) | 4008190319540              | Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box               |
| Förp.      | 100 ST                     |                                                                         |
| Typ        | SLZF 5.08/04/180B SN BK... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1710460000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, |
| GTIN (EAN) | 4008190319779              | Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box               |
| Förp.      | 100 ST                     |                                                                         |

## SL 5.08/90B

Stiftlistor med 90° utgångsriktning Lödstiftlängden är optimerad för våglödning. Stiftlistan har plats för märkning och kan kodas.



## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 5.08/04/90B 3.2SN GY... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1510500000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT     |
| GTIN (EAN) | 4008190286996              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, |
| Förp.      | 100 ST                     | förtennad, kiselgrå, Box                                                |
| Typ        | SL 5.08/04/90B 3.2SN BK... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1510510000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT     |
| GTIN (EAN) | 4008190477660              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, |
| Förp.      | 100 ST                     | förtennad, svart, Box                                                   |
| Typ        | SL 5.08/04/90B 3.2SN DK... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1510550000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT     |
| GTIN (EAN) | 4008190292133              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, |
| Förp.      | 100 ST                     | förtennad, signalgrön, Box                                              |
| Typ        | SL 5.08/04/90B 3.2SN OR... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1510560000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT     |
| GTIN (EAN) | 4008190046842              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, |
| Förp.      | 100 ST                     | förtennad, orange, Box                                                  |



## BLL 5.08/04/180 3.2 SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 5.08/04/90B 3.2SN BL... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1510580000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT     |
| GTIN (EAN) | 4008190287054              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, |
| Förp.      | 100 ST                     | förtennad, blå, Box                                                     |
| Typ        | SL 5.08/04/90B 4.5SN BK... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1515110000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT     |
| GTIN (EAN) | 4008190171490              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 4.5 mm, |
| Förp.      | 100 ST                     | förtennad, svart, Box                                                   |
| Typ        | SL 5.08/04/90B 4.5SN OR... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1515160000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT     |
| GTIN (EAN) | 4008190181093              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 4.5 mm, |
| Förp.      | 100 ST                     | förtennad, orange, Box                                                  |

## SL 5.08/180B



Stiftlister med rak 180° utgångsriktning Lödstiftlängden är optimerad för våglödning. Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 5.08/04/180B 3.2SN G... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1519700000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT  |
| GTIN (EAN) | 4008190298227              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 |
| Förp.      | 100 ST                     | mm, förtennad, kiselgrå, Box                                         |
| Typ        | SL 5.08/04/180B 3.2SN B... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1519710000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT  |
| GTIN (EAN) | 4008190298210              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 |
| Förp.      | 84 ST                      | mm, förtennad, svart, Box                                            |
| Typ        | SL 5.08/04/180B 3.2SN D... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1519750000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT  |
| GTIN (EAN) | 4008190291334              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 |
| Förp.      | 100 ST                     | mm, förtennad, signalgrön, Box                                       |
| Typ        | SL 5.08/04/180B 3.2SN O... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1519760000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT  |
| GTIN (EAN) | 4008190098483              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 |
| Förp.      | 100 ST                     | mm, förtennad, orange, Box                                           |
| Typ        | SL 5.08/04/180B 4.5SN B... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1524310000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT  |
| GTIN (EAN) | 4008190034030              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 4.5 |
| Förp.      | 100 ST                     | mm, förtennad, svart, Box                                            |
| Typ        | SL 5.08/04/180B 4.5SN O... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1524360000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT  |
| GTIN (EAN) | 4008190068950              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 4.5 |
| Förp.      | 100 ST                     | mm, förtennad, orange, Box                                           |

## BLL 5.08/04/180 3.2 SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## SL 5.00/90B



Stiftlistor med 90° utgångsriktning Lödstiftlängden är optimerad för våglödning. Stiftlistan har plats för märkning och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 5.00/04/90B 3.2SN OR... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1580880000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT     |
| GTIN (EAN) | 4008190044060              | lödanslutning, 5.00 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, |
| Förp.      | 100 ST                     | förtennad, orange, Box                                                  |
| Typ        | SL 5.00/04/90B 4.5SN BK... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1596150000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT     |
| GTIN (EAN) | 4008190084806              | lödanslutning, 5.00 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 4.5 mm, |
| Förp.      | 100 ST                     | förtennad, svart, Box                                                   |

## SL 5.08/135B



Stiftlistor med 135° utgångsriktning Lödstiftlängden är optimerad för våglödning. Stiftlistan har plats för märkning och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 5.08/04/135B 3.2SN O... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1605550000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT  |
| GTIN (EAN) | 4008190051693              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.2 |
| Förp.      | 100 ST                     | mm, förtennad, orange, Box                                           |
| Typ        | SL 5.08/04/135B 4.5SN O... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1606010000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Laxspår för montageblock, THT  |
| GTIN (EAN) | 4008190042141              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 135°, Lödstiftlängd (l): 4.5 |
| Förp.      | 100 ST                     | mm, förtennad, orange, Box                                           |

## BLL 5.08/04/180 3.2 SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## SLT 5.08B



Stiftlister med skruvanslutning i Top-anslutningsteknik för ledaranslutning. De har plats för märkning och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLT 5.08/04/180B SN OR ... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1611730000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, |
| GTIN (EAN) | 4008190192617              | TOP Anslutning, Anslutningsområde, max. : 2.5 mm², Box                  |
| Förp.      | 100 ST                     |                                                                         |

## SLDV-THR 5.08/180FLF



Högtemperaturtålig, tvåvånings, sidoförskjuten, stiftlist med fläns resp. lödfäns. Lödstift 1,5 mm lämpligt för reflowlödningsapplikationer. Lödstift 3,2 mm för reflow- och våglödsapplikationer Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLDV-THR 5.08/08/180FLF... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1829030000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns / lödfäns, THT/THR       |
| GTIN (EAN) | 4032248335725              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 8, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 |
| Förp.      | 36 ST                      | mm, förtennad, svart, Box                                            |

## SLDV-THR 5.08/180F



Högtemperaturtålig, tvåvånings, sidoförskjuten, stiftlist med fläns resp. lödfäns. Lödstift 1,5 mm lämpligt för reflowlödningsapplikationer. Lödstift 3,2 mm för reflow- och våglödsapplikationer Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLDV-THR 5.08/08/180F 3... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1828790000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT/THR lödanslutning,  |
| GTIN (EAN) | 4032248335473              | 5.08 mm, Antal poler: 8, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, |
| Förp.      | 36 ST                      | svart, Box                                                           |

## BLL 5.08/04/180 3.2 SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## SL-SMT 5.08/180F Box



Högtemperaturtålig stiftlist med förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödnings stiftlisten har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/04/180F 1... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1830100000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT/THR lödanslutning,  |
| GTIN (EAN) | 4032248336210              | 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad, |
| Förp.      | 60 ST                      | svart, Box                                                           |

## SLDV-THR 5.08/180F



Högtemperaturtålig, tvåvånings, sidoförskjuten, stiftlist med fläns resp. lödfläns. Lödstift 1,5 mm lämpligt för reflowlödningsapplikationer. Lödstift 3,2 mm för reflow- och våglödsapplikationer Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLDV-THR 5.08/08/180F 1... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1828910000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT/THR lödanslutning,  |
| GTIN (EAN) | 4032248335602              | 5.08 mm, Antal poler: 8, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad, |
| Förp.      | 36 ST                      | svart, Box                                                           |

## SLDV-THR 5.08/180FLF



Högtemperaturtålig, tvåvånings, sidoförskjuten, stiftlist med fläns resp. lödfläns. Lödstift 1,5 mm lämpligt för reflowlödningsapplikationer. Lödstift 3,2 mm för reflow- och våglödsapplikationer Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLDV-THR 5.08/08/180FLF... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1829150000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns / lödfläns, THT/THR      |
| GTIN (EAN) | 4032248335848              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 8, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 |
| Förp.      | 36 ST                      | mm, förtennad, svart, Box                                            |

## BLL 5.08/04/180 3.2 SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## SL-SMT 5.08HC/90F Box



Högtemperaturtålig stiftlist med förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/04/90F 3...  | Utförande                                                           |
| Art.nr.    | <a href="#">1837650000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT/THR lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4032248347469              | 5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, |
| Förp.      | 60 ST                      | svart, Box                                                          |

## SL-SMT 5.08/180LF Box



Högtemperaturtålig stiftlist med förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/04/180LF ... | Utförande                                                             |
| Art.nr.    | <a href="#">1838460000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lödfäns, THT/THR lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4032248348527              | 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,  |
| Förp.      | 60 ST                      | svart, Box                                                            |

## SL-SMT 5.08/180F Box



Högtemperaturtålig stiftlist med förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/04/180F 3... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1837870000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Fläns, THT/THR lödanslutning,  |
| GTIN (EAN) | 4032248347681              | 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, |
| Förp.      | 60 ST                      | svart, Box                                                           |

## BLL 5.08/04/180 3.2 SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## SL-SMT 5.00HC/90LF Box




Högtemperaturtålig stiftlist med förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning. Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 5.00HC/04/90LF 3... | Utförande                                                             |
| Art.nr.    | <a href="#">1840370000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lödfäns, THT/THR lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4032248351213              | 5.00 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,   |
| Förp.      | 60 ST                      | svart, Box                                                            |

## SLS 5.08/180FI



Stiftlistor med skruvanslutning i klämbyggeteknik för ledaranslutning. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLS 5.08/04/180FI SN OR... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1846230000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, |
| GTIN (EAN) | 4032248362516              | Klämbyggeanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box            |
| Förp.      | 60 ST                      |                                                                         |

## SLZF 5.08/180FI



Stiftlist för ledaranslutning i fjäderteknik. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLZF 5.08/04/180FI SN O... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1846530000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, |
| GTIN (EAN) | 4032248362837              | Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box               |
| Förp.      | 100 ST                     |                                                                         |

## BLL 5.08/04/180 3.2 SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## SLS 5.08/180F



Stiftlistor med skruvanslutning i klämbyggeteknik för ledaranslutning. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLS 5.08/04/180F SN OR ... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1846380000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, |
| GTIN (EAN) | 4032248362080              | Klämbyggeanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box            |
| Förp.      | 60 ST                      |                                                                         |

## SLZF 5.08/180F



Stiftlist för ledaranslutning i fjäderteknik. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLZF 5.08/04/180F SN OR... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1846950000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, |
| GTIN (EAN) | 4032248363124              | Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box               |
| Förp.      | 100 ST                     |                                                                         |

## SLS 5.08TB RF15



Stiftlistor med skruvanslutning i klämbyggeteknik för ledaranslutning. Stiftlisterna monteras på montageskenorna med montagefötter. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLS 5.08/04/180TB RF15 ... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1846050000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, |
| GTIN (EAN) | 4032248362332              | Klämbyggeanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box            |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                                         |

## BLL 5.08/04/180 3.2 SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## SLS 5.08TB KF35



Stiftlister med skruvanslutning i klämygelteknik för ledaranslutning. Stiftlisterna monteras på montageskenorna med montagefötter. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLS 5.08/04/180TB KF SN... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1846130000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, |
| GTIN (EAN) | 4032248362417              | Klämygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box             |
| Förp.      | 20 ST                      |                                                                         |

## SL-SMT 5.00HC/90LF Tape



Högtemperaturlålig stiftlist med förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 5.00HC/04/90LF 1... | Utförande                                                             |
| Art.nr.    | <a href="#">1797770000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lödfäns, THT/THR lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4032248239771              | 5.00 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad,   |
| Förp.      | 350 ST                     | svart, Tape                                                           |

## SL-SMT 5.08HC/90LF Tape



Högtemperaturlålig stiftlist med förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/04/90LF 1... | Utförande                                                             |
| Art.nr.    | <a href="#">1775254001</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lödfäns, THT/THR lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4032248167807              | 5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad,   |
| Förp.      | 350 ST                     | svart, Tape                                                           |



## BLL 5.08/04/180 3.2 SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## SL-SMT 5.08/180LF Box



Högtemperaturtålig stiftlist med förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning. Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/04/180LF ... | Utförande                                                             |
| Art.nr.    | <a href="#">1776382001</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lödfäns, THT/THR lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4032248159161              | 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad,  |
| Förp.      | 60 ST                      | svart, Box                                                            |

## SL-SMT 5.08/180LF Tape



Högtemperaturtålig stiftlist med förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning. Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/04/180LF ... | Utförande                                                             |
| Art.nr.    | <a href="#">1776384001</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lödfäns, THT/THR lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4032248163502              | 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad,  |
| Förp.      | 250 ST                     | svart, Tape                                                           |

## SL-SMT 5.08HC/90LF Box



Högtemperaturtålig stiftlist med förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning. Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/04/90LF 1... | Utförande                                                             |
| Art.nr.    | <a href="#">1775252001</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lödfäns, THT/THR lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4032248157235              | 5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, förtennad,   |
| Förp.      | 60 ST                      | svart, Box                                                            |

**BLL 5.08/04/180 3.2 SN GY BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Motsvarighet**


|            |                            |                                                                        |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/04/90LF 3... | Utförande                                                              |
| Art.nr.    | <a href="#">1780430000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, Lödfläns, THT/THR lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4032248165759              | 5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,    |
| Förp.      | 60 ST                      | svart, Box                                                             |

**SL 5.00/90**

Stiftlister med 90° utgångsriktning Lödstiftlängden är optimerad för våglödning. Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |                                                                          |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 5.00/04/90 4.5SN BK ... | Utförande                                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1626010000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4008190197315              | 5.00 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 4.5 mm, förtennad,      |
| Förp.      | 100 ST                     | svart, Box                                                               |

**SLS 5.08/180 SN**

Stiftlister med skruvanslutning i klämbygelt teknik för ledaranslutning. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLS 5.08/04/180 SN OR BX   | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1627110000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, |
| GTIN (EAN) | 4008190199623              | Klämbygelslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box              |
| Förp.      | 90 ST                      |                                                                         |

**SLS 5.08/180T SN**

**BLL 5.08/04/180 3.2 SN GY BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Motsvarighet****Allmänna beställningsdata**


|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLS 5.08/04/180T SN OR ... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1627390000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, |
| GTIN (EAN) | 4008190199906              | Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box            |
| Förp.      | 90 ST                      |                                                                         |

**SLDF 5.08**

Genomförings-stiftlist för montering på frontplatta med låsningsfunktion som tillval. Den interna anslutningen utförs som flatstifts- eller lödanslutning. Stiftlisterna kan märkas och kan kodas.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLDF 5.08 L/F 4 SN BK BX   | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1635760000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, |
| GTIN (EAN) | 4008190264192              | Flatstiftsanslutning, Lödanslutning, Box                             |
| Förp.      | 42 ST                      |                                                                      |

**SLS 5.08/180 SN**

Stiftlister med skruvanslutning i klämbygelteknik för ledaranslutning. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLS 5.08/04/180 SN BK BX   | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1644940000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, |
| GTIN (EAN) | 4008190284152              | Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box            |
| Förp.      | 90 ST                      |                                                                         |

## BLL 5.08/04/180 3.2 SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## SLZF 5.08/90




Stiftlist för ledaranslutning i fjäderteknik. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                        |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLZF 5.08/04/90 SN OR BX   | Utförande                                                              |
| Art.nr.    | <a href="#">1673110000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, |
| GTIN (EAN) | 4008190434823              | Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box              |
| Förp.      | 100 ST                     |                                                                        |

## SLZF 5.08/180




Stiftlist för ledaranslutning i fjäderteknik. Stiftlisterna har plats för märkning och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLZF 5.08/04/180 SN OR ... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1709390000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, |
| GTIN (EAN) | 4008190395902              | Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box               |
| Förp.      | 100 ST                     |                                                                         |
| Typ        | SLZF 5.08/04/180 SN BK ... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1709620000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, |
| GTIN (EAN) | 4008190318925              | Fjäderanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box               |
| Förp.      | 100 ST                     |                                                                         |

## SL 5.08/90



Stiftlister med 90° utgångsriktning Lödstiftlängden är optimerad för våglödning. Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas.

## BLL 5.08/04/180 3.2 SN GY BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                          |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 5.08/04/90 3.2SN BK ... | Utförande                                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1508210000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4008190162528              | 5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,      |
| Förp.      | 100 ST                     | svart, Box                                                               |
| Typ        | SL 5.08/04/90 3.2SN DKG... | Utförande                                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1508250000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4008190104856              | 5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,      |
| Förp.      | 100 ST                     | signalgrön, Box                                                          |
| Typ        | SL 5.08/04/90 3.2SN OR ... | Utförande                                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1508260000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4008190021207              | 5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,      |
| Förp.      | 100 ST                     | orange, Box                                                              |
| Typ        | SL 5.08/04/90 4.5SN BK ... | Utförande                                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1512810000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4008190065829              | 5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 4.5 mm, förtennad,      |
| Förp.      | 100 ST                     | svart, Box                                                               |
| Typ        | SL 5.08/04/90 4.5SN OR ... | Utförande                                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1512860000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4008190031992              | 5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 4.5 mm, förtennad,      |
| Förp.      | 100 ST                     | orange, Box                                                              |

## SL 5.08/180



Stiftlister med rak 180° utgångsriktning Lödstiftlängden är optimerad för våglödning. Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                          |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 5.08/04/180 3.2SN BK... | Utförande                                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1517410000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4008190192983              | 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,     |
| Förp.      | 100 ST                     | svart, Box                                                               |
| Typ        | SL 5.08/04/180 3.2SN DK... | Utförande                                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1517450000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4008190044497              | 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,     |
| Förp.      | 100 ST                     | signalgrön, Box                                                          |
| Typ        | SL 5.08/04/180 3.2SN OR... | Utförande                                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1517460000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4008190042011              | 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,     |
| Förp.      | 100 ST                     | orange, Box                                                              |
| Typ        | SL 5.08/04/180 4.5SN BK... | Utförande                                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1522010000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4008190291549              | 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 4.5 mm, förtennad,     |
| Förp.      | 100 ST                     | svart, Box                                                               |

## BLL 5.08/04/180 3.2 SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

|            |                            |                                                                          |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 5.08/04/180 4.5SN OR... | Utförande                                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1522060000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4008190185084              | 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 4.5 mm, förtennad,     |
| Förp.      | 100 ST                     | orange, Box                                                              |

## SL 5.00/90




Stiftlistor med 90° utgångsriktning Lödstiftlängden är optimerad för våglödning. Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                          |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 5.00/04/90 3.2SN OR ... | Utförande                                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1571150000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4008190107314              | 5.00 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,      |
| Förp.      | 100 ST                     | orange, Box                                                              |

## SLDF 5.08



Genomförings-stiftlist för montering på frontplatta med låsningsfunktion som tillval. Den interna anslutningen utförs som flatstifts- eller lödanslutning. Stiftlisterna kan märkas och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLDF 5.08 L/F 4 SN OR BX   | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1599150000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, |
| GTIN (EAN) | 4008190133627              | Flatstiftsanslutning, Lödanslutning, Box                             |
| Förp.      | 42 ST                      |                                                                      |

## BLL 5.08/04/180 3.2 SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## SLD 5.08/90G




Tvåvånings stiftlist med parallell ijackningsriktning  
Lödstiftlängden är optimerad för våglödning. Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLD 5.08/08/90G 3.2SN O... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1601810000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT              |
| GTIN (EAN) | 4008190105105              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 8, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, |
| Förp.      | 50 ST                      | förtennad, orange, Box                                                  |

## SLD 5.08/180G




Tvåvånings stiftlist med parallell ijackningsriktning  
Lödstiftlängden är optimerad för våglödning. Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SLD 5.08/08/180G 3.2SN ... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1602410000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT           |
| GTIN (EAN) | 4008190000608              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 8, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 |
| Förp.      | 50 ST                      | mm, förtennad, orange, Box                                           |

## SL 5.08/135



Stiftlistor med 135° utgångsriktning Lödstiftlängden är optimerad för våglödning. Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                          |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL 5.08/04/135 3.2SN OR... | Utförande                                                                |
| Art.nr.    | <a href="#">1603080000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, |
| GTIN (EAN) | 4008190164997              | 5.08 mm, Antal poler: 4, 135°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad,     |
| Förp.      | 100 ST                     | orange, Box                                                              |

## BLL 5.08/04/180 3.2 SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## SL-SMT 5.08/180G Box




Högtemperaturtålig stiftlist med förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/04/180G 3... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1838230000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR       |
| GTIN (EAN) | 4032248348299              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 |
| Förp.      | 100 ST                     | mm, förtennad, svart, Box                                            |

## SL-SMT 5.08/180 Box



Högtemperaturtålig, rak, öppen stiftlist Förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/04/180 3.... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1838000000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT/THR        |
| GTIN (EAN) | 4032248348060              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 |
| Förp.      | 100 ST                     | mm, förtennad, svart, Box                                            |

## SL-SMT 5.08HC/90G Box



Högtemperaturtålig stiftlist med förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/04/90G 3.... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1780200000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR          |
| GTIN (EAN) | 4032248165520              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, |
| Förp.      | 100 ST                     | förtennad, svart, Box                                                   |



## BLL 5.08/04/180 3.2 SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## SL-SMT 5.08HC/90 Tape




Högtemperaturtålig, 90° vinklad öppen stiftlist.  
Förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning. Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/04/90 1.5... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1774784001</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT/THR           |
| GTIN (EAN) | 4032248167678              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, |
| Förp.      | 350 ST                     | förtennad, svart, Tape                                                  |

## SL-SMT 5.08/180G Tape




Högtemperaturtålig stiftlist med förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning. Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/04/180G 1... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1775944001</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR       |
| GTIN (EAN) | 4032248160129              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 |
| Förp.      | 250 ST                     | mm, förtennad, svart, Tape                                           |

## SL-SMT 5.08/180G Box



Högtemperaturtålig stiftlist med förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning. Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/04/180G 1... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1775942001</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR       |
| GTIN (EAN) | 4032248158935              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 |
| Förp.      | 100 ST                     | mm, förtennad, svart, Box                                            |

## BLL 5.08/04/180 3.2 SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## SL-SMT 5.08/180 Tape



Högtemperaturtålig, rak, öppen stiftlist Förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/04/180 1.... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1775594001</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT/THR        |
| GTIN (EAN) | 4032248159505              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 |
| Förp.      | 250 ST                     | mm, förtennad, svart, Tape                                           |

## SL-SMT 5.08HC/90G Tape



Högtemperaturtålig stiftlist med förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/04/90G 1.... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1775024001</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR          |
| GTIN (EAN) | 4032248167746              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, |
| Förp.      | 350 ST                     | förtennad, svart, Tape                                                  |

## SL-SMT 5.08HC/90G Box



Högtemperaturtålig stiftlist med förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och våglödning Stiftlisten har plats för märkning och kan kodas. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/04/90G 1.... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1775022001</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT/THR          |
| GTIN (EAN) | 4032248156085              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, |
| Förp.      | 100 ST                     | förtennad, svart, Box                                                   |

## BLL 5.08/04/180 3.2 SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Motsvarighet

## SL-SMT 5.08HC/90 Box




Högtemperaturlålig, 90° vinklad öppen stiftlist.  
Förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift  
optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för  
reflow- och våglödningsstiftlisten har plats för märkning  
och kan kodas. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/04/90 1.5... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1774782001</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT/THR           |
| GTIN (EAN) | 4032248155811              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, |
| Förp.      | 100 ST                     | förtennad, svart, Box                                                   |

## SL-SMT 5.08/180 Box



Högtemperaturlålig, rak, öppen stiftlist Förpackning i  
box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift optimerad för  
automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för reflow- och  
våglödningsstiftlisten har plats för märkning och kan  
kodas. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                      |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/04/180 1.... | Utförande                                                            |
| Art.nr.    | <a href="#">1775592001</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT/THR        |
| GTIN (EAN) | 4032248157563              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 1.5 |
| Förp.      | 100 ST                     | mm, förtennad, svart, Box                                            |

## SL-SMT 5.08HC/90 Box



Högtemperaturlålig, 90° vinklad öppen stiftlist.  
Förpackning i box eller tejp. I tejp med 1,5 mm lödstift  
optimerad för automatbestyckning. Stiftlängd 3,2 mm för  
reflow- och våglödningsstiftlisten har plats för märkning  
och kan kodas. HC = högström.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | SL-SMT 5.08HC/04/90 3.2... | Utförande                                                               |
| Art.nr.    | <a href="#">1779970000</a> | Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT/THR           |
| GTIN (EAN) | 4032248165292              | lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, |
| Förp.      | 100 ST                     | förtennad, svart, Box                                                   |