

VARIOCUT GESCHNITTEN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Polyesterfolie för ytterligare skydd av yta och tryck för vår apparatmärkare, förhandsskurna vid kundbegäran.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Apparatmärkning, Apparatmärkning, 297 x 210 mm, transparent
Art.nr.	1689800000
Typ	VARIOCUT GESCHNITTEN
GTIN (EAN)	4008 19086 1063
Förp.	10 items

VARIOCUT GESCHNITTEN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	0.8 mm	Byggdjup (tum)	0.0315 inch
Höjd	297 mm	Bygghöjd (tum)	11.6929 inch
Bredd	210 mm	Byggbredd (tum)	8.2677 inch
Nettovikt	13 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...135 °C	Installation temperature	+5°C
---------------------------------	--------------	--------------------------	------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Limma	Akrylat	Utförande	självhäftande
Bredd	210 mm	Temperaturområde för användning max.	135 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Färgkod	transparent
Halogener	Nej	Grundläggande material	Polyester, PVC fri
Skrivna tecken	utan	Temperaturområde för användning	-40...135 °C

Apparatmärkning

Halogener	Nej
-----------	-----

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		