

Bildliknande

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Utförande	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, PG 7, 2.8 mm, Mässing, förnicklad
Art.nr.	1694070000
Typ	SKMU PG7-MS
GTIN (EAN)	4008190872236
Förp.	100 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Höjd	2.8 mm	Bygghöjd (tum)	0.1102 inch
Nettovikt	1.4 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	
-----------------	--

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

Allmänna uppgifter

Ytterdiameter	17.33 mm	Gängstigning	1.27 mm
Halogener	Nej	Nyckelbredd 1	15 mm
Tjocklek	2.80 mm	Kabelförskruvning	PG 7
Grundläggande material	Mässing, förnicklad	Gänga (yttre)	PG 7
Gänga (inre)	PG 7	Gängningslängd	2.8 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Ritningar

