

**SKMU PG11-MS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Bildliknande**

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, PG 11, 3 mm, Mässing, förnicklad
Art.nr.	<a href="#">1694090000</a>
Typ	SKMU PG11-MS
GTIN (EAN)	4008190872250
Förp.	100 items

## Tekniska data

### Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

### Mått och vikter

Höjd	3 mm	Bygghöjd (tum)	0.1181 inch
Nettovikt	2.3 g		

### Temperaturer

Drifttemperatur	
-----------------	--

### Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

### Allmänna uppgifter

Ytterdiameter	24.26 mm	Gängstigning	1.41 mm
Halogener	Nej	Nyckelbredd 1	21 mm
Tjocklek	3.00 mm	Kabelförskruvning	PG 11
Grundläggande material	Mässing, förnicklad	Gänga (yttre)	PG 11
Gänga (inre)	PG 11	Gängningslängd	3 mm

### Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

