

**SKMU PG13,5-MS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Bildliknande**

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	SKMU MS (kontramutter i mässing), Kontramutter, PG 13,5, 3 mm, Mässing, förnicklad
Art.nr.	<a href="#">1694100000</a>
Typ	SKMU PG13,5-MS
GTIN (EAN)	4008190872267
Förp.	100 items

## SKMU PG13,5-MS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Höjd	3 mm	Bygghöjd (tum)	0.1181 inch
Nettovikt	2.9 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur	
-----------------	--

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

## Allmänna uppgifter

Ytterdiameter	24.26 mm	Gängstigning	1.41 mm
Halogener	Nej	Nyckelbredd 1	23 mm
Tjocklek	3.00 mm	Kabelförskruvning	PG 13,5
Grundläggande material	Mässing, förnicklad	Gänga (yttre)	PG 13,5
Gänga (inre)	PG 13,5	Gängningslängd	3 mm

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

**Ritningar**

