


LM WO 23/55 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Självhäftande polyesterdekalers som är lämpliga för kon-
torslaserskrivare i A4-format.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | LaserMark, Ledar- och kabelmärkning, 6.8 - 12 mm, 23 x 55 mm, vit |
| Art.nr. | 1695721044 |
| Typ | LM WO 23/55 WS |
| GTIN (EAN) | 4008 1909 24676 |
| Förp. | 10 items |

LM WO 23/55 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup | 0.03 mm | Byggdjup (tum) | 0.001 inch |
| Höjd | 23 mm | Bygghöjd (tum) | 0.9055 inch |
| Bredd | 55 mm | Byggbredd (tum) | 2.1654 inch |
| Nettovikt | 10.1 g | | |

Temperaturer

Temperaturområde för användning -40...150 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

| | | |
|--|--|------------|
| Limma | Akrylat | |
| Materialfärg enligt motståndskod | 9 | |
| Antal per ark | 40 | |
| Typ av märkning | neutral | |
| Utförande | självhäftande | |
| Bredd | 55 mm | |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 | |
| Temperaturområde för användning max. | 150 °C | |
| Temperaturområde för användning min. | -40 °C | |
| Färgkod | vit | |
| Halogener | Nej | |
| Grundläggande material | Polyesterfilm | |
| Skrivna tecken | utan | |
| Antal märkningar per förpackningsenhet | 400 | |
| Antal märkningar per förpackningsenhet | Leveransform | Etikettark |
| | Antal kombinationer per förpackningsenhet | 10 |
| | Antal märkningar per kombination | 40 |
| Teckenfältets storlek | 23 x 12.7 mm | |
| Antal märkningar per kombination | 1 Label sheet = 40 Conductor and cable markers | |
| Temperaturområde för användning | -40...150 °C | |

Ledar- och kabelmärkning

| | | | |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| Halogener | Nej | Ledardiameter, max. | 50 mm ² |
| Ledardiameter, min. | 10 mm ² | Ledarytterdiameter, max. | 12 mm |
| Ledarytterdiameter, min. | 6.8 mm | Textfältsbredd | 22.8 mm |
| Textfältshöjd | 12.5 mm | Ledarytterdiameter | 6.8 - 12 mm |
| Ledararea | 10 - 50 mm ² | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

