


**CBH 19/19 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Fastsättning av kablar eller kabelbuntar med buntband på elektriska kopplingar och skåp.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Buntband, 19 x 19 mm, Plast, 80 N
Art.nr.	<a href="#">1697950000</a>
Typ	CBH 19/19 BK
GTIN (EAN)	4008 190883027
Förp.	7500 items

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	2 mm	Byggdjup (tum)	0.0787 inch
Höjd	19 mm	Bygghöjd (tum)	0.748 inch
Bredd	19 mm	Byggbredd (tum)	0.748 inch
Längd	2 mm	Bygglängd (tum)	0.0787 inch
Nettovikt	0.7 g		

## Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...60 °C
---------------------------------	-------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Installationsmaterial

Max. buntbandsbredd	3.6 mm	UV-beständig	Ja
Kan öppnas igen	Nej	Utförande	självhäftande
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Temperaturområde för användning max.	60 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Halogener	Nej
Grundläggande material	Plast	Draghållfasthet	80 N
Draghållfasthet (pund-kraft)	18 lbf	Diameter för fästhål	4.1 mm

## Viktig hänvisningstext

Produktinformation	Antal fickförpackningar i kartong (styck): 75 Antal föremål i fickförpackning (styck): 100 En leveransenhet motsvarar ett kartongantal, och endast multiplar av leveransenheten kan beställas.
--------------------	--

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000449	ETIM 9.0	EC000449
ETIM 10.0	EC000449	ECLASS 14.0	23-15-25-22
ECLASS 15.0	23-15-25-22		

**Profilritning**

