

STGH 4 ZRV1.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

Pluggarna för vårt WeiCoS-system finns tillgängliga för alla olika anslutningstekniksystem. Produktsortimentet omfattar förmonterade anslutningar från 1 till 10 poler och möjligheten till en enskild montering. Detta garanterar största möjliga flexibilitet för varje applikation. De anpassade tillbehören ökar säkerheten och skyddet mot miljöpåverkan.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | Z-Serie, Stickkontakt, Märkarea: 1.5 mm ² , Stickanslutning, mörkbeige, Kontaktdon |
| Art.nr. | 1698190000 |
| Typ | STGH 4 ZRV1.5 |
| GTIN (EAN) | 4008190886448 |
| Förp. | 50 items |

STGH 4 ZRV1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup | 23 mm | Byggdjup (tum) | 0.9055 inch |
| Höjd | 16.8 mm | Bygghöjd (tum) | 0.6614 inch |
| Bredd | 5 mm | Byggbredd (tum) | 0.1968 inch |
| Nettovikt | 1.09 g | | |

Temperaturer

| | | | |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C | Omgivningstemperatur | -5 °C...40 °C |
| Varaktig driftstemperatur, min. | -50 °C | Varaktig driftstemperatur, max. | 120 °C |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Allmänt

| | | | |
|-------------|--------------------------|---------------------|-------------|
| Antal poler | 4 | Monteringsanvisning | Kontaktidon |
| Normer | IEC 60947-7-1, IEC 61984 | | |

Klämbara ledare (Märkanslutning)

| | | | |
|---|---------------------|--|---------------------|
| Anslutningsriktning | lutande | Avisoleringslängd | 4 mm |
| Anslutningstyp | Stickanslutning | Antal anslutningar | 4 |
| Anslutningsområde, max. | 1 mm ² | Anslutningsområde, min. | 0.5 mm ² |
| Klingmått | 6 x 3,5 mm | Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. | 0.5 mm ² |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. | 1.5 mm ² | Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min. | 0.5 mm ² |
| Ledardiameter, fintrådig, max. | 1 mm ² | Ledararea, fintrådig, min. | 0.5 mm ² |
| Anslutningsarea, flertrådig, min. | 0.5 mm ² | Ledararea, entrådig, max. | 6 mm ² |
| Ledararea, entrådig, min. | 0.5 mm ² | | |

Märkdata

| | | | |
|------------------|--------------------------|---|---------|
| Märkarea | 1.5 mm ² | Märkspänning | 63 V |
| Märkspänning DC | 63 V | Märkström | 4 A |
| Normer | IEC 60947-7-1, IEC 61984 | Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x | 1.83 mΩ |
| Märkstötspänning | 1,5 kV | Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x | 0.56 W |
| Nedsmutningsgrad | 3 | | |

Materialdata

| | | | |
|--------------------------------|-------|---------|-----------|
| Grundläggande material | Wemid | Färgkod | mörkbeige |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 | | |

Systemparametrar

| | | | |
|----------------|-------------------|-------------------------------|-----|
| Utförande | Kabelkåpa, stängd | Ändplatta krävs | Nej |
| Antal våningar | 1 | Antal klämställena per våning | 4 |

STGH 4 ZRV1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

| | | | |
|-----------------------------|-----|---------------|-----|
| Nivåer internt överkopplade | Nej | PE-anslutning | Nej |
|-----------------------------|-----|---------------|-----|

ytterligare tekniska data

| | | | |
|---------------------|-------------|----------------------------|-----|
| Monteringsanvisning | Kontaktidon | explosionstestat utförande | Nej |
| Monteringstyp | instucken | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |

STGH 4 ZRV1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

... för Weidmüller DFF- och ZRV-kontakter




Pressverktyg för Weidmüller DFF- och ZRV-kontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- Med anslag för exakt positionering av kontakterna

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | HTF DFF | Utförande |
| Art.nr. | 9014140000 | Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.22mm ² , 2.5mm ² , B- |
| GTIN (EAN) | 4008190297305 | Crimp |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | HTF ZRV | Utförande |
| Art.nr. | 9014840000 | Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.2mm ² , 1mm ² , |
| GTIN (EAN) | 4008190949969 | FoderBcrimp |
| Förp. | 1 ST | |

Märkningshållare



Märkningshållaren ger möjlighet till ytterligare montering av standardmärkning med en delning på 5 eller 5,1 mm. De vinklade hållarna kan köpas som tillval och kan monteras i alla standardmärkningskanaler i Klippon® modulära anslutningsplintar. Kopplingar för märkningstyper kan hittas bland respektive tillbehör för avsedda märkningshållare.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ | BZT 1 WS 10/5 | Utförande |
| Art.nr. | 1805490000 | Tillbehör, Märkningshållare |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| Förp. | 100 ST | |
| Typ | BZT 1 ZA WS 10/5 | Utförande |
| Art.nr. | 1805520000 | Tillbehör, Märkningshållare |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| Förp. | 100 ST | |

STGH 4 ZRV1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Montagehållare



Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| Typ | ERWZ ZRV1.5 | Utförande |
| Art.nr. | 1705350000 | Verktyg, Utlösningsverktyg |
| GTIN (EAN) | 4008190320386 | |
| Förp. | 1 ST | |