

**SKMU PG42-K GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Bildliknande**

Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	SKMU PA (kontramutter av plast), Kontramutter, PG 42, 8 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Art.nr.	<a href="#">1698250000</a>
Typ	SKMU PG42-K GR
GTIN (EAN)	4008190884789
Förp.	25 items

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Mått och vikter

Höjd	8 mm	Bygghöjd (tum)	0.315 inch
Nettovikt	13.69 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur -40 °C...100 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna uppgifter

Silikon	Nej	Ytterdiameter	75.08 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB	Temperaturområde för användning max.	100 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Gångstigning	1.59 mm
Halogener	Nej	Nyckelbredd 1	65 mm
Tjocklek	8.00 mm	Kabelförskruvning	PG 42
Grundläggande material	Polyamid 6 (PA6 - GF30)	Gänga (yttre)	PG 42
Gänga (inre)	PG 42	Gängningslängd	8 mm

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

**Ritningar**

