

SCT 4.6/127 C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller Steel Series ett - omfattande sortiment med stålband för extrema materialkrav, som höga temperaturer eller kraftiga kemiska inverkningar.

- Rostfritt stål AISI 304,
- lätt och säker installation med patenterat låsning,
- patenterade avrundade kanter, därigenom ingen risk för personskador,
- idealisk för användning utomhus
- strålnings- och korrosionstålig,
- Anti-magnetisk
- ingen tandning som skadar isoleringen.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Buntband, 4.6 x 127 mm, Rostfritt stål 1.4301, 445 N
Art.nr.	1699800000
Typ	SCT 4.6/127 C
GTIN (EAN)	4008 19089224 1
Förp.	100 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2022-10-31T00:00:00+01:00
Alternativ produkt	SCT 4.6/125

SCT 4.6/127 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	0.25 mm	Byggdjup (tum)	0.0098 inch
Höjd	127 mm	Bygghöjd (tum)	5 inch
Bredd	4.6 mm	Byggbredd (tum)	0.1811 inch
Nettovikt	1.6 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning -80...538 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Installationsmaterial

UV-beständig	Ja	Kan öppnas igen	Nej
Brännbarhetsklass enligt UL 94	None	Temperaturområde för användning max.	538 °C
Temperaturområde för användning min.	-80 °C	Halogener	Nej
Kabeldiameter max.	25 mm	Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4301
Draghållfasthet	445 N	Buntdiameter, max.	25 mm
Draghållfasthet (pund-kraft)	100 lbf		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

Ritningar

Ritning

