

SCT 4.6/838

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

Weidmüller Steel Series ett - omfattande sortiment med stålbuntband för extrema materialkrav, som höga temperaturer eller kraftiga kemiska inverkningar.

- Rostfritt stål AISI 304,
- lätt och säker installation med patenterat låsning,
- patenterade avrundade kanter, därigenom ingen risk för personskador,
- idealisk för användning utomhus
- strålnings- och korrosionstålig,
- Anti-magnetisk
- ingen tandning som skadar isoleringen.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Buntband, 4.6 x 838 mm, Rostfritt stål 1.4301, 445 N
Art.nr.	1699940000
Typ	SCT 4.6/838
GTIN (EAN)	4008190892388
Förp.	100 items
Leveransstatus	Avanmäld
Tillgänglig till	2022-06-30T00:00:00+02:00
Alternativ produkt	SCT 4.6/840

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	1.2 mm	Byggdjup (tum)	0.0472 inch
Höjd	838 mm	Bygghöjd (tum)	32.9921 inch
Bredd	4.6 mm	Byggbredd (tum)	0.1811 inch
Nettovikt	8 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning -80...538 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Installationsmaterial

UV-beständig	Nej	Kan öppnas igen	Nej
Temperaturområde för användning max.	538 °C	Temperaturområde för användning min.	-80 °C
Halogener	Nej	Kabeldiameter max.	254 mm
Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4301	Draghållfasthet	445 N
Draghållfasthet (pund-kraft)	100 lbf		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

Ritning

