


MARKO-C. 50X50X50 B/DR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Apparatmärkning, Apparatmärkning, 50 x 50 mm, gul
Art.nr.	1700540001
Typ	MARKO-C. 50X50X50 B/DR.
GTIN (EAN)	4008190894306
Förp.	10 items

MARKO-C. 50X50X50 B/DR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	0.05 mm	Byggdjup (tum)	0.002 inch
Höjd	50 mm	Bygghöjd (tum)	1.9685 inch
Bredd	50 mm	Byggbredd (tum)	1.9685 inch
Nettovikt	3.87 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning -29...80 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Limma	beständig Acrylcopolymer	
Materialfärg enligt motståndskod	4	
Utförande	självhäftande	
Bredd	50 mm	
Temperaturområde för användning max.	80 °C	
Temperaturområde för användning min.	-29 °C	
Färgkod	gul	
Grundläggande material	Väv akrylbelagd	
Textsfärg	svart	
Skrivna tecken	Symboler	
Antal märkningar per förpackningsenhet	70	
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	Etikettark
	Antal kombinationer per förpackningsenhet	10
	Antal märkningar per kombination	7
Antal märkningar per kombination	1 Label sheet = 7 Device markers	
Temperaturområde för användning	-29...80 °C	
Impressum	Blixtpil i triangel	

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

