


**MARKO-C.100X100X100 B/DR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Apparatmärkning, Apparatmärkning, 100 x 100 mm, gul
Art.nr.	<a href="#">1700550001</a>
Typ	MARKO-C.100X100X100 B/DR
GTIN (EAN)	4008190896218
Förp.	10 items

## MARKO-C.100X100X100 B/DR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	0.05 mm	Byggdjup (tum)	0.002 inch
Höjd	100 mm	Bygghöjd (tum)	3.937 inch
Bredd	100 mm	Byggbredd (tum)	3.937 inch
Nettovikt	5.8 g		

## Temperaturer

Temperaturområde för användning	-29...80 °C
---------------------------------	-------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Limma	beständig Acrylcopolymer	
Materialfärg enligt motståndskod	4	
Utförande	självhäftande	
Bredd	100 mm	
Temperaturområde för användning max.	80 °C	
Temperaturområde för användning min.	-29 °C	
Färgkod	gul	
Grundläggande material	Väv akrylbelagd	
Textsfärg	svart	
Skrivna tecken	Symboler	
Antal märkningar per förpackningsenhet	30	
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	Etikettark
	Antal kombinationer per förpackningsenhet	10
	Antal märkningar per kombination	3
Antal märkningar per kombination	1 Label sheet = 3 Device markers	
Temperaturområde för användning	-29...80 °C	
Impressum	Blixtpil i triangel	

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

