


**KLBUE 4-13.5 SC M4X16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Med vårt breda sortiment av KLBÜ skärmanslutningar kan man uppnå en flexibel och självjusterande skärmkontakt och säkerställa felfri anläggningsdrift.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Klämbygel, Klämbygel för skärmanslutning, Stål
Art.nr.	<a href="#">1712311002</a>
Typ	KLBUE 4-13.5 SC M4X16
GTIN (EAN)	4032248064403
Förp.	10 items

## KLBUE 4-13.5 SC M4X16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	31.45 mm	Byggdjup (tum)	1.2382 inch
Höjd	22 mm	Bygghöjd (tum)	0.8661 inch
Bredd	20.1 mm	Byggbredd (tum)	0.7913 inch
Nettovikt	19.2 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Omgivningstemperatur	-60 °C...85 °C
Varaktig driftstemperatur, min.	-60 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	130 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag		
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent		
Produktens koldioxidavtryck	Vagga till grind	0.109 kg CO2 eq.	

## Allmänt

Monteringsanvisning	Direktmontage	Montageskena obestyckad	Montageplatta
---------------------	---------------	-------------------------	---------------

## Klämbara ledare (Märkanslutning)

Avisoleringslängd	22 mm	Anslutningstyp	Fjäderanslutning
Antal anslutningar	1	Kabeldiameter max.	13.5 mm
Kabeldiameter min.	4 mm	Anslutningsarea, flertrådig, max.	13.5 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea, flertrådig, min.	4 mm <sup>2</sup>		

## Märkdata

Märkarea	10 mm <sup>2</sup>
----------	--------------------

## Materialdata

Grundläggande material	Stål	Färgkod	Silver
Brännbarhetsklass enligt UL 94	None		

## Mått

Delning i mm (P)	20.00 mm
------------------	----------

## Systemparametrar

Utförande	för skärmanslutning	Ändplatta krävs	Nej
Montageskena obestyckad	Montageplatta		

## Ytterligare tekniska data

Montagesätt	ihakad	Monteringsanvisning	Direktmontage
explosionstestat utförande	Nej	Monteringstyp	Skruv

**KLBUE 4-13.5 SC M4X16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tekniska data****Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		