

WSM 10 A


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



WSM små skyltar

- Helt rostfri och syrabeständig
- Präglade tecken som är väl läsbara även efter lackering
- Finns även med specialtryck, präglat på en hållare
- Innehållet i WSM servicebox, 40 vardera av: 0-9, A-Ö, +, -, x, /, :, ., ~, =, ü, jord, neutral. 200 st buntband av stål (200 mm). 30 rostfria hållare, 48 mm och 60 mm, 20 stålhållare, 84 mm, och 10 stålhållare, 108 mm och 288 mm

Allmänna beställningsdata

Utförande	Märkningar i rostfritt stål, Ledar- och kabelmärkning, 5.5 x 9.9 mm, Silver
Art.nr.	1712501637
Typ	WSM 10 A
GTIN (EAN)	4008190947286
Förp.	200 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	0.3 mm	Byggdjup (tum)	0.0118 inch
Höjd	5.5 mm	Bygghöjd (tum)	0.2165 inch
Bredd	9.9 mm	Byggbredd (tum)	0.3898 inch
Nettovikt	0.15 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	500 °C
---------------------------------	--------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Orientering av texten	vågrätt	
Typ av märkning	Standard	
Bredd	9.9 mm	
Temperaturområde för användning max.	500 °C	
Färgkod	Silver	
Halogener	Nej	
Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4404	
Skrivna tecken	Bokstav, stor	
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	Komponentdel
Antal märkningar per kombination	1 Component part = Conductor and cable markers	
Temperaturområde för användning	500 °C	
Impressum	A	

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledardiameter, max.	500 mm ²
Ledardiameter, min.	16 mm ²	Ledararea	16 - 500 mm ²

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Rostfritt stål



Weidmüller Steel Series ett - omfattande sortiment med stålband för extrema materialkrav, som höga temperaturer eller kraftiga kemiska inverknings.

- Rostfritt stål AISI 304,
- lätt och säker installation med patenterat låsning,
- patenterade avrundade kanter, därigenom ingen risk för personskador,
- idealisk för användning utomhus
- strålnings- och korrosionstålig,
- Anti-magnetisk
- ingen tandning som skadar isoleringen.

Allmänna beställningsdata

Typ	SCT 4.6/838	Utförande
Art.nr.	1699940000	Buntband, 4.6 x 838 mm, Rostfritt stål 1.4301, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892388	
Förp.	100 ST	
Typ	SCT 4.6/679	Utförande
Art.nr.	1699930000	Buntband, 4.6 x 679 mm, Rostfritt stål 1.4301, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892371	
Förp.	100 ST	
Typ	SCT 4.6/520	Utförande
Art.nr.	1699920000	Buntband, 4.6 x 520 mm, Rostfritt stål 1.4301, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892364	
Förp.	100 ST	
Typ	SCT 4.6/360 C	Utförande
Art.nr.	1699910000	Buntband, 4.6 x 360 mm, Rostfritt stål 1.4301, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892357	
Förp.	100 ST	
Typ	SCT 4.6/266 C	Utförande
Art.nr.	1699900000	Buntband, 4.6 x 266 mm, Rostfritt stål 1.4301, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892340	
Förp.	100 ST	
Typ	SCT 4.6/201 C	Utförande
Art.nr.	1699810000	Buntband, 4.6 x 201 mm, Rostfritt stål 1.4301, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892258	
Förp.	100 ST	
Typ	SCT 4.6/127 C	Utförande
Art.nr.	1699800000	Buntband, 4.6 x 127 mm, Rostfritt stål 1.4301, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892241	
Förp.	100 ST	

WSM 10 A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Hållare



WSM är ett komplett märkningssystem för kablar, ledningar, rör och komponenter – det erbjuder permanent märkning i miljöer där ingen annan märkning kan klara detta. Detta sortiment består av märkningsplåtar, hållare och rostfria buntband – finns individuellt eller komplett i WSM Set and Service Box.

Fördelar:

- Kraftig prägningstext för optimal läsbarhet
- Tål värme, kyla, korrosion, syror, kemikalier eld etc.
- En- eller flerteckensmärkning, även kombinerbar
- Snabbt montage
- Idealisk utomhus
- Enkel montering med buntband

Allmänna beställningsdata

Typ	WSMH 84MM	Utförande
Art.nr.	1774520000	Märkningar i rostfritt stål, Ledar- och kabelmärkning, 14 - 79 mm, 84
GTIN (EAN)	4032248 1493 15	x 11 mm, Silver
Förp.	50 ST	
Typ	WSMH 60MM	Utförande
Art.nr.	1774510000	Märkningar i rostfritt stål, Ledar- och kabelmärkning, 14 - 79 mm, 60
GTIN (EAN)	4032248 149308	x 11 mm, Silver
Förp.	50 ST	
Typ	WSMH 48MM	Utförande
Art.nr.	1774500000	Märkningar i rostfritt stål, Ledar- och kabelmärkning, 14 - 79 mm, 48
GTIN (EAN)	4032248 149292	x 11 mm, Silver
Förp.	50 ST	
Typ	WSMH 288MM	Utförande
Art.nr.	1774490000	Märkningar i rostfritt stål, Ledar- och kabelmärkning, 14 - 79 mm, 288
GTIN (EAN)	4032248 149285	x 11 mm, Silver
Förp.	50 ST	
Typ	WSMH 108MM	Utförande
Art.nr.	1774530000	Märkningar i rostfritt stål, Ledar- och kabelmärkning, 14 - 79 mm, 108
GTIN (EAN)	4032248 149322	x 11 mm, Silver
Förp.	50 ST	

Buntbandsverktyg



Allmänna beställningsdata

Typ	WSM TOOL AUTOMATIK	Utförande
Art.nr.	1774470000	Märkningar i rostfritt stål, Ledar- och kabelmärkning, 180 x 275 mm,
GTIN (EAN)	4032248 149261	Silver
Förp.	1 ST	

Tillbehör

Typ	WSM TOOL MANUELL	Utförande
Art.nr.	1774480000	Märkningar i rostfritt stål, Ledar- och kabelmärkning, 210 x 220 mm,
GTIN (EAN)	4032248149278	Silver
Förp.	1 ST	