

## WSM 10 I

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

## WSM små skyltar

- Helt rostfri och syrabeständig
- Präglade tecken som är väl läsbara även efter lackering
- Finns även med specialtryck, präglat på en hållare
- Innehållet i WSM servicebox, 40 vardera av: 0-9, A-Ö, +, -, x, /, :, ,, ~, =, ü, jord, neutral. 200 st buntband av stål (200 mm). 30 rostfria hållare, 48 mm och 60 mm, 20 stålhållare, 84 mm, och 10 stålhållare, 108 mm och 288 mm

## Allmänna beställningsdata

Utförande	Märkningar i rostfritt stål, Ledar- och kabelmärkning, 5.5 x 9.9 mm, Silver
Art.nr.	<a href="#">1712501653</a>
Typ	WSM 10 I
GTIN (EAN)	4008190947361
Förp.	200 items

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	0.3 mm	Byggdjup (tum)	0.0118 inch
Höjd	5.5 mm	Bygghöjd (tum)	0.2165 inch
Bredd	9.9 mm	Byggbredd (tum)	0.3898 inch
Nettovikt	0.15 g		

## Temperaturer

Temperaturområde för användning	500 °C
---------------------------------	--------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Orientering av texten	vågrätt	
Typ av märkning	Standard	
Bredd	9.9 mm	
Temperaturområde för användning max.	500 °C	
Färgkod	Silver	
Halogener	Nej	
Grundläggande material	Rostfritt stål 1.4404	
Skrivna tecken	Bokstav, stor	
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	Komponentdel
Antal märkningar per kombination	1 Component part = Conductor and cable markers	
Temperaturområde för användning	500 °C	
Impressum	I	

## Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledardiameter, max.	500 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, min.	16 mm <sup>2</sup>	Ledararea	16 - 500 mm <sup>2</sup>

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

## Rostfritt stål



Weidmüller Steel Series ett - omfattande sortiment med stålband för extrema materialkrav, som höga temperaturer eller kraftiga kemiska inverknings.

- Rostfritt stål AISI 304,
- lätt och säker installation med patenterat låsning,
- patenterade avrundade kanter, därigenom ingen risk för personskador,
- idealisk för användning utomhus
- strålnings- och korrosionstålig,
- Anti-magnetisk
- ingen tandning som skadar isoleringen.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SCT 4.6/838	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1699940000</a>	Buntband, 4.6 x 838 mm, Rostfritt stål 1.4301, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892388	
Förp.	100 ST	
Typ	SCT 4.6/679	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1699930000</a>	Buntband, 4.6 x 679 mm, Rostfritt stål 1.4301, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892371	
Förp.	100 ST	
Typ	SCT 4.6/520	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1699920000</a>	Buntband, 4.6 x 520 mm, Rostfritt stål 1.4301, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892364	
Förp.	100 ST	
Typ	SCT 4.6/360 C	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1699910000</a>	Buntband, 4.6 x 360 mm, Rostfritt stål 1.4301, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892357	
Förp.	100 ST	
Typ	SCT 4.6/266 C	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1699900000</a>	Buntband, 4.6 x 266 mm, Rostfritt stål 1.4301, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892340	
Förp.	100 ST	
Typ	SCT 4.6/201 C	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1699810000</a>	Buntband, 4.6 x 201 mm, Rostfritt stål 1.4301, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892258	
Förp.	100 ST	
Typ	SCT 4.6/127 C	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1699800000</a>	Buntband, 4.6 x 127 mm, Rostfritt stål 1.4301, 445 N
GTIN (EAN)	4008190892241	
Förp.	100 ST	

## WSM 10 I

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Hållare



WSM är ett komplett märkningssystem för kablar, ledningar, rör och komponenter – det erbjuder permanent märkning i miljöer där ingen annan märkning kan klara detta. Detta sortiment består av märkningsplåtar, hållare och rostfria buntband – finns individuellt eller komplett i WSM Set and Service Box.

Fördelar:

- Kraftig präglingstext för optimal läsbarhet
- Tål värme, kyla, korrosion, syror, kemikalier eld etc.
- En- eller flerteckensmärkning, även kombinerbar
- Snabbt montage
- Idealisk utomhus
- Enkel montering med buntband

## Allmänna beställningsdata

Typ	WSMH 84MM	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1774520000</a>	Märkningar i rostfritt stål, Ledar- och kabelmärkning, 14 - 79 mm, 84
GTIN (EAN)	4032248 149315	x 11 mm, Silver
Förp.	50 ST	
Typ	WSMH 60MM	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1774510000</a>	Märkningar i rostfritt stål, Ledar- och kabelmärkning, 14 - 79 mm, 60
GTIN (EAN)	4032248 149308	x 11 mm, Silver
Förp.	50 ST	
Typ	WSMH 48MM	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1774500000</a>	Märkningar i rostfritt stål, Ledar- och kabelmärkning, 14 - 79 mm, 48
GTIN (EAN)	4032248 149292	x 11 mm, Silver
Förp.	50 ST	
Typ	WSMH 288MM	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1774490000</a>	Märkningar i rostfritt stål, Ledar- och kabelmärkning, 14 - 79 mm, 288
GTIN (EAN)	4032248 149285	x 11 mm, Silver
Förp.	50 ST	
Typ	WSMH 108MM	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1774530000</a>	Märkningar i rostfritt stål, Ledar- och kabelmärkning, 14 - 79 mm, 108
GTIN (EAN)	4032248 149322	x 11 mm, Silver
Förp.	50 ST	

## Buntbandsverktyg



## Allmänna beställningsdata

Typ	WSM TOOL AUTOMATIK	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1774470000</a>	Märkningar i rostfritt stål, Ledar- och kabelmärkning, 180 x 275 mm,
GTIN (EAN)	4032248 149261	Silver
Förp.	1 ST	

**WSM 10 I****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tillbehör**

Typ	WSM TOOL MANUELL	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1774480000</a>	Märkningar i rostfritt stål, Ledar- och kabelmärkning, 210 x 220 mm,
GTIN (EAN)	4032248149278	Silver
Förp.	1 ST	