

WSM 10 S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

WSM små skyltar

- Helt rostfri och syrabeständig
- Präglade tecken som är väl läsbara även efter lackering
- Finns även med specialtryck,präglat på en hållare
- Innehållet i WSM servicebox, 40 vardera av: 0-9, A-Ö, +, -, x, /, :, ;, ~, =, ü, jord, neutral. 200 st buntband av stål (200 mm). 30 rostfria hållare, 48 mm och 60 mm, 20 stålhållare, 84 mm, och 10 stålhållare, 108 mm och 288 mm

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | Märkningar i rostfritt stål, Ledar- och kabelmärkning, 5.5 x 9.9 mm, Silver |
| Art.nr. | 1712501673 |
| Typ | WSM 10 S |
| GTIN (EAN) | 4008190947460 |
| Förp. | 200 items |

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Djup | 0.3 mm | Byggdjup (tum) | 0.0118 inch |
| Höjd | 5.5 mm | Bygghöjd (tum) | 0.2165 inch |
| Bredd | 9.9 mm | Byggbredd (tum) | 0.3898 inch |
| Nettovikt | 0.13 g | | |

Temperaturer

| | |
|---------------------------------|--------|
| Temperaturområde för användning | 500 °C |
|---------------------------------|--------|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Allmänna data

| | | |
|--|--|--------------|
| Orientering av texten | vågrätt | |
| Typ av märkning | Standard | |
| Bredd | 9.9 mm | |
| Temperaturområde för användning max. | 500 °C | |
| Färgkod | Silver | |
| Halogener | Nej | |
| Grundläggande material | Rostfritt stål 1.4404 | |
| Skrivna tecken | Bokstav, stor | |
| Antal märkningar per förpackningsenhet | Leveransform | Komponentdel |
| Antal märkningar per kombination | 1 Component part = Conductor and cable markers | |
| Temperaturområde för användning | 500 °C | |
| Impressum | S | |

Ledar- och kabelmärkning

| | | | |
|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| Halogener | Nej | Ledardiameter, max. | 500 mm ² |
| Ledardiameter, min. | 16 mm ² | Ledararea | 16 - 500 mm ² |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

Rostfritt stål



Weidmüller Steel Series ett - omfattande sortiment med stålband för extrema materialkrav, som höga temperaturer eller kraftiga kemiska inverknings.

- Rostfritt stål AISI 304,
- lätt och säker installation med patenterat låsning,
- patenterade avrundade kanter, därigenom ingen risk för personskador,
- idealisk för användning utomhus
- strålnings- och korrosionstålig,
- Anti-magnetisk
- ingen tandning som skadar isoleringen.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | SCT 4.6/838 | Utförande |
| Art.nr. | 1699940000 | Buntband, 4.6 x 838 mm, Rostfritt stål 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892388 | |
| Förp. | 100 ST | |
| Typ | SCT 4.6/679 | Utförande |
| Art.nr. | 1699930000 | Buntband, 4.6 x 679 mm, Rostfritt stål 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892371 | |
| Förp. | 100 ST | |
| Typ | SCT 4.6/520 | Utförande |
| Art.nr. | 1699920000 | Buntband, 4.6 x 520 mm, Rostfritt stål 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892364 | |
| Förp. | 100 ST | |
| Typ | SCT 4.6/360 C | Utförande |
| Art.nr. | 1699910000 | Buntband, 4.6 x 360 mm, Rostfritt stål 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892357 | |
| Förp. | 100 ST | |
| Typ | SCT 4.6/266 C | Utförande |
| Art.nr. | 1699900000 | Buntband, 4.6 x 266 mm, Rostfritt stål 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892340 | |
| Förp. | 100 ST | |
| Typ | SCT 4.6/201 C | Utförande |
| Art.nr. | 1699810000 | Buntband, 4.6 x 201 mm, Rostfritt stål 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892258 | |
| Förp. | 100 ST | |
| Typ | SCT 4.6/127 C | Utförande |
| Art.nr. | 1699800000 | Buntband, 4.6 x 127 mm, Rostfritt stål 1.4301, 445 N |
| GTIN (EAN) | 4008190892241 | |
| Förp. | 100 ST | |

Tillbehör

Hållare



WSM är ett komplett märkningssystem för kablar, ledningar, rör och komponenter – det erbjuder permanent märkning i miljöer där ingen annan märkning kan klara detta. Detta sortiment består av märkningsplåtar, hållare och rostfria buntband – finns individuellt eller komplett i WSM Set and Service Box.

Fördelar:

- Kraftig prägningstext för optimal läsbarhet
- Tål värme, kyla, korrosion, syror, kemikalier eld etc.
- En- eller flerteckensmärkning, även kombinerbar
- Snabbt montage
- Idealisk utomhus
- Enkel montering med buntband

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | WSMH 84MM | Utförande |
| Art.nr. | 1774520000 | Märkningar i rostfritt stål, Ledar- och kabelmärkning, 14 - 79 mm, 84 |
| GTIN (EAN) | 4032248 1493 15 | x 11 mm, Silver |
| Förp. | 50 ST | |
| Typ | WSMH 60MM | Utförande |
| Art.nr. | 1774510000 | Märkningar i rostfritt stål, Ledar- och kabelmärkning, 14 - 79 mm, 60 |
| GTIN (EAN) | 4032248 149308 | x 11 mm, Silver |
| Förp. | 50 ST | |
| Typ | WSMH 48MM | Utförande |
| Art.nr. | 1774500000 | Märkningar i rostfritt stål, Ledar- och kabelmärkning, 14 - 79 mm, 48 |
| GTIN (EAN) | 4032248 149292 | x 11 mm, Silver |
| Förp. | 50 ST | |
| Typ | WSMH 288MM | Utförande |
| Art.nr. | 1774490000 | Märkningar i rostfritt stål, Ledar- och kabelmärkning, 14 - 79 mm, 288 |
| GTIN (EAN) | 4032248 149285 | x 11 mm, Silver |
| Förp. | 50 ST | |
| Typ | WSMH 108MM | Utförande |
| Art.nr. | 1774530000 | Märkningar i rostfritt stål, Ledar- och kabelmärkning, 14 - 79 mm, 108 |
| GTIN (EAN) | 4032248 149322 | x 11 mm, Silver |
| Förp. | 50 ST | |

Buntbandsverktyg



Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | WSM TOOL AUTOMATIK | Utförande |
| Art.nr. | 1774470000 | Märkningar i rostfritt stål, Ledar- och kabelmärkning, 180 x 275 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248 149261 | Silver |
| Förp. | 1 ST | |

WSM 10 S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tillbehör**

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | WSM TOOL MANUELL | Utförande |
| Art.nr. | 1774480000 | Märkningar i rostfritt stål, Ledar- och kabelmärkning, 210 x 220 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248149278 | Silver |
| Förp. | 1 ST | |